



Philips
Øretelefoner med
mikrofon

8,6 mm drivere / halvlukket

bakside

In-ear

SHE8105SL



Dyp og rik bass – uansett

med et solid metallhus

SHE8105-øretelefonene fra Philips har drivere av høy kvalitet som gir dyp bass, og et solid aluminiumshus for god lydklarhet. De ovale lydrørene gjør øretelefonene komfortable å bruke, og fjernkontrollen på ledningen gjør det enkelt å bytte fra musikk til telefonsamtaler.

Gled deg over kvalitetslyd

- Rekonstruerte 8,6 mm drivere for dynamisk dyp bass
- Robust aluminiumshus forhindrer vibrasjon og sørger for klar lyd

Ultimat brukskomfort

- Buet hus og ovale lydrør for ergonomisk komfort
- Silikonputer i tre forskjellige størrelser for tilpasset passform

Alltid klar

- Skyvekontroll mot sammenviklinger holder orden på kablene
- Holdbar Flexi-Grip for sterk kabeltilkobling til hodetelefonen
- Med in-line-fjernkontroll med mikrofon for musikk og samtaler

PHILIPS

Øretelefoner med mikrofon
8,6 mm drivere / halvlukket bakside In-ear

Høydepunkter

Aluminiumshus



Hodetelefonhuset er laget av robust aluminium, noe som hindrer vibrasjon og sørger for den reneste lyden. I tillegg beskytter det øretelefonene fra slitasje ved hverdagsbruk.

Skyvekontroll uten sammenviklinger



Den smarte skyvekontrollen mot sammenviklinger gjør det enklere for deg å holde kablene til de to ørepluggene sammen. Du bare skyver den oppover. Ingen flere problemer med kabelrot eller floker.

Holdbar Flexi-Grip-tilkobling

Denne myke og holdbare fleksible koblingen mellom øretelefonen og kabelen beskytter mot eventuelle skader som oppstår på grunn av den stadige bøyingen.

In-line-fjernkontroll med mikrofon



Med den innebygde mikrofonen kan du enkelt bytte fra musikkavspilling til å svare på anrop, slik at du alltid kan være tilkoblet.

Ovale lydrør

Øretelefonene er nøyaktig utformet for å passe til alle ører. Det ergonomiske, ovale lydrøret og den buede konstruksjonen sørger for en optimalisert, sikker og komfortabel tilpasning – alltid.

Rekonstruerte 8,6 mm drivere



Rekonstruerte 8,6 mm drivere for dynamisk dyp bass

Silikonputer i tre størrelser



Øretelefonene leveres med tre forskjellige øreputer – fra liten til stor størrelse – slik at du kan velge de som passer perfekt til ørene dine.

SHE8105SL/00

Spesifikasjoner

Utforming

- Farge: Sølv

Lyd

- Akustisk system: Halvlukket
- Membran: Mylar-dome
- Frekvensområde: 8–24 000 Hz
- Impedans: 16 Ohm
- Magnettype: Neodym
- Type: Dynamisk
- Talespole: Kobber
- Følsomhet: 107 dB
- Høytalerdiameter: 8,6 millimeter
- Maksimal inngangseffekt: 30 mW

Tilkoblingsmuligheter

- Kontakt: 3,5 mm stereo
- Mikrofon: Innebygd mikrofon
- Kompatibel med: Blackberry, HTC, iPhone, LG, Motorola, Palm, Sony Ericsson, Nokia, Samsung
- Kabeltype: OFC
- Kabeltilkobling: to-parallell, symmetrisk
- Kabellengde: 1,2 m
- Kontaktoverflate: gullbelagt



Utgivelsesdato
2017-08-04

Versjon: 2.1.7

12 NC: 8670 001 22225
EAN: 06 92597 07006 96

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com