



Philips  
带麦克风的入耳式耳机

8.6 毫米驱动器 / 半封闭式后盖  
耳塞

SHE8105SL

## 始终提供深沉纯净的低音效果

### 坚硬金属外壳

飞利浦 SHE8105 耳塞拥有高品质驱动器，提供真正的低音效果；坚固的铝质外壳，带来纯净的声音。椭圆声管确保人体工程学的舒适贴合，线控装置让您可以从聆听音乐轻松切换为通话。

#### 享受优质声音

- 坚固的铝质外壳可防止振动，带来清晰音质
- 重新设计的 8.6 毫米驱动器，提供深沉的低音响应

#### 佩戴非常舒适

- 曲线型外壳和椭圆声管设计，实现人体工程学的舒适
- 硅制耳罩有 3 种尺寸备选，让您随意配戴

#### 随时准备出发

- 抗缠结滑块，让您的线缆井井有条
- 耐用的软质耳挂，增强耳机与线缆的连接
- 具有带麦克风的线控装置，轻松控制音乐和通话

# PHILIPS

带麦克风的入耳式耳机  
8.6 毫米驱动器 / 半封闭式后盖 耳塞

## 产品亮点

### 铝质外壳



耳机的外壳采用坚固的铝金属制成，可防止振动，带来纯净的音效。此外，还可以避免日常使用时的耳机磨损。

### 抗缠结滑块



智能抗缠结滑块，只需滑动一下，便可帮助您轻松地将两个耳机线整洁放置。无需再为线缆缠结费心！

### 耐用的软质耳挂连接

耳机与线缆之间的连接器柔软耐用且灵活，可帮助您有效防止因反复掰折可能造成的线缆损坏。

### 带麦克风的线控装置



内置麦克风让您可以从聆听音乐轻松切换为接听来电，让您始终保持联络。

### 椭圆声管

耳塞经过精确设计，可舒适贴合任何耳形。人体工程学椭圆声管和曲线型结构，始终营造稳固舒适的最佳贴合体验。

### 重新设计的 8.6 毫米驱动器



重新设计的 8.6 毫米驱动器，提供深沉的低音响应

### 3 种尺寸硅制耳罩



耳塞随附从小到大 3 种尺寸耳罩备选，总有一款会完美贴合您的耳朵。

SHE8105SL/00

## 规格

### 声音

- 原声系统：半封闭式
- 频率响应：8 - 24 000 赫兹
- 隔音膜：Mylar 聚酯锥形
- 阻抗：16 欧姆
- 磁铁型：钕制
- 类型：动态
- 音圈：铜制
- 单元直径：8.6 毫米
- 灵敏度：107 分贝
- 最大输入功率：30 mW

### 连接

- 接口：3.5 毫米立体声
- 麦克风：内置麦克风
- 线缆类型：OFC
- 线缆接口：两边、对称
- 接口末端：镀金
- 兼容于：Blackberry、HTC、iPhone、LG、Motorola、Palm、Sony Ericsson、Nokia 和 Samsung
- 线缆长度：1.2 米

### 设计

- 颜色：冰川灰



发行日期 2024-03-12

版本：2.1.7

EAN: 69 25970 70069 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是  
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

[www.philips.com](http://www.philips.com)