




Philips
Øretelefoner

SHE8500



Suveren lyd

Perfekt forsegling

Øretelefoner som gir suveren lyd. De ørsmå høyttalerne gjør at lyden kommer nærmere øret, mens høyttalerputene forhindrer at lyden utenfor påvirker lytteopplevelsen. Siden du kan velge blant tre ulike putestørrelser, kan du finne den passformen som passer best til deg.

Musikk i dine ører

- Passiv støyisolering for bedre lyd ved lavt volum
- Neodymmagnet for bedre bassytelse og følsomhet
- CCAW (Copper Cladded Aluminium Wire) forbedrer lyd kvaliteten
- 24 k forgyt plugg for ultrapålitelig tilkobling

Utformet for deg og din livsstil

- Tre gummideksler til øret for optimal tilpasning til alle ører.
- Ergonomisk formet hodetelefon som gir bedre brukskomfort
- Asymmetrisk ledningsystem holder kablene ute av veien

Alltid klar

- Bæreveske som beskytter hodetelefonen når det ikke er i bruk
- En 1,2 m lang ledning som er ideell for utendørs bruk
- Holdbare Flexi-Grip for sterk og fleksibel tilkobling



PHILIPS

sense and simplicity

Spesifikasjoner

Lyd

- **Akustisk system:** Åpen
- **Magnettype:** Neodym
- **Talespole:** CCAW
- **Membran:** Mylar-dome
- **Frekvensområde:** 6–23 500 Hz
- **Impedans:** 16 Ohm
- **Maksimal inngangseffekt:** 50 mW
- **Følsomhet:** 102 dB
- **Høytalerdiameter:** 10 mm
- **Type:** Dynamisk

Tilkoblingsmuligheter

- **Kabeltilkobling:** Toparallell, asymmetrisk
- **Kabellengde:** 1,2 m
- **Kontakt:** 3,5 mm stereo
- **Kontaktoverflate:** 24 k gullbelagt
- **Kabeltype:** OFC

Tilbehør

- Bærevekke

Innereske

- **Bruttovekt:** 0,554 kg
- **Innereske (L x B x H):** 23,3 x 18,5 x 11,3 cm
- **Nettovekt:** 0,396 kg
- **Taravekt:** 0,158 kg

Ytre eske

- **Bruttovekt:** 10,06 kg
- **Yttereske (L x B x H):** 48,1 x 40 x 48 cm
- **Nettovekt:** 1,728 kg
- **Taravekt:** 8,332 kg

Mål, emballasje

- **Emballasjemål (B x H x D):** 10 x 22 x 3 cm
- **Bruttovekt:** ,066 kg
- **Nettovekt:** 0,018 kg
- **Taravekt:** ,048 kg

Produkt høydepunkter

Passiv støyoislering

De perfekt tilpassede hodetelefonene stopper uønsket bakgrunnsstøy som forstyrrer opplevelsen av favorittmusikken. Dette betyr at du også kan nyte den overlegne lyd kvaliteten ved lavere voluminnstillinger og dra fordel av lengre batterilevetid.

Neodymmagnet

Neodym er det beste materialet for å skape et sterkt magnetfelt som gir større følsomhet i en talespole, bedre bassgjengivelse og generelt bedre lyd kvalitet.

CCA W-stemmespiral

Ved å bruke CCAW (kobberdekket aluminiumstråd) av topp kvalitet i talespolen på hodetelefondriveren forbedres lyd kvaliteten betraktelig.

24 k forgylt plugg

Pluggen har en finish i edelmetall, noe som gir en mer pålitelig tilkobling og dermed bedre lyd kvalitet.

For optimal tilpassing til alle ører

Du kan velge mellom tre deksler til øret, et lite, et mellomstort og et stort, så du finner et sett som passer deg perfekt.

Komfortabel form

Disse hodetelefonene er utformet etter ørets form for ekstra komfort og langvarig lydnyttelse.

Asymmetrisk ledningssystem

Denne enkle, men svært effektive løsningen på ledningskrøll lar deg henge ledningene bak nakken i stedet for under haka.

Bærevekke

Vesken er den mest praktiske måten å ta vare på hodetelefonen og unngå ledningskrøll på når på den ikke brukes.

1,2 m ledning

En ideell ledningslengde som gir deg frihet til å ha lydenheten hvor du vil.

Flexi-Grip-design

En myk og fleksibel del beskytter ledningstilkoblingen mot skade som ellers kunne oppstått på grunn av stadig bøyning.



Utgivelsesdato
2009-02-13

Versjon: 4.0.9

12 NC: 9082 100 05572
EAN: 87 10895 92000 1

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com