




Philips
In-ear-hörlurar

Brusreducering

SHE8500



Brusreducering

Högtalare av hög kvalitet

In-ear-hörlurar som ger utmärkt ljud. Minimala högtalare av hög kvalitet och tre olika pluggstorlekar för ljudet närmare örat och täpper till så att störande ljud utifrån blockeras. Det ger också bättre passform.

Musik för dina öron

- Passiv brusreducering för bättre ljud vid låga volymer
- Neodymiummagneten förstärker basprestanda och ökar känsligheten
- Bättre ljud med kopparklädd aluminiumsladd
- 24 k guldpläterad kontakt ger fullständigt stabila anslutningar

Gjort för att passa dig

- Tre utbytbara mjuka gummiöronsäckor för bästa passform
- Ergonomiskt utformade hörlurar ökar komforten
- Den asymmetriska konstruktionen håller sladden ur vägen

Alltid redo

- Bärväskan skyddar hörlurarna när du inte använder dem
- Den 1,2 m långa kabeln är perfekt för användning utomhus
- Tålig Flexi-Grip ger en stark och flexibel anslutning

PHILIPS

Funktioner

Passiv brusreducering

Tack vare att hörluren passar perfekt och bekvämt i örat hindras oönskade bakgrundsljud från att tränga igenom när du avlyssnar din favoritmusik. Det innebär att du kan njuta av hörlurarnas överlägsna kvalitet även vid låga volymer, och gör dessutom att batterierna räcker längre.

Neodymiummagnet

Neodymium är det bästa materialet för att skapa ett starkt magnetfält som ökar högtalarpolens känslighet, basrespons och ljudkvalitet.


CCAW-högtalarpole

Genom att använda toppkvalitets-CCAW (kopparklädd aluminiumsladd) i hörlurens högtalarpole förbättras ljudet avsevärt.

24 k guldpläterad kontakt

Det ädla guldsiktet på kontakten ger en stabilare anslutning och därmed en högre ljudkvalitet.

För bästa passform i alla öron



Välj bland tre utbytbara öronsnäckor, från liten till stor storlek, för att hitta dem som passar dig.

Bekväm passform

Dessa hörlurar är utformade efter örat för att ge högre komfort när du lyssnar längre stunder i sträck.

Asymmetriskt sladdsystem

Den här enkla men mycket effektiva lösningen mot kabelproblem fungerar så att du kan hänga sladden bakom nacken istället för under hakan.


Bärväska

Fodralet är det mest praktiska sättet att förvara dina hörlurar och undvika kabelproblem när de inte används.

1,2 m sladd

Perfekt kabellängd som ger dig frihet att ställa ljudenheten var du vill.

Flexi-Grip-design



Det mjuka Flexi-Grip-materialet som omsluter hörlurarna förbättrar prestanda och förlänger hörlurarnas livslängd. Det skyddar sladdanslutningen från skador som skulle kunna uppstå genom den upprepade böjning hörlurarna utsätts för när du sätter i och tar ur dem.

Specifikationer

Ljud

- Akustiskt system: öppna
- Magnettyp: Neodymium
- Högtalarpole: CCAW
- Membran: Mylar-kon
- Frekvensåtergivning: 6–23 500 Hz
- Impedans: 16 ohm
- Maximal ineffekt: 50 mW
- Känslighet: 102 dB
- Högtalardiameter: 10 mm
- Typ: Dynamisk

Anslutningar

- Kabelanslutning: två parallella, asymmetriska
- Kabellängd: 1,2 m
- Anslutning: 3,5 mm
- Anslutningens legering: guldpläterad
- Kabeltyp: OFC

Tillbehör

- Medföljer: transportfodral

Inre kartong

- Bruttovikt: 0,554 kg
- Inre kartong (L x B x H): 23,3 x 18,5 x 11,3 cm
- Nettovikt: 0,396 kg
- Taravikt: 0,158 kg

Yttre kartong

- Bruttovikt: 10,06 kg
- Yttre kartong (L x B x H): 48,1 x 40 x 48 cm
- Nettovikt: 1,728 kg
- Taravikt: 8,332 kg

Förpackningens mått

- Förpackningens mått (B x H x D): 10 x 22 x 3 cm
- Bruttovikt: 0,066 kg
- Nettovikt: 0,018 kg
- Taravikt: 0,048 kg

