




フィリップス  
インイヤードヘッドフォン

ノイズ遮断機能

SHE8500



## エクストラバス

### ノイズ遮断機能

優れたサウンドを実現するインイヤードヘッドフォン。超小型高品質スピーカーと3サイズのイヤークリップにより、耳の内側に密着して外部雑音を遮断します。選べるクリップサイズで快適な装着感をお約束します。

#### 音楽を心地よく

- ネオジウム磁石で低音と感度を強化
- パッシブノイズ遮断効果により、小さい音量で高音質を実現

#### どんな耳にもフィット

- 人間工学に基づいた形のヘッドフォンで快適さが向上
- 左右非対称ケーブルでケーブルをすっきりと
- すべての耳に快適にフィットする3サイズの交換可能ゴム製イヤークリップ

#### いつでもどこにでも携帯

- 屋外での使用に理想的な1.2mケーブル

# PHILIPS

## 仕様

### サウンド

- ボイスコイル: CCAW
- 種類: ダイナミック
- 音響システム: セミクローズド
- 周波数特性: 8 ~ 24,500 Hz
- インピーダンス: 16 Ω
- 最大入力: 30 mW
- 感度: 102 dB

- スピーカー直径: 10 mm
- ダイヤフラム: PET

### 接続性

- ケーブル接続: 両側、左右非対称
- ケーブル長: 1.2 m
- コネクタ: 3.5 mm
- コネクタの仕上げ: クロムメッキ
- ケーブルの種類: OFC

## 特長

### 快適にフィット

このヘッドフォンは、長時間の使用時に、サウンド体験をより快適に、そしてより楽しめるようにするために、耳の形状に基づいて設計されています。

### ネオジウム磁石

ネオジウムは、強力な磁場を生成して、ボイスコイルの感度、低音レスポンス、そして全体的な音質を向上させるのに最適な素材です。

### パッシブノイズを遮断

耳の内側に密着するデザインにより、お気に入りの音楽を聴く楽しみを台無しにする周囲の不要な雑音が聞こえなくなります。つまり、従来より小さい音量で優れた音質を楽しむことができ、また電池が長持ちするという利点もあります。

### 左右非対称ケーブル

あごの下ではなく首の後ろにケーブルを垂らすことができるようにして、シンプルかつ効果的にケーブルの絡まりを解消します。

### 1.2m ケーブル

オーディオ機器をどこでも好きな場所に置く理想的なケーブル長になっています。

### すべての耳に快適にフィット



このフィリップスイヤフォンは、SサイズからLサイズまで、3サイズの交換可能イヤークャップの中から選択できるため、あなたの耳にぴったりとフィットするものが必ずあります。



発行日 2016-03-14

バージョン: 7.0.4

12 NC: 9082 100 05573  
EAN: 87 10895 92003 2

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
All rights reserved.

仕様は、事前に通知することなく変更されることがあります。商標は Koninklijke Philips N.V. または各所有者に帰属します。

[www.philips.com](http://www.philips.com)