




Philips
Cuffie auricolari

Nero



SHE9000

Vestibilità perfetta, suono preciso

Impugnatura ergonomica per il massimo comfort nell'orecchio

Grazie all'alloggiamento in metallo che assorbe le vibrazioni, queste cuffie Philips SHE9000/10 ad alte prestazioni riproducono fedelmente i bassi per un'esperienza audio realistica. L'esclusivo design ricurvo consente una perfetta vestibilità con i cuscinetti Comply™ in schiuma per un perfetto isolamento dal rumore.

Goditi un audio eccellente

- L'alloggiamento in metallo offre una trasmissione del suono ultra precisa.
- Aperture Turbo Bass per bassi estremamente ricchi e profondi
- Perfetto isolamento dal rumore esterno
- Eccezionale isolamento dal rumore per un audio di qualità anche a basso volume

Massimo comfort

- L'esclusivo design ricurvo facilita l'impugnatura per una perfetta vestibilità
- Cuscinetti morbidissimi in schiuma memory per il massimo comfort
- Il design ergonomico Angled Acoustic garantisce un'aderenza naturale
- Auricolari ultra morbidi per il massimo comfort

Sempre pronte!

- Il cavo ricoperto in tessuto dura più a lungo e impedisce i grovigli
- Il cavo da 1,2 m è l'ideale per l'uso all'aperto
- Sistema antigroviglio
- Il resistente Flexi-Grip consente un collegamento forte e flessibile

PHILIPS

In evidenza

Esclusivo alloggiamento in metallo



Realizzate in metallo di qualità superiore e schermate dalle vibrazioni, queste cuffie offrono una trasmissione audio estremamente precisa, garantendo toni nitidi e trasparenti per le basse frequenze e le frequenze medio-alte.

Per i bassi più ricchi e profondi



Le aperture Turbo Bass permettono all'aria di muoversi, consentendo un'alta fedeltà di riproduzione di bassi estremamente ricchi e profondi.

Acustica perfettamente sintonizzata

Il perfetto isolamento dal rumore esterno di questi auricolari ti sorprenderà.

Per un audio ottimale a basso volume

Non occorre aumentare il volume quando ci si trova in ambienti rumorosi. Il canale acustico curvato e gli auricolari perfettamente isolati consentono di eliminare in modo significativo i rumori esterni, offrendo la stessa qualità audio a basso volume e prolungando la durata della batteria.

Esclusivo design ricurvo

L'esclusivo design ricurvo delle cuffie le rende estremamente maneggevoli e facili da indossare, anche quando sei in movimento.

Cuscinetti morbidi in schiuma memory



I cuscinetti morbidissimi in schiuma flessibile si adattano perfettamente al contorno delle tue orecchie, con un comfort tale che dimenticherai di indossarli.

Design aderente all'orecchio

Il modello Angled Acoustic, grazie alla leggera inclinazione di 15 gradi basata sull'anatomia dell'orecchio umano, ti offre un'aderenza naturale e una comodità senza pari.

Cuscinetti ultramorbidi in 3 misure



I cuscinetti ultra morbidi disponibili in 3 misure di questi auricolari Philips si posizionano nell'orecchio senza esercitare pressione e bloccando il rumore esterno.


Cavo in tessuto antigroviglio

Il cavo ricoperto in tessuto previene l'aggrovigliamento, è estremamente robusto e garantisce una maggiore durata del prodotto.

Cavo da 1,2 m


La lunghezza del cavo permette di riporre il dispositivo audio dove si vuole.

Sistema antigroviglio



Quando si ripongono le cuffie, c'è il rischio che i cavi si intreccino se non vengono riposti correttamente. A volte diventa un problema rimettere a posto le cuffie in modo che siano pronte per il prossimo ascolto. Basta agire sul sistema a scorrimento spostandolo verso gli auricolari per poter riporre insieme i due cavi senza alcun problema, riducendo al minimo il rischio di nodi.

Design Flexi-Grip



Il morbido materiale Flexi-Grip di cui sono composte le cuffie ne migliora le prestazioni e ne prolunga la durata. Protegge i cavi da danni che potrebbero verificarsi a seguito del continuo piegamento della cuffia quando viene indossata o rimossa.

Specifiche

Audio

- Sistema acustico: Chiuso
- Membrana: Padiglione in mylar
- Risposta in frequenza: 6 - 23.500 Hz
- Impedenza: 16 Ohm
- Tipo di magnete: Neodimio
- Tipo: Dinamico
- Voice coil: CCAW
- Sensibilità: 102 dB
- Diametro altoparlante: 10 mm
- Potenza in ingresso massima: 15 mW

Connettività

- Connettore: 3,5 mm stereo
- Tipo di cavo: OFC
- Cavo di collegamento: 2 in parallelo, simmetrici
- Lunghezza cavo: 1,2 m
- Rifinitura connettore: placcato oro

Dimensioni dell'imballo

- Dimensioni imballaggio (L x A x P):
9,5 x 17,5 x 2,7 cm
- Peso netto: 0,012 Kg

- Peso lordo: 0,059 Kg
- Tara: 0,047 Kg
- EAN: 69 23410 70813 4
- Numero di prodotti inclusi: 1
- Tipo di imballaggio: Cartone
- Tipo di posizionamento sullo scaffale: Entrambi

Scatola esterna

- Scatola esterna (L x L x A): 38 x 19,3 x 25 cm
- Peso netto: 0,288 Kg
- Peso lordo: 1,988 Kg
- Tara: 1,7 Kg
- Numero di confezioni consumatori: 24
- GTIN: 1 69 23410 70813 1

Cartone interno

- Scatola interna (L x L x A): 18 x 8,6 x 10,5 cm
- Peso netto: 0,036 Kg
- Peso lordo: 0,2125 Kg
- Tara: 0,1765 Kg
- Numero di confezioni consumatori: 3
- GTIN: 2 69 23410 70813 8



Data di rilascio
2016-10-04

Versione: 5.0.10

12 NC: 8670 000 73469
EAN: 69 23410 70813 4

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com

