




Philips
Hodetelefoner med
mikrofon

Elementer på 10 mm / halvlukket
bakside
In-ear



SHE9005

Perfekt passform, nøyaktig lyd

For mobiltelefon, med volumkontroll

Dette SHE9005/00-hodesettet har et vibrasjonsabsorberende kabinett i metall og høyttalers høyttalere som sørger for bassgjengivelse med virkelighetstro lyd. En unik kurvet design gir perfekt passform. Comply™-skumtupp for perfekt støyisolasjon.

Gled deg over kvalitetslyd

- Førsteklasses kabinett i metall gir nøyaktig lydoverføring.
- Forsegler øret perfekt slik at bakgrunnsstøyen stenges ute
- Enestående støyisolering gir kvalitetslyd ved lavt volum

Ultimat brukskomfort

- Unik buet design gir godt grep for perfekt passform
- Svært myke skumputer med minne som har svært behagelig passform.
- Kjempemyke silikondeksler er komfortable for ørene

Alltid klar

- Tekstildekket kabel som varer lenger og hindrer ledningskrøll
- Skyvekontroll uten sammenviklinger
- Holdbare Flexi-Grip for sterk og fleksibel tilkobling

Utformet for deg

- Fjernkontroll på ledningen for volum- og ringekontroll

PHILIPS

Høydepunkter

Førsteklasses kabinett i metall



Disse øretelefonene har et kabinett i førsteklasses metall, og de er skjermet mot nødvendig vibrasjon for nøyaktig lydoverføring. Det gir en jevn bassrespons og klare mellomtoner og høye toner.

Nøyaktig justert akustikk

Den perfekte forseglingen av øret som du får med disse øretelefonene, gir en suveren støysolering.

For best lyd ved lavt volum

Du behøver ikke lenger skru opp volumet på bråkete steder. Det vinklede akustiske røret og de perfekt formede øretelefonene fjerner bakgrunnsstøy betydelig, og gir derfor den samme kvalitetslyden ved lavt volum og forlenger batteriets levetid.

Unik buet design

En unik buet desgin på huset til hodetelefonene gir godt grep og gjør det lettere å få en perfekt passform i øret – selv når du er på farten.


Myke skumputer med minne



Svært myke skumputer med minne som passer perfekt rundt konturene til ørene dine. Det gir

deg den beste passformen slik at du nesten ikke merker dem.

Kjempemyke silikondeksler i tre størrelser



De kjempemyke silikondekslene i tre størrelser til disse Philips-øretelefonene er komfortable for ørene uten å stramme, samtidig som de stenger ute uønsket støy

Tekstilkabel som hindrer floking


Tekstildekket kabel som hindrer ledningskrøll, varer svært lenge og forlenger produktets levetid.

Skyvekontroll uten sammenviklinger



Når du oppbevarer hodetelefoner, er det fare for kabelrot hvis de ikke oppbevares forsiktig. Dette gjør det tungvint å oppbevare hodetelefonene og gjøre dem klar til bruk. Du skyver ganske enkelt skyvekontrollen uten sammenviklinger mot øretelefonene, slik at du holder de to øretelefonkablene enkelt sammen og minimerer faren for at kablene vikler seg sammen.

Flexi-Grip-design



Det myke Flexi-Grip-materialet som dekker hoveddelen av hodetelefonene, forbedrer ytelsen og forlenger holdbarheten. Det beskytter kabelkoblingen mot skade som ellers kan forekomme på grunn av gjentatt bøying av hodetelefonene, og på grunn av stadig kontakt med fingrene til brukeren når de settes på eller tas av.

Volum- og ringekontroll på ledningen



Vil du endre volum? Akseptere eller avslå en samtale? Fjernkontrollen har volum- og ringekontroll. Med dette hodesettet er kontrollen lett tilgjengelig.

Spesifikasjoner

Lyd

- Akustisk system: Halvlukket
- Membran: Mylar-dome
- Frekvensområde: 7–25 000 Hz
- Impedans: 16 Ohm
- Magnettype: Neodym
- Type: Dynamisk
- Talespole: CCAW
- Følsomhet: 108 dB
- Høyttalerdiameter: 10 mm
- Maksimal inngangseffekt: 30 mW

Tilkoblingsmuligheter

- Kontakt: 3,5 mm stereo
- Kabeltype: OFC
- Kabeltilkobling: to-parallell, symmetrisk
- Kabellengde: 1,2 m
- Kontaktoverflate: gullbelagt

Innereske

- Innereske (L x B x H): 18 x 8,6 x 10,5 cm
- Innereske (L x B x H): 7,1 x 3,4 x 4,1 tommer
- Nettovekt: 0,0558 kg
- Nettovekt: 0,123 lb
- Bruttovekt: 0,2317 kg
- Bruttovekt: 0,511 lb
- Taravekt: 0,1759 kg
- Taravekt: 0,388 lb
- GTIN: 2 69 23410 71468 9
- Antall kundepakker: 3

Ytre eske

- Yttereske (L x B x H): 38 x 19,3 x 25 cm
- Yttereske (L x B x H): 15,0 x 7,6 x 9,8 tommer
- Nettovekt: 0,4464 kg
- Nettovekt: 0,984 lb
- Bruttovekt: 2,1416 kg
- Bruttovekt: 4,721 lb
- Taravekt: 1,6952 kg
- Taravekt: 3,737 lb
- GTIN: 1 69 23410 71468 2
- Antall kundepakker: 24

Mål, emballasje

- Emballasjemål (B x H x D): 9,5 x 17,5 x 2,7 cm
- Emballasjemål (B x H x D): 3,7 x 6,9 x 1,1 tommer
- Nettovekt: 0,0186 kg
- Nettovekt: 0,041 lb
- Bruttovekt: 0,0654 kg
- Bruttovekt: 0,144 lb
- Taravekt: 0,0468 kg
- Taravekt: 0,103 lb
- EAN: 69 23410 71468 5
- Type hylleplassering: Modell
- Antallet produkter som følger med: 1
- Emballasjetype: Modell

Produktmål

- Produktmål (B x H x D): 3 x 6,8 x 2 cm
- Produktmål (B x H x D): 1,2 x 2,7 x 0,8 tommer
- Vekt: 0,0186 kg
- Vekt: 0,041 lb



Utgivelsesdato
2015-01-30

Versjon: 3.1.5

12 NC: 8670 000 90088
EAN: 06 92341 07146 85

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com

