




Philips  
In-Ear-hörlurar

Svart



SHE9005

## Perfekt passform, exakt ljud

För mobiltelefon med volymkontroll

Med ett vibrationsdämpande metallhölje skapar det här headsetet SHE9005/00 med högtalare med höga prestanda naturlig basåtergivning, för verklighetstroget ljud. Unik svängd design ger en perfekt passform. ComplyTM-skumändar för perfekt ljudisolering.

### Njut av kvalitetsljud

- Förstklassigt metallhölje ger exakt ljudöverföring.
- Perfekt passform i örat ger exceptionell brusreducering
- Exceptionell brusreducering för kvalitetsljud vid låg volym

### Enastående bärkomfort

- Unik svängd design ger enkelt grepp och en perfekt passform
- Ultramjuka formbara skumkuddar ger fantastisk, skön passform
- De extramjuka silikonsockorna passar bekvämt i öronen

### Alltid redo

- Den tygklädda sladden håller längre och trassar inte
- Antitrasselhållare
- Tålig Flexi-Grip ger en stark och flexibel anslutning

### Utformad för dig

- Extra 3,5 mm kontakt för Nokia, Sony Ericsson, Samsung
- Inbyggd fjärrkontroll för volym och samtal

# PHILIPS

## Funktioner

### Förstklassigt metallhölje



De här hörlurarna sitter i ett hölje av metall av överlägsen kvalitet, som skyddar dem från onödiga vibrationer, vilket ger exakt ljudöverföring med jämn basrespons och klara toner i medelhöga och höga frekvenser.

### Exakt inställd akustik

Den perfekta passformen i örat hos de här hörlurarna ger utomordentlig brusreducering.

### För bästa ljud vid låg volym

Du behöver inte längre skruva upp volymen på bullriga platser. Den vinklade ljudkanalen och de perfekt tätande öronsnäckorna utestänger en stor del av bakgrundsbruset, vilket ger samma ljudkvalitet vid lägre volym och längre batterilivslängd.

### Unik svängd design


En unik svängd design av hörlurarnas hölje ger enkelt grepp och en perfekt passform i örat - även när du är på språng.

### Mjuka formbara skumkuddar



Ultramjuka formbara skumkuddar anpassar sig perfekt till dina öron. De ger bästa möjliga passform och du knappt känner av dem.

### Extramjuka silikonsnäckor i tre storlekar



De här Philips-hörlurarnas extra mjuka silikonsnäckor i tre storlekar passar bekvämt i öronen utan att klämma, samtidigt som de stänger ute oönskade ljud.

### Antitrasselsladd i tyg


Textilklädd sladd förhindrar kabeltrassel, är mycket hållbar och förlänger produktens livstid.

### Antitrasselhållare



När du lägger undan dina hörlurar finns det alltid en risk att sladdarna trasslar sig om du inte är försiktig. Det blir krångligt att förvara hörlurarna och göra dem klara för användning. För bara antitrasselhållaren längs sladden mot öronsnäckorna för att hålla samman de två sladdarna och minimera risken för trassel.

### Flexi-Grip-design



Det mjuka Flexi-Grip-materialet som omsluter hörlurarna förbättrar prestanda och förlänger hörlurarnas livslängd. Det skyddar sladdanslutningen från skador som skulle kunna uppstå genom den upprepade böjning hörlurarna utsätts för när du sätter i och tar ur dem.

### Extra 3,5 mm kontakt

Extra 3,5 mm stereokontakt för Nokia, Sony Ericsson och Samsung

### Inbyggd kontroll för volym och samtal



Vill du ändra volymen? Ta emot eller avvisa ett samtal? Fjärrkontroll av volym och samtal. Med detta headset är kontrollen nära till hands!

# Specifikationer

## Produktstorlek

- Produktens mått (B x H x D): 2,5 x 12 x 1,15 cm
- Produktens mått (B x H x D): 1,0 x 4,7 x 0,5 tum
- Vikt: 0,015 kg
- Vikt: 0,033 lb

## Ljud

- Akustiskt system: Stängd
- Membran: Mylar-kon
- Frekvensåtergivning: 6–23 500 Hz
- Impedans: 16 ohm
- Magnettyp: Neodymium
- Typ: Dynamisk
- Högtalarspole: CCAW
- Känslighet: 102 dB
- Högtalardiameter: 10 mm
- Maximal ineffekt: 15 mW

## Anslutningar

- Anslutning: 3,5 mm stereo
- Kabeltyp: OFC
- Kabelanslutning: två parallella, symmetriska
- Kabellängd: 1,2 m
- Anslutningens legering: guldpläterad

## Inre kartong

- Inre kartong (L x B x H): 18 x 13,5 x 10,8 cm
- Inre kartong (L x B x H): 7,1 x 5,3 x 4,3 tum
- Nettovikt: 0,045 kg
- Nettovikt: 0,099 lb
- Bruttovikt: 0,247 kg
- Bruttovikt: 0,545 lb

- Taravikt: 0,202 kg
- Taravikt: 0,445 lb
- GTIN: 2 69 23410 71468 9
- Antal konsumentförpackningar: 3

## Yttre kartong

- Yttre kartong (L x B x H): 39 x 29,5 x 25,5 cm
- Yttre kartong (L x B x H): 15,4 x 11,6 x 10,0 tum
- Nettovikt: 0,36 kg
- Nettovikt: 0,794 lb
- Bruttovikt: 2,425 kg
- Bruttovikt: 5,346 lb
- Taravikt: 2,065 kg
- Taravikt: 4,552 lb
- GTIN: 1 69 23410 71468 2
- Antal konsumentförpackningar: 24

## Förpackningens mått

- Förpackningens mått (B x H x D): 9,5 x 17,5 x 4 cm
- Förpackningens mått (B x H x D): 3,7 x 6,9 x 1,6 tum
- Nettovikt: 0,015 kg
- Nettovikt: 0,033 lb
- Bruttovikt: 0,0605 kg
- Bruttovikt: 0,133 lb
- Taravikt: 0,0455 kg
- Taravikt: 0,100 lb
- EAN: 69 23410 71468 5
- Typ av hyllplacering: Båda
- Antal produkter som medföljer: 1
- Förpackningstyp: Blister



Publiceringsdatum  
2014-06-24

Version: 2.1.4

12 NC: 8670 000 90088  
EAN: 06 92341 07146 85

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

