



Philips  
Tai nghe có micrô

Bộ kích âm 10mm/phía sau đóng  
một phần  
Trong tai



SHE9005

## Vừa khít hoàn hảo, âm thanh rõ ràng

Dành cho điện thoại di động với điều khiển âm lượng

Với vỏ kim loại hấp thu độ rung, chiếc tai nghe SHE9005/00 với loa hiệu suất cao này tạo ra âm trầm có độ trung thực cao, mang lại âm thanh trung thực của cuộc sống. Thiết kế cong độc đáo cho phép sự vừa khít hoàn hảo. Đầu bịt bằng bọt Comply<sup>TM</sup> mang lại sự cách ly nhiễu hoàn hảo.

### Thưởng thức âm thanh có chất lượng

- Vỏ kim loại cao cấp truyền âm thanh chính xác.
- Vòng đệm trong tai hoàn hảo chặn âm nhiễu đặc biệt
- Cách nhiễu âm đặc biệt cho âm thanh có chất lượng tại mức âm lượng thấp

### Thoải mái hoàn toàn khi đeo vào tai

- Thiết kế cong độc đáo cho phép dễ dàng cầm nắm để chỉnh vừa khít hoàn hảo
- Miếng đệm dạng mút hoạt tính siêu mềm vừa khớp rất thoải mái
- Mũ tai nghe bằng silicon siêu mềm nằm thoải mái bên trong đôi tai bạn

### Luôn sẵn sàng sử dụng

- Cáp được phủ mặt ngoài để sử dụng lâu hơn và ngăn rời
- Khôi trượt chống rời
- Flexi-Grip bên tạo nên kết nối mạnh và linh hoạt

### Được thiết kế để phục vụ bạn

- Điều khiển nội tuyến dành cho âm lượng và điều khiển cuộc gọi

**PHILIPS**

Tai nghe có micrô  
Bộ kích âm 10mm/phía sau đóng một phần Trong tai

SHE9005/00

## Những nét chính

### Vỏ kim loại cao cấp



Được bao bọc bằng kim loại cao cấp, những tai nghe này được bảo vệ tránh rung động không cần thiết để truyền âm thanh thật chính xác, dẫn đến có phản hồi âm trầm uyển chuyển và các tông âm rõ ràng trong phạm vi từ trung bình đến cao.

### Âm thanh tinh chỉnh chính xác

Vòng đệm trong tai hoàn hảo của chiếc tai nghe này sẽ khiến cho bạn ngạc nhiên với khả năng cách âm vượt trội.

### Cho âm thanh tốt nhất tại mức âm lượng thấp

Bạn không cần phải vặn to âm lượng tại những nơi ồn ào nữa. Ống Âm Thanh Có Góc và tai nghe nhét trong kín hoàn hảo sẽ cắt giảm đáng kể tạp âm, mang đến âm thanh có cùng chất lượng tại mức âm lượng thấp hơn và tuổi thọ pin dài hơn.

### Thiết kế cong độc đáo

Thiết kế vỏ tai nghe uốn lượn độc đáo, cho phép dễ cầm nắm và chỉnh vừa vặn hoàn hảo trong tai - ngay cả khi đang di chuyển.


### Miếng đệm dạng mút hoạt tính



Miếng đệm dạng mút hoạt tính siêu mềm tạo hình hoàn hảo quanh vành tai của bạn. Điều này

đem đến sự vừa khớp tốt nhất trong khi bạn hầu như không cảm nhận được chúng.

### Mũ tai nghe bằng silicon siêu mềm, có 3 cỡ



Mũ tai nghe bằng silicon siêu mềm có 3 cỡ của những tai nghe Philips này sẽ nằm vừa thoải mái trong tai bạn mà không thêm lực ấn nào lên tai, trong khi chặn lại tiếng ồn không muốn có.

### Cáp có kết cấu chống rối


Cáp được phủ lớp vật liệu ngoài sẽ ngăn tình trạng cáp quấn vào nhau, sử dụng được rất lâu và tăng tuổi thọ sản phẩm.

### Khởi trượt chống rối



Khi lưu giữ tai nghe của bạn thì có nguy cơ là dây cáp sẽ quấn lấy nhau nếu không lưu giữ cẩn thận. Điều này khiến bạn gặp khó khăn khi lưu giữ tai nghe và chuẩn bị sẵn sàng để nghe nhạc. Đơn giản chỉ cần trượt khởi trượt chống rối hướng đến bộ phận tai nghe để giữ hai cáp tai nghe lại gần nhau thật gọn gàng và để giảm thiểu nguy cơ các dây cáp quấn lấy nhau.

### Thiết kế Flexi-Grip



Vật liệu la'hop chất cao su co giãn (flexi-grip) mềm bao bọc phần thân tai nghe làm tăng hiệu quả và độ bền của tai nghe. Giúp bảo vệ kết nối cáp khỏi bị hư hại có thể xảy ra do bề cong nhiều lần phần thân tai nghe khi tiếp xúc thường xuyên với đầu ngón tay người dùng khi đeo tai nghe hoặc gỡ tai nghe xuống.

### Điều khiển cuộc gọi và âm lượng nội tuyến



Muốn đổi âm lượng? Chấp nhận hay từ chối cuộc gọi? Bộ điều khiển từ xa có các điều khiển âm lượng và cuộc gọi. Với tai nghe này, bạn điều khiển mọi thứ dễ dàng!

# Các thông số

## Âm thanh

- Hệ thống âm thanh: Đóng một phần
- Màng chắn: Vòm mylar
- Phản hồi tần số: 7 - 25 000 Hz
- Trở kháng: 16 ôm
- Dạng nam châm: Neodim
- Loại bóng: Đồng
- Cuộn dây đồng lược: CCAW
- Độ nhạy: 108 dB
- Bán kính loa: 10 mm
- Công suất vào tối đa: 30 mW

## Tính kết nối

- Bộ kết nối: Stereo 3,5 mm
- Loại cáp: OFC
- Kết nối cáp: hai dây song song, đối xứng
- Chiều dài cáp: 1,2 m
- Bề mặt gia công tinh của bộ kết nối: được mạ vàng

## Hộp các tông trong

- Inner carton (L x W (rộng) x H (cao)):  
18 x 8.6 x 10.5 cm
- Inner carton (L x W (rộng) x H (cao)):  
7.1 x 3.4 x 4.1 inch
- Trọng lượng: 0.0558 kg
- Trọng lượng bi: 0.123 lb
- Tổng trọng lượng: 0.2317 kg
- Tổng trọng lượng: 0.511 lb
- Trọng lượng bi: 0.1759 kg
- Trọng lượng bi: 0.388 lb
- GTIN: 2 69 23410 71468 9
- Số lượng hộp đóng gói tiêu dùng: 3

## Hộp các tông ngoài

- Outer carton (L x W (rộng) x H (cao)):

- 38 x 19.3 x 25 cm
- Outer carton (L x W (rộng) x H (cao)):  
15.0 x 7.6 x 9.8 inch
- Trọng lượng: 0.4464 kg
- Trọng lượng: 0.984 lb
- Tổng trọng lượng: 2.1416 kg
- Tổng trọng lượng: 4.721 lb
- Trọng lượng bi: 1.6952 kg
- Trọng lượng bi: 3.737 lb
- GTIN: 1 69 23410 71468 2
- Số lượng hộp đóng gói tiêu dùng: 24

## Kích thước hộp đóng gói

- Kích thước đóng gói (W (rộng) x H (cao) x D (sâu)): 9.5 x 17.5 x 2.7 cm
- Kích thước đóng gói (W (rộng) x H (cao) x D (sâu)): 3.7 x 6.9 x 1.1 inch
- Trọng lượng: 0.0186 kg
- Trọng lượng: 0.041 lb
- Tổng trọng lượng: 0.0654 kg
- Tổng trọng lượng: 0.144 lb
- Trọng lượng bi: 0.0468 kg
- Trọng lượng bi: 0.103 lb
- EAN: 69 23410 71468 5
- Dạng đặt giá để: Bù nhìn
- Số lượng sản phẩm bao gồm: 1
- Dạng đóng gói: Bù nhìn

## Kích thước sản phẩm

- Kích thước sản phẩm (W (rộng) x H (cao) x D (sâu)): 3 x 6.8 x 2 cm
- Kích thước sản phẩm (W (rộng) x H (cao) x D (sâu)): 1.2 x 2.7 x 0.8 inch
- Khối lượng: 0.0186 kg
- Khối lượng: 0.041 lb



Ngày phát hành  
2015-02-20

Phiên bản: 3.1.5

12 NC: 8670 000 90088  
EAN: 69 23410 71468 5

© 2015 Tập đoàn Koninklijke Philips N.V.  
Bản quyền đã được bảo hộ.

Các thông số có thể thay đổi mà không cần thông báo.  
Các nhãn hiệu thuộc sở hữu của tập đoàn Koninklijke  
Philips N.V. hoặc của các chủ sở hữu tương ứng.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

