




Philips  
Écouteurs intra-  
auriculaires

Noire



SHE9005A

## Ergonomie et son parfaits

Conception adhérente pour une ergonomie parfaite

Avec leur corps en métal absorbant les vibrations, ces haut-parleurs reproduisent parfaitement les basses, pour un son réaliste. Le design arrondi exclusif garantit une ergonomie irréprochable. Embouts en mousse Comply™ Foam Tip pour une isolation sonore parfaite. Câble revêtu pour éviter les nœuds.

### Profitez d'un son de qualité

- Isolation phonique exceptionnelle pour une qualité sonore à faible volume
- Boîtier métallique haut de gamme pour une transmission du son très précise.
- Étanchéité sonore parfaite pour éliminer les bruits extérieurs

### Conçue pour s'adapter à vos besoins

- Microphone intégré et bouton d'appel
- Personnalisez votre son et votre bouton grâce à l'application Philips Headset

### Confort d'utilisation optimal

- Les caches en silicone ultra-souple se placent facilement dans les oreilles
- Coussinets doux en mousse avec mémoire de forme, pour un confort exceptionnel
- Design arrondi unique : prise en main facile et ergonomie irréprochable

### Toujours prêt à être utilisé

- Glissière anti-enchevêtrement
- Un connecteur souple qui dure plus longtemps

**PHILIPS**

## Points forts

### Caches silicone ultra-souple, 3 tailles



Les embouts en silicone ultra-souple disponibles en 3 tailles de ces écouteurs Philips se placent facilement dans les oreilles sans pression supplémentaire, tout en bloquant les bruits indésirables.

### Un son exceptionnel à faible volume

N'augmentez plus le volume dans des endroits bruyants. Le caisson acoustique angulaire et les coussinets parfaitement hermétiques réduisent considérablement le bruit et permettent ainsi d'obtenir un son de qualité équivalente avec un volume plus faible. La durée de vie des piles est par conséquent accrue.

### Coussinets en mousse à mémoire de forme



Les coussinets doux en mousse avec mémoire de forme suivent exactement les courbes de vos oreilles. Ils vous vont parfaitement et se font oublier.

### Acoustique de précision

L'étanchéité sonore parfaite de ces écouteurs éliminant les bruits extérieurs vous surprendra.

### Boîtier métallique haut de gamme




Logés dans un boîtier métallique haut de gamme, ces écouteurs sont protégés contre les vibrations inutiles pour une transmission du son précise, restituant des basses de qualité et des tonalités de gammes moyenne à élevée très claires.

### Design arrondi unique

Le design arrondi unique du casque garantit une prise en main facile et un maintien parfait en toute simplicité, même lorsque vous bougez.

### Microphone intégré




Grâce au microphone intégré et au bouton d'appel, vous pouvez utiliser ce casque Philips

pour écouter de la musique ou pour converser sur votre téléphone portable. Profitez d'appels mains libres tout en acceptant et mettant fin aux appels téléphoniques à partir de votre casque.

### Votre propre personnalisation

Téléchargez l'application Philips Headset pour personnaliser le son de votre casque ainsi que la télécommande afin d'accéder aux fonctions Prise/Fin d'appel, Lecture/Pause de musique, Volume +/- et Changement de morceau.

### Design Flexi-Grip



Le matériau Flexi-Grip qui enveloppe les écouteurs est très doux. Il permet d'améliorer leurs performances et de prolonger leur durée de vie. Il renforce aussi la connexion du câble et la protège contre les torsions répétées provoquées par le branchement et le débranchement des écouteurs.

# Caractéristiques

## Son

- Système acoustique: Fermé
- Diaphragme: Dôme en mylar
- Réponse en fréquence: 6 - 23 500 Hz
- Impédance: 16 ohms
- Type d'aimant: Néodyme
- Type: Dynamique
- Bobine acoustique: CCAW
- Sensibilité: 102 dB
- Diamètre du haut-parleur: 10 millimètre
- Puissance d'entrée maximale: 15 mW

## Connectivité

- Connecteur: 3,5 mm stéréo
- Type de câble: OFC
- Connexion par câble: deux parallèles, symétrique
- Longueur du câble: 1,2 m
- Finition du connecteur: plaqué or

## Dimensions de l'emballage

- Dimensions de l'emballage (l x H x P):  
9,5 x 17,5 x 4 cm

- Poids net: 0,0219 kg
- Poids brut: 0,0734 kg
- Poids à vide: 0,0515 kg
- EAN: 87 12581 63748 4
- Nombre de produits inclus: 1
- Type d'emballage: Blister

## Carton externe

- Carton externe (l x l x H): 38 x 29,5 x 25,5 cm
- Poids net: 0,5256 kg
- Poids brut: 2,665 kg
- Poids à vide: 2,1394 kg
- GTIN: 1 87 12581 63748 1
- Nombre d'emballages: 24

## Carton interne

- Carton interne (l x l x H): 18 x 13,5 x 10,8 cm
- Poids net: 0,0657 kg
- Poids brut: 0,277 kg
- Poids à vide: 0,2113 kg
- GTIN: 2 87 12581 63748 8
- Nombre d'emballages: 3



Date de publication  
2015-09-17

Version: 3.3.4

12 NC: 8670 000 87586  
EAN: 87 12581 63748 4

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

