





Philips  
Наушники-вкладыши

Белый

SHE9007WT



## Идеальное удобство, четкий звук

Удобный захват обеспечивает идеальное прилегание к уху

Наушники с металлическим корпусом, устраняющим вибрацию. Мощные излучатели обеспечивают точное воспроизведение низких частот и достоверное звучание. Особая изогнутая конструкция гарантирует идеальное прилегание, а насадки из пеноматериала Comply™ — полную шумоизоляцию. Тканевая оплетка кабеля предотвращает спутывание.

### Наслаждайтесь качественным звуком

- Высококачественный металлический корпус обеспечивает точную передачу звука.
- Воздушные каналы турбо басов для максимально глубоких и насыщенных НЧ
- Идеальное прилегание к ушной раковине блокирует шумы
- Исключительная шумоизоляция для качественного звучания при низкой громкости

### Предельное удобство при ношении

- Специальная изогнутая форма обеспечивает идеальное прилегание
- Сверхмягкие амбушюры, запоминающие форму, для удобства ношения
- Эргономичная конструкция Angled Acoustic обеспечивает естественное прилегание
- Необычайно мягкие силиконовые насадки удобно располагаются в ушах

### Полная готовность к действию

- Кабель с тканевой оплеткой имеет долгий срок службы и предотвращает спутывание
- Система защиты от спутывания
- Кабель длиной 1,2 метра идеально подходит для использования на улице
- Прочный захват Flexi-Grip создает крепкое и гибкое соединение

# PHILIPS

## Характеристики

### Звук

- Акустическая система: Закрытая
- Диафрагма: Майларовый купол
- Диапазон частот: 6 - 23 500 Гц
- Сопротивление: 16 Ом
- Тип магнита: Неодимовый
- Тип: Динамический
- Звуковая катушка: ССАВ
- Чувствительность: 102 дБ
- Диаметр излучателя: 10 мм
- Максимальная входная мощность: 15 мВт

### Подключения

- Разъем: 3,5 мм стерео
- Тип кабеля: Бескислородная медь (OFC)
- Подключение кабеля: Параллельное, симметричное
- Длина кабеля: 1,2 м
- Покрытие разъема: Позолоченный

### Внутренняя упаковка

- Внутренняя упаковка (Д x Ш x В): 18 x 8,6 x 10,5 см
- Внутренняя упаковка (Д x Ш x В): 7,1 x 3,4 x 4,1 дюйма
- Вес нетто: 0,0438 кг
- Вес нетто: 0,097 фунта
- Вес брутто: 0,2155 кг
- Вес брутто: 0,475 фунта
- Вес упаковки: 0,1717 кг
- Вес упаковки: 0,379 фунта
- GTIN: 2 69 23410 71896 0
- Количество потребительских упаковок: 3

### Внешняя упаковка

- Внешняя упаковка (Д x Ш x В):

- 38 x 18,9 x 24,5 см
- Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 15,0 x 7,4 x 9,6 дюйма
- Вес нетто: 0,3504 кг
- Вес нетто: 0,772 фунта
- Вес брутто: 2,012 кг
- Вес брутто: 4,436 фунта
- Вес упаковки: 1,6616 кг
- Вес упаковки: 3,663 фунта
- GTIN: 1 69 23410 71896 3
- Количество потребительских упаковок: 24

### Размеры упаковок

- Размеры упаковки (Ш x В x Г): 9,5 x 17,5 x 2,7 см
- Размеры упаковки (Ш x В x Г): 3,7 x 6,9 x 1,1 дюйма
- Вес нетто: 0,0146 кг
- Вес нетто: 0,032 фунта
- Вес брутто: 0,06 кг
- Вес брутто: 0,132 фунта
- Вес упаковки: 0,0454 кг
- Вес упаковки: 0,100 фунта
- EAN: 69 23410 71896 6
- Тип размещения на полке: Оба
- Количество изделий в упаковке: 1
- Тип упаковки: Картон

### Габариты изделия

- Размеры продукта (Ш x В x Г): 3 x 6,8 x 2 см
- Размеры продукта (Ш x В x Г): 1,2 x 2,7 x 0,8 дюйма
- Вес: 0,0146 кг
- Вес: 0,032 фунта

## Особенности

### Высококачественный металлический корпус

Корпус этих наушников, изготовленный из высококачественного металла, защищает от нежелательной вибрации и обеспечивает точную передачу звука, оптимальный уровень басов и четкий тон на средних и высоких частотах.

### Для самых глубоких и насыщенных басов

Отверстия турбо басов оптимизируют поток воздуха для высоконадежного воспроизведения максимально глубоких и насыщенных басов.

### Мягкие амбушюры, запоминаящие форму

Запоминающие форму сверхмягкие амбушюры из вспененного материала идеально прилегают к уху, что гарантирует удобство и комфорт при ношении.

### Силиконовые насадки 3-х размеров

Необычайно мягкие силиконовые насадки 3 размеров, входящие в комплект этих наушников Philips, удобно помещаются в ушах и блокируют нежелательные звуки, не оказывая давления на ушную раковину.

### Система защиты от спутывания

Во время хранения наушников возникает риск спутывания проводов. Это создает неудобства при хранении и подключении наушников. Просто передвиньте ползунок по направлению к наушникам, чтобы соединить два провода вместе и предотвратить спутывание.

### Конструкция Flexi-Grip

Мягкий упругий материал наушников улучшает качество звучания и увеличивает их прочность, а также защищает кабельное соединение от потенциальных повреждений в результате постоянного сгибания и частого контакта наушников с пальцами пользователя при снятии и надевании.

