



Philips
Hodetelefoner med
mikrofon

8,6 mm drivere / halvlukket

bakside

Øretelefoner

SHE9105SL



Presisjonslyd

med et solid metallhus

SHE9105-hodetelefonene fra Philips har førsteklasses drivere og et nøyte utformet metallhus som sørger for detaljert og ren lyd. De ovale lydrørene og valget mellom tre ørepropper gjør hodetelefonene komfortable, og mikrofonen på ledningen gjør det enkelt å bytte fra musikk til telefonsamtaler.

Gled deg over kvalitetslyd

- Fininnstilte neodym-drivere for høyfrekvent klarhet
- Robust aluminiumshus forhindrer vibrasjon og sørger for klar lyd

Ultimat brukskomfort

- Buet hus og ovale lydrør for ergonomisk komfort
- Silikonputer i tre forskjellige størrelser for tilpasset passform

Alltid klar

- Skyvekontroll mot sammenviklinger holder orden på kablene
- Holdbar Flexi-Grip for sterk kabeltilkobling til hodetelefonen
- Med in-line-fjernkontroll med mikrofon for musikk og samtaler

PHILIPS

Hodetelefoner med mikrofon
8,6 mm drivere / halvlukket bakside Øretelefoner

Høydepunkter

Aluminiumshus



Hodetelefonhuset er laget av robust aluminium, noe som hindrer vibrasjon og sørger for den reneste lyden. I tillegg beskytter det øretelefonene fra slitasje ved hverdagsbruk.

Skyvekontroll uten sammenviklinger



Den smarte skyvekontrollen mot sammenviklinger gjør det enklere for deg å holde kablene til de to ørepluggene sammen. Du bare skyver den oppover. Ingen flere problemer med kabelrot eller floker.

Holdbar Flexi-Grip-tilkobling

Denne myke og holdbare fleksible koblingen mellom øretelefonen og kabelen beskytter mot eventuelle skader som oppstår på grunn av den stadige bøyingen.

Fininnstilt neodymdriver



Neodym er det ideelle materialet som produserer et sterkt magnetfelt som gir større følsomhet i en

talespole, bedre bassgjengivelse og generelt bedre lyd kvalitet. De har rekonstruerte 8,6 mm neodym drivere som er responsive til høye frekvenser og sikrer en ren og klar lyd.

In-line-fjernkontroll med mikrofon



Med den innebygde mikrofonen kan du enkelt bytte fra musikkavspilling til å svare på anrop, slik at du alltid kan være tilkoblet.

Ovale lydør

Øretelefonene er nøyaktig utformet for å passe til alle ører. Det ergonomiske, ovale lydøret og den buede konstruksjonen sørger for en optimalisert, sikker og komfortabel tilpasning – alltid.

Silikonputer i tre størrelser



Øretelefonene leveres med tre forskjellige øreputer – fra liten til stor størrelse – slik at du kan velge de som passer perfekt til ørene dine.

SHE9105SL/00

Spesifikasjoner

Utforming

- Farge: Sølv

Lyd

- Akustisk system: Halvlukket
- Membran: Mylar-dome
- Impedans: 16 Ohm
- Magnettype: Neodym
- Talespole: Kobber
- Følsomhet: 108 dB
- Høyttalerdiameter: 8,6 millimeter
- Maksimal inngangseffekt: 30 mW
- Frekvensområde: 7–25 000 Hz
- Type: dynamisk

Tilkoblingsmuligheter

- Kontakt: 3,5 mm stereo
- Kabeltype: OFC
- Kabeltilkobling: to-parallell, symmetrisk
- Kabellengde: 1,2 m
- Kontaktoverflate: gullbelagt

Innereske

- Bruttovekt: 0,384 lb
- Bruttovekt: 0,174 kg
- GTIN: 2 69 25970 70324 3
- Innereske (L x B x H): 18 x 8,2 x 10,5 cm
- Innereske (L x B x H): 7,1 x 3,2 x 4,1 tommer
- Nettovekt: 0,089 lb
- Nettovekt: 0,0402 kg
- Antall kundefpakker: 3
- Taravekt: 0,1338 kg
- Taravekt: 0,295 lb

Ytre eske

- Bruttovekt: 3,693 lb
- Bruttovekt: 1,675 kg
- GTIN: 1 69 25970 70324 3
- Yttereske (L x B x H): 38 x 18,1 x 24,8 cm
- Yttereske (L x B x H): 15,0 x 7,1 x 9,8 tommer
- Nettovekt: 0,709 lb
- Nettovekt: 0,3216 kg
- Antall kundefpakker: 24
- Taravekt: 1,3534 kg
- Taravekt: 2,984 lb

Mål, emballasje

- Emballasjemål (B x H x D): 9,5 x 17,5 x 2,5 cm
- Emballasjemål (B x H x D): 3,7 x 6,9 x 1,0 tommer
- EAN: 69 25970 70324 6
- Bruttovekt: 0,0474 kg
- Bruttovekt: 0,104 lb
- Nettovekt: 0,030 lb
- Nettovekt: 0,0134 kg
- Antallet produkter som følger med: 1
- Emballasjetype: Kartong
- Taravekt: 0,075 lb
- Taravekt: 0,034 kg
- Type hylleplassering: Begge

Produktmål

- Produktmål (B x H x D): 1,2 x 3,1 x 1,2 tommer
- Produktmål (B x H x D): 3 x 8 x 3 cm
- Vekt: 0,030 lb
- Vekt: 0,0134 kg



Utgivelsesdato
2018-01-25

Versjon: 3.1.8

12 NC: 8670 001 24846
EAN: 06 92597 07032 46

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com