




Philips
Słuchawki douszne

SHE9501



Doskonały dźwięk

3 rozmiary nasadek zapewniają odpowiednie dopasowanie

Słuchawki douszne zapewniające czysty dźwięk o najwyższej jakości. Bardzo małe głośniki i możliwość wyboru spośród 3 rozmiarów nasadek sprawiają, że dźwięk znajduje się bliżej ucha, tworząc jednocześnie doskonałą barierę dla hałasu z zewnątrz. Wybór rozmiaru nasadki zapewnia także odpowiednie dopasowanie.

Muzyka dla Twoich uszu

- Doskonałe dopasowanie do wnętrza ucha blokuje szum z zewnątrz
- Magnes neodymowy poprawia jakość basów i czułość
- Połączona wtyczka (24-karatowym złotem) to niezawodne połączenie

Pasują do Ciebie i Twojego stylu życia

- 3 wymienne, gumowe nakładki douszne umożliwiają optymalne dopasowanie do ucha
- Wyjątkowo miękkie gumowe nasadki zapewniają niespotykany komfort
- Słuchawki o ergonomicznym kształcie — większy komfort
- Asymetryczne przewody nie są na widoku

Zawsze gotowe do drogi

- Futerał chroni słuchawki, gdy nie są używane
- Wytrzymała konstrukcja Flexi-Grip zapewnia mocne i elastyczne połączenie
- Przewód z rozgałęzieniem umożliwia wygodne podłączenie pilota
- Przewód o długości 1,2 m doskonale nadaje się do użytku na zewnątrz

PHILIPS

Dane techniczne

Dźwięk

- System akustyczny: Otwarte
- Rodzaj magnesu: Neodymowy
- Cewka drgająca: CCAW
- Membrana: Mylarowa kopułka
- Pasma przenoszenia: 6–23 500 Hz
- Impedancja: 16 omów
- Maksymalna moc wejściowa: 50 mW
- Czułość: 102 dB
- Średnica głośnika: 10 mm
- Typ: Dynamiczne

Możliwości połączeń

- Połączenie przewodowe: Dwa równoległe, asymetryczne
- Długość przewodu: 0,6 m + 0,6 m
- Złącze: 3,5 mm, stereo
- Wykończenie złącza: Pozlącane 24-karatowym złotem
- Typ przewodu: OFC

Akcesoria

- Futerał
- Przedłużacz

Karton wewnętrzny

- Waga brutto: 0,572 kg
- Karton wewnętrzny (L x szer. x wys.): 23,3 x 18,5 x 11,3 cm
- Waga netto: 0,132 kg
- Ciężar opakowania: 0,44 kg

Karton zewnętrzny

- Waga brutto: 9,92 kg
- Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 47 7 x 40 x 48 cm
- Waga netto: 2,112 kg
- Ciężar opakowania: 7,808 kg

Wymiary opakowania

- Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 10 x 22 x 3 cm
- Waga brutto: 0,069 kg
- Waga netto: 0,022 kg
- Ciężar opakowania: 0,047 kg

Zalety

Doskonale dopasowanie do wnętrza ucha

Wyjątkowo małe przetworniki o średnicy 10 mm doskonale pasują do wnętrza ucha i dzięki temu stanowią barierę dla szumu z zewnątrz oraz zapewniają intensywne doznania dźwiękowe.

Magnes neodymowy

Neodym to materiał, który najlepiej nadaje się do wytwarzania silnego pola magnetycznego, dzięki czemu uzyskuje się większą czułość cewki przetwornika, lepszą charakterystykę tonów niskich i wyższą ogólną jakość dźwięku.

Pozłacana wtyczka

Wykończenie wtyczki wykonane z metalu szlachetnego zapewnia bardziej niezawodne połączenie i lepszą jakość dźwięku.

Optymalne dopasowanie do każdego ucha

Mając do dyspozycji 3 pary wymiennych nakładek dousznych w różnych rozmiarach, na pewno znajdziesz parę, która będzie najlepiej pasować do Twoich uszu.

Wyjątkowo miękkie gumowe nasadki

Wyjątkowo miękki materiał gumowych nasadek jest przyjemny w dotyku i bez wysiłku dopasowuje się do uszu. Słuchawki douszne nigdy nie były tak wygodne.

Dopasowane słuchawki

Te słuchawki są dopasowane do kształtu ucha, dzięki czemu komfort użytkowania i przyjemność z dłuższego słuchania są większe.

System przewodów asymetrycznych

Proste i efektywne rozwiązanie zapobiega splątaniu i pozwala na poprowadzenie przewodu za szyją zamiast pod brodą.

Futerał

Ten futerał to najwygodniejszy sposób ochrony słuchawek i przewodów, gdy nie są używane.

Przewód z elastycznym przegubem

Miękka i elastyczna część chroni połączenie przewodów przed uszkodzeniami, które mogą być spowodowane ich zginaniem.

Przewód z rozgałęzieniem

Standardowy przewód wyposażony w gniazdo 3,5 mm na jednym końcu oraz we wtyczkę 3,5 mm na drugim zapewnia swobodę ruchu, kiedy korzystasz ze słuchawek.

Przewód o długości 1,2 m

Idealna długość przewodu zapewniająca większą swobodę wyboru miejsca, w którym można nosić urządzenie audio.



Data wydania 2013-09-19

Wersja: 5.0.10

12 NC: 9082 100 05442
EAN: 87 10895 91813 8

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com