



Philips
Écouteurs intra-auriculaires

Noir

SHE9503



Son exceptionnel

Caches en caoutchouc (3 tailles) pour un confort garanti

Profitez des performances sonores exceptionnelles du Philips SHE9503/10. Avec ces écouteurs intra-auriculaires ergonomiques dotés de haut-parleurs puissants en néodyme, vous bénéficiez d'un son à couper le souffle.

Le son dont vous rêviez

- Isolation phonique passive pour un son optimal à bas volume
- Les aimants en néodyme améliorent la qualité des basses et leur sensibilité
- Le fil CCAW améliore la qualité du son.
- Connecteur plaqué or 24k pour connexion ultra-fiable

Adapté à vos besoins et votre style de vie

- 3 types d'embouts interchangeables pour un confort adapté à tous
- Casque ergonomique pour plus de confort
- Confort du cordon asymétrique
- Caches en caoutchouc ultra-souple pour un confort exceptionnel

Toujours prêt à être utilisé

- L'étui de transport protège le casque lorsque celui-ci n'est pas utilisé
- Une longueur de câble de 1,2 m, idéale pour une utilisation en extérieur
- Un connecteur souple qui dure plus longtemps
- Câble divisé permettant une connexion pratique à distance

PHILIPS

Caractéristiques

Dimensions du produit

- Dimensions du produit (l x H x P): 1,3 x 3,33 x 2,12 cm
- Poids: 0,02 kg

Son

- Système acoustique: ouvert
- Type d'aimant: Néodyme
- Bobine acoustique: CCAW
- Diaphragme: Dôme en mylar
- Réponse en fréquence: 17 - 23 000 Hz
- Impédance: 16 ohm(s)
- Puissance d'entrée maximale: 30 mW
- Sensibilité: 102 dB
- Diamètre du haut-parleur: 10 mm
- Type: Dynamique

Connectivité

- Connexion par câble: deux parallèles, asymétrique
- Longueur du câble: 0,6 m + 0,6 m
- Connecteur: 3,5 mm
- Finition du connecteur: plaqué or
- Type de câble: OFC

Accessoires

- Inclus: étui de transport
- Câble d'extension: 1,2 m

Carton interne

- Poids brut: 0,243 kg
- Carton interne (l x l x H): 18,5 x 10,5 x 10,4 cm
- Poids net: 0,06 kg
- Poids à vide: 0,183 kg
- EAN: 87 12581 49803 0
- Nombre d'emballages: 3

Carton externe

- Poids brut: 2,286 kg
- Carton externe (l x l x H): 38,7 x 22,7 x 23,5 cm
- Poids net: 0,48 kg
- Poids à vide: 1,806 kg
- EAN: 87 12581 49804 7
- Nombre d'emballages: 24

Dimensions de l'emballage

- Type d'installation en rayon: Factice
- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 9,5 x 17,5 x 3 cm
- Poids brut: 0,063 kg
- Poids net: 0,02 kg
- Poids à vide: 0,043 kg
- EAN: 87 12581 49802 3
- Nombre de produits inclus: 1
- Type d'emballage: Factice

Points forts

Isolation phonique passive

Le design de ce casque vous permet d'écouter votre musique préférée sans être perturbé par les bruits de fond. Vous bénéficiez d'une qualité sonore exceptionnelle à bas volume, ainsi que d'une plus grande autonomie sur piles.

Aimants en néodyme

Le néodyme est le meilleur matériau qui soit pour obtenir un champ magnétique puissant. Il rend les bobines acoustiques plus sensibles, améliore le rendu des basses et garantit une meilleure qualité sonore globale.

bobine acoustique CCAW

En utilisant un fil d'aluminium avec revêtement en cuivre (CCA W) de qualité supérieure pour la bobine acoustique du pilote du casque, la qualité du son est considérablement améliorée.

Fiche plaquée or 24 carats

L'assurance d'une connexion plus fiable délivrant une meilleure qualité audio avec ce connecteur à finition plaqué or.

Pour un confort adapté à tous

Avec un choix de 3 tailles différentes d'embouts interchangeable (petite à grande), vous trouverez une paire d'embouts permettant à vos écouteurs Philips de tenir parfaitement dans vos oreilles.

Ergonomie

Ce casque, conçu pour épouser la forme des oreilles, offre un grand confort même sur de longues périodes d'écoute.

Cordon à connexion asymétrique

Une solution toute simple, mais efficace ! Le cordon ne passe plus sous votre menton, mais derrière votre cou.

Caches en caoutchouc ultra-souple

Les caches en caoutchouc ultra-souple offrent un grand confort d'utilisation aussi bien au toucher qu'à l'écoute. Jamais des écouteurs n'avaient été si confortables.

Étui de transport

Le meilleur moyen de protéger votre casque et d'éviter que son cordon ne s'emmêle lorsqu'il n'est pas utilisé.

Câble de 1,2 m

Une longueur de câble idéale vous permettant d'emmener votre lecteur audio n'importe où.

conception Flexi-Grip

Protection flexible du raccordement du cordon au casque contre les torsions répétées.

Câble divisé

Ce câble standard présente une prise 3,5 mm et une fiche 3,5 mm à chaque extrémité. Il permet d'étendre votre liberté de mouvement lorsque vous portez votre casque.

