



Philips  
Audífonos intrauditivos

SHE9503



## Sonido excelente

3 tamaños de fundas para una comodidad óptima

Disfruta con el rendimiento acústico excepcional de los audífonos SHE 9500. Con un ajuste increíblemente cómodo y controladores de potentes altavoces de neodimio podrás disfrutar del mejor rendimiento acústico que unos audífonos intrauditivos son capaces de ofrecer.

### Música para tus oídos

- Aislamiento pasivo del ruido para una mayor calidad de sonido a menor volumen
- Imán de neodimio para mejorar el rendimiento de graves y la sensibilidad
- El cable de aluminio encobrado mejora la calidad del sonido
- Conector enchapado en oro de 24k para una conexión altamente confiable

### Diseñado para adaptarse a ti y a tu estilo de vida

- 3 accesorios de goma intercambiables que se adaptan a todas las orejas
- Los audífonos ergonómicos maximizan el confort del usuario
- El cable asimétrico evita molestias
- Fundas de caucho súper suave para una total comodidad

### Siempre listo

- La funda de transporte protege los audífonos cuando no se usan
- Un cable de 1,2 m de longitud ideal para utilizarlo en el exterior
- El duradero diseño Flexi-Grip ofrece una conexión flexible y resistente
- El cable separado permite conectar cómodamente el control remoto

# PHILIPS

# Especificaciones

## Sonido

- Sistema acústico: abrir
- Tipo de imán: Neodimio
- Bobina móvil: CCAW
- Diafragma: cúpula mylar
- Respuesta de frecuencia: 6 - 23 500 Hz
- Impedancia: 16 ohmio
- Entrada máxima de potencia: 50 mW
- Sensibilidad: 102 dB
- Diámetro del altavoz: 10 mm
- Tipo: Dinámico

## Conectividad

- Conexión del cable: dos en paralelo, asimétrica
- Longitud del cable: 0,6 m + 0,6 m
- Conector: 3,5 mm
- Acabado del conector: enchapado en oro
- Tipo de cable: OFC

## Accesorios

- Incluidos: funda de transporte
- Alargador de cable: 1,2 m

## Caja interior

- Peso bruto: 0,24272 kg

- Caja interior (L x An x Al): 18,5 x 10,5 x 10,4 cm
- Peso neto: 0,05994 kg
- Peso tara: 0,18278 kg
- EAN: 87 12581 49803 0
- Cantidad de cajas: 3

## Caja exterior

- Peso bruto: 2,286 kg
- Caja exterior (L x An x Al): 38,7 x 22,7 x 23,5 cm
- Peso neto: 0,47952 kg
- Peso tara: 1,80648 kg
- EAN: 87 12581 49804 7
- Cantidad de cajas: 24

## Dimensiones del embalaje

- Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 9,5 x 17 x 3 cm
- Peso bruto: 0,06283 kg
- Peso neto: 0,01998 kg
- Peso tara: 0,04285 kg
- EAN: 87 12581 49802 3
- Cantidad de productos incluidos: 1
- Tipo de empaque: Blister

# Destacados

## Aislamiento pasivo del ruido

El ajuste cómodo y perfecto dentro de las orejas detiene el ruido de fondo indeseable que te impide disfrutar de la nitidez de tu música preferida. De esta forma, puedes disfrutar de la excelente calidad de sonido de los audífonos a un volumen más bajo y con una mayor duración de la batería.

## Imán de neodimio

El neodimio es el mejor material para crear un potente campo magnético capaz de incrementar la sensibilidad de la bobina móvil del altavoz, mejorar la respuesta de los graves y optimizar la calidad general del sonido.

## Bobina móvil CCAW

El uso del cable de aluminio encobrado (CCAW) en la bobina móvil del controlador de los audífonos mejora considerablemente la calidad del sonido.

## Conector enchapado en oro de 24k

La terminación en oro de la clavija te ofrece una conexión más confiable y un sonido de mejor calidad

## Se adapta a todas las orejas

Con la línea de 3 tamaños de accesorios intercambiables, seguramente hay un par que se adapta perfectamente a tus orejas.

## Ajuste anatómico

Estos audífonos están diseñados anatómicamente para proporcionar más comodidad, por más tiempo.

## Sistema de cableado asimétrico

Una solución sencilla pero eficaz para evitar que el cable te moleste, porque permite colgarlo detrás del cuello en lugar de tenerlo debajo del mentón.

## Fundas de caucho súper suave

El material de caucho súper suave de las fundas ofrece una agradable sensación al tacto y se adapta a la oreja perfectamente. Nunca usaste unos mini audífonos tan cómodos.

## Funda de transporte

Esta funda es la forma más práctica de cuidar los audífonos y evitar que el cable se enrede cuando no se utilizan.

## Cable de 1,2 m

La longitud de cable es ideal para colocar tu aparato de audio donde quieras.

## Diseño Flexi-Grip

Una pieza blanda y flexible protege la conexión del cable contra los daños que podrían ocasionarse al doblarlo continuamente.

## Cable separado

Este cable estándar tiene un conector de 3,5 mm en un extremo y una clavija de 3,5 mm en el otro para ampliar tu libertad de movimiento con los audífonos.



Fecha de publicación  
2013-09-19

Versión: 3.0.6

12 NC: 8670 000 55376  
EAN: 87 12581 49802 3

© 2013 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)