



フィリップス  
ヘッドフォン

8.6mm ドライバー／クローズ  
ドバック  
インイヤール

SHE9720WT



## 高精度サウンド

### 角度付きアコースティックパイプデザイン

人間の耳を徹底的に研究した結果生まれた角度付きチューブヘッドフォン。すべての耳に自然で快適にフィットします。正確なサウンドを鼓膜にダイレクトに伝えることにより、歪みのないサウンドを実現します。

#### 高音質をお楽しみください

- 角度付きアコースティックパイプで指向性のある正確なサウンドを実現
- 優れたノイズ遮断効果により、小さい音量で高音質を実現
- 正確に調整されたスピーカーにより、広い周波数帯域でサウンドを再現
- ターボバスのエアベントで、深みのある豊かな低音を再現

#### 長時間使用可能

- 驚くべき快適さを実現する極めて柔らかいゴム製イヤークラップ
- 柔らかいシリコンゴム製イヤークラップで、長時間快適に
- 耳内部の構造に基づいたデザインで、快適にぴったりとフィット

#### いつでもどこにでも携帯

- ファスナー付きのハンディポーチで、ヘッドフォンとケーブルをきれいに収納

# PHILIPS

## 仕様

### パッケージ寸法

- 梱包サイズ (W x H x D): 9.5 x 17.3 x 4 cm
- 本体重量: 0.049 kg
- 総重量: 0.111 kg
- 風袋重量: 0.062 kg
- EAN: 48 95185 61805 0
- パッケージ内製品数: 1
- パッケージ種類: カートン
- シェルフへの取り付けタイプ: 両方

### 外箱

- Outer carton (L x W x H): 43 x 27.8 x 18 cm
- 本体重量: 1.176 kg
- 総重量: 3.43 kg
- 風袋重量: 2.254 kg
- GTIN: 1 48 95185 61805 7
- 販売用パッケージ数: 24

### 内箱

- Inner carton (L x W x H): 13.5 x 10.5 x 17 cm
- 本体重量: 0.147 kg
- 総重量: 0.39 kg
- 風袋重量: 0.243 kg
- GTIN: 2 48 95185 61805 4
- 販売用パッケージ数: 3

### サウンド

- 音響システム: オープン
- 磁気タイプ: ネオジウム
- ボイスコイル: CCAW
- ダイアフラム: マイラードーム
- 周波数特性: 6 ~ 23,500 Hz
- インピーダンス: 16 Ω
- 最大入力: 50 mW
- 感度: 103 dB
- スピーカー直径: 8.6 mm
- 種類: ダイナミック

### デザイン

- 色: ホワイト

### 接続性

- ケーブル接続: 両出し、左右非対称
- ケーブル長: 1.2 m
- コネクター: 3.5 mm ステレオ
- コネクターの仕上げ: 24 金メッキ
- ケーブルの種類: OFC

### アクセサリ

- キャリングケース: ○

## 特長

### 極めて柔らかいゴム製イヤークラップ

ゴム製イヤークラップの極めて柔らかいゴム素材は、手触りが非常に良く、耳の形状に難なく適応します。これほど快適なインイヤーヘッドフォンはありません。

### 最も指向性のあるサウンド

角度付きアコースティックパイプは、スピーカーから発せられた音波が高精度で鼓膜へと正確に届くように、人間の耳の穴の湾曲に従って設計されています。

### 長時間快適に

イヤークラップは、手触りが非常に良く、耳に簡単にフィットする、極めて柔らかいシリコン素材で作られています。耳から取り外ししたくないほど、快適な感触が得られます。

### ぴったりと自然にフィット

角度付きアコースティックパイプは、人間の耳の穴の構造に従って、人間工学に基づき設計されています。ぴったりと快適に耳にフィットし、装着しているのを忘れるくらい自然な着け心地です。

### 小さい音量で最高の音を

もう騒音の多い場所で音量を上げる必要はありません。角度付きアコースティックパイプと、ぴったりフィットするイヤークラップにより、外部雑音が大幅に低減されるため、小さい音量で優れた音質を楽しむことができ、また電池も長持ちします。

### ヘッドフォンをきれいに収納

この豪華で小さなファスナー付きポーチは、見た目がよいだけでなく、使用していないヘッドフォンとケーブルをきれいに収納することもできます。

### 広い周波数帯域でサウンドを再現

音響調整されたスピーカードライバーは、どのような録音のサウンドでも、可能な限り広い周波数帯域にわたって再現できるように、ていねいに設計されています。このため、再生するあらゆる部分で、深みのある、豊かで、クリアなトレブルをお楽しみいただけます。

### 深みのある豊かな低音

ターボバスのエアイベントによる空気の流れで、深みのある豊かな低音を忠実に再現することができます。



発行日 2016-08-01

バージョン: 1.0.3

12 NC: 8670 001 31572  
EAN: 48 95185 61805 0

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
All rights reserved.

仕様は、事前に通知することなく変更されることがあります。商標は Koninklijke Philips N.V. または各所有者に帰属します。

[www.philips.com](http://www.philips.com)