



Philips
In-ear-hörlurar

Avancerad akustik



SHE9850



Klart och detaljerat ljud

Utomordentlig bekvämlighet och brusreducering

Med Philips SHE9850-hörlurar får du den ultimata upplevelsen vad gäller rent ljud. Tack vare en HD-högtalare, expertjusteringen och den vinklade ljudkanalen ger de anmärkningsvärt klart, tydligt och detaljerat ljud med utökat frekvensomfång för höga toner med hög precision.

Njut av kvalitetsljud

- Högupplösningsomvandlare för exakt ljudåtergivning
- Perfekt passform i örat ger exceptionell brusreducering
- Design med vinklad ljudkanal ger exceptionell brusreducering

Enastående bärkomfort

- Ergonomisk design med vinklad ljudkanal för en naturlig passform
- De extramjuka silikonsockorna passar bekvämt i öronen
- Skumskydd ger tättslutande och personligt anpassad passform
- Förstklassigt metallhölje ger exakt ljudöverföring.

Alltid redo

- Smidig bärväska med praktiskt sladdförvaringssystem
- Symmetriska sladdar - lika längd ger mindre trassel
- Tålig Flexi-Grip ger en stark och flexibel anslutning



PHILIPS

Funktioner

Högupplösningsomvandlare

Motorn i mottagaren består av en spole, en u-format armatur i metall, ett par permanenta magneter och en styrenhet och ett membran. Elektromagnetiska strömmar ändrar armaturens polaritet, uppåt eller nedåt, så att styrstängningen och membranet flyttas och ljud genereras. Mottagarkomponenterna har finjusterats så att mer effekt genereras vid lägre frekvenser samtidigt som topparna förstärks vid högre frekvenser. Det resulterande ljudet är klart, tydligt och detaljerat med utökat frekvensomfång för höga toner med hög precision.

Exakt inställd akustik

Den perfekta passformen i örat hos de här hörlurarna ger utomordentligt brusreducering.

Design med vinklad ljudkanal

Den här designen med vinklad ljudkanal har utvecklats utifrån gedigna kunskaper om hörselgångens anatomi, så att vinkeln för högtalarröret och öronsnäckorna anpassas individuellt efter formen på hörselgången. Förutom att ljudet leds direkt till dina öron utestängs omgivande brus, tack vare den perfekta passformen, så att du kan lyssna på musik på lägre volym.

Vinklad ljudkanal

Den här designen med vinklad ljudkanal har utvecklats utifrån gedigna kunskaper om hörselgångens anatomi, så att vinkeln för högtalarröret och öronsnäckorna anpassas individuellt efter formen på hörselgången. Designen följer naturligt örats passform.

Extramjuka silikonsockor i tre storlekar



De här Philips-hörlurarnas extra mjuka silikonsockor i tre storlekar passar bekvämt i öronen utan att klämma, samtidigt som de stänger ute oönskade ljud.

Tättslutande skumskydd

De här skydden är tillverkade av en typ av skummaterial som långsamt återfår formen och är ett bekvämt alternativ till öronsnäckorna i gummi. Du får en tättslutande passform om du klämmer ihop skydden mellan fingrarna innan du för in dem i

hörselgången. Håll sedan hörluren på plats några sekunder medan skummet sväller ut tills hörluren sitter säkert och tättslutande.

Förstklassigt metallhölje



De här hörlurarna sitter i ett hölje av metall av överlägsen kvalitet, som skyddar dem från onödiga vibrationer, vilket ger exakt ljudöverföring med jämn basrespons och klara toner i medelhöga och höga frekvenser.


Smidig bärväska

Den kompakta bärväska är tillverkad av högkvalitetsmetall med lyxig känsla och har en sladdhållare så att du enkelt kan linda ihop sladden och förvara hörlurarna. Den har även ett förvaringsfack för skumskydden. Bärväskans hårda hölje ger även extra skydd för hörlurarna när du inte använder dem.

Symmetriska sladdar

De här hörlurarna har symmetriska sladdar så att du enkelt kan undvika att de trasslar ihop sig - krångelfritt lyssnande helt enkelt.

Flexi-Grip-design



Det mjuka Flexi-Grip-materialet som omsluter hörlurarna förbättrar prestanda och förlänger hörlurarnas livslängd. Det skyddar sladdanslutningen från skador som skulle kunna uppstå genom den upprepade böjning hörlurarna utsätts för när du sätter i och tar ur dem.

Specifikationer

Ljud

- Impedans: 12 ohm
- Känslighet: 115 dB SPL/mW vid 1 kHz
- Maximal ineffekt: 3 mW
- Frekvensåtergivning: 20 - 20 000 Hz

Anslutningar

- Kabellängd: 1,2 m + 1,8 m

Inre kartong

- Bruttovikt: 1,163 kg
- Inre kartong (L x B x H): 18,4 x 13,2 x 21,3 cm
- Nettovikt: 0,045 kg
- Taravikt: 1,118 kg
- EAN: 87 12581 42471 8
- Antal konsumentförpackningar: 3

Yttre kartong

- Bruttovikt: 10,248 kg
- Yttre kartong (L x B x H): 38,8 x 28,6 x 45,8 cm
- Nettovikt: 0,36 kg
- Taravikt: 9,888 kg
- EAN: 87 12581 42470 1
- Antal konsumentförpackningar: 24

Förpackningens mått

- Förpackningens mått (B x H x D): 17,5 x 17,5 x 4,1 cm
- Bruttovikt: 0,33365 kg
- Nettovikt: 0,015 kg
- Taravikt: 0,31865 kg
- EAN: 87 12581 35705 4
- Antal produkter som medföljer: 1
- Förpackningstyp: Blister



Publiceringsdatum
2013-09-19

Version: 7.0.12

12 NC: 8670 000 33058
EAN: 87 12581 35705 4

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com