



Jeux pour PC

Extra Bass

Ce casque dédié aux jeux accentue les basses tandis que ses coussinets doux offrent plus de confort pour les longues sessions de jeux. Le microphone amovible assure des performances optimales en termes de sensibilités pour des commandes claires.

Extra Bass

- Haut-parleurs 40 mm pour des basses puissantes

Confort de jeu

- Coussinets doux pour un confort de jeu longue durée

Voix claires

- Mini-micro haute sensibilité pour chatter au quotidien
- Tube de micro amovible pour des commandes vocales claires

Maîtrise totale

- Commandes intégrées de volume et de désactivation du son pour des réglages rapides

Philips Casque pour jeux PC

- Microphone amovible
- Noire



SHG7210



PHILIPS

Caractéristiques

Design

- Style de port: Arceau

Son

- Système acoustique: Fermé
- Type d'aimant: Néodyme
- Type: Dynamique
- Puissance d'entrée maximale: 100 mW
- Diamètre du haut-parleur: 40 mm
- Fréquence en réponse du casque: 20 - 20 000 Hz
- Impédance du casque: 32 ohms
- Sensibilité du casque: 98 dB
- Fréquence en réponse du micro: 100 - 4 000 Hz
- Impédance du micro: 2,2 kohms
- Sensibilité du microphone: -42 dB
- Cartouche de micro: 4 mm

Connectivité

- Longueur du câble: 2 m
- Connecteur: 2 x 3,5 mm
- Type de câble: Cuivre

Praticité

- Réglage du volume
- Bouton de désactivation du son

Dimensions du produit

- Dimensions du produit (l x H x P):
15,6 x 18 x 6,6 cm
- Poids: 0,111 kg

Dimensions de l'emballage

- Dimensions de l'emballage (l x H x P):
19,5 x 22,2 x 7,5 cm
- Poids brut: 0,231 kg
- Poids net: 0,12 kg
- Tare: 0,111 kg
- EAN: 87 12581 63203 8
- Nombre de produits inclus: 1
- Type d'emballage: Carton
- Type d'installation en rayon: Les deux


Carton externe

- Poids brut: 1,752 kg
- GTIN: 1 87 12581 63203 5
- Carton externe (l x l x H): 48,5 x 23 x 23,5 cm
- Poids net: 0,72 kg
- Nombre d'emballages: 6
- Tare: 1,032 kg

SHG7210/10


Points forts

Haut-parleur en néodyme 40 mm




Le haut-parleur en néodyme 40 mm produit des basses puissantes, pour une expérience de jeu immersive.

Coussinets ultradoux




Les coussinets ultradoux vous permettent de jouer confortablement pendant encore plus longtemps.

Mini-micro haute sensibilité



Le tube de micro amovible améliore la sensibilité du microphone, pour des commandes claires.

Commandes intégrées de volume et de désactivation du son



Pratiques, les commandes intégrées de volume et de désactivation du son permettent des réglages rapides.



Date de publication
2013-06-12

Version: 2.3.7

12 NC: 8670 000 86453
EAN: 87 12581 63203 8

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com