



Philips  
Aurifonos para juegos de  
PC

Micrófono desmontable  
Negro



SHG7210



## Juegos para PC

Extra bass

Estos aurifonos especiales para juegos ofrecen más graves, mientras que sus almohadillas suaves mejoran la comodidad para disfrutar de sesiones de juego más largas. El tubo de micrófono extraíble mejora el rendimiento del micrófono de alta sensibilidad para que los comandos sean claros.

### Extra bass

- Controladores de 40 mm para graves adicionales

### Comodidad para jugar

- Almohadillas suaves para comodidad duradera durante el juego

### Claridad de voz

- Micrófono mini de alta sensibilidad para chatear todos los días
- Tubo de micrófono extraíble para instrucciones claras de voz


### Siempre en control

- Controles de volumen y silencio incorporados para ajustes rápidos

# PHILIPS


## Destacados

### Controlador de neodimio de 40 mm




El controlador de neodimio de 40 mm ofrece graves adicionales para disfrutar de una experiencia de juego envolvente.

### Almohadillas extrasuaves




Las almohadillas extrasuaves proporcionan mayor comodidad al llevarlos durante sesiones de juego incluso más largas.

### Micrófono mini de alta sensibilidad



El tubo de micrófono extraíble mejora el rendimiento del micrófono de alta sensibilidad para que las instrucciones resulten claras.

### Control de volumen y silencio incorporados



Controles de volumen y silencio incorporados y cómodos que permiten ajustes rápidos.

## Especificaciones

### Diseño

- Diseño: Banda sujetadora

### Sonido

- Sistema acústico: Cerrado
- Tipo de imán: Neodimio
- Tipo: Dinámico
- Entrada máxima de potencia: 100 mW
- Diámetro del altavoz: 40 mm
- Frecuencia de respuesta de los audífonos: 20 - 20.000 Hz
- Impedancia de los audífonos: 32 ohmios
- Sensibilidad de los audífonos: 98 dB
- Frecuencia de respuesta del micrófono: 100 - 4.000 Hz
- Impedancia del micrófono: 2,2 K ohms
- Sensibilidad del micrófono: -42 dB
- Cartucho para el micrófono: 4 mm

### Conectividad

- Longitud del cable: 2 m
- Conector: 2 x 3,5 mm
- Tipo de cable: Cobre

### Comodidad

- Control de volumen: Y
- Botón de silencio: Y

### Dimensiones del producto

- Dimensiones del producto (An x Al x Pr): 15,6 x 18 x 6,6 cm
- Peso: 0,12 kg

### Dimensiones del embalaje

- Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 19,5 x 22,2 x 7,5 cm
- Peso bruto: 0,231 kg
- Peso neto: 0,12 kg
- Peso tara: 0,111 kg
- EAN: 87 12581 63203 8
- Cantidad de productos incluidos: 1
- Tipo de empaque: Falso
- Tipo de ubicación en el estante: Falso

### Caja exterior

- Peso bruto: 1,752 kg
- GTIN: 1 87 12581 63203 5
- Caja exterior (L x An x Al): 48,5 x 23 x 23,5 cm
- Peso neto: 0,72 kg
- Cantidad de cajas: 6
- Peso tara: 1,032 kg



Fecha de publicación  
2019-10-25

Versión: 2.3.8

12 NC: 8670 000 86453  
EAN: 87 12581 63203 8

© 2019 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)