



Philips  
Гарнитура для  
компьютерных игр

Съемный микрофон  
Черный



SHG7210



## Компьютерные игровые устройства

### Extra Bass

Эта гарнитура, созданная специально для геймеров, удивит вас мощными басами, в то время как ее мягкие амбушюры гарантируют непревзойденный комфорт даже во время длительной игры. Благодаря съемной трубке микрофона вы сможете еще больше увеличить его чувствительность для четкой передачи голосовых команд.

#### Extra Bass

- 40-мм излучатели для глубоких басов

#### Комфорт во время игры

- Мягкие амбушюры для комфорта при длительной игре

#### Чистое звучание голоса

- Высокочувствительный мини-микрофон для ежедневного общения
- Съемная трубка микрофона для четкой передачи голосовых команд


#### Удобное управление

- Встроенный регулятор уровня громкости для быстрой подстройки

# PHILIPS


## Основные особенности

### 40-мм излучатель с неодимовым магнитом




40-мм излучатель с неодимовым магнитом обеспечивают мощные басы — вы буквально погружаетесь в мир компьютерных игр.

### Сверхмягкие амбушюры



Сверхмягкие амбушюры гарантируют непревзойденный комфорт даже во время длительной игры.

### Высокочувствительный мини-микрофон



Благодаря съемной трубке микрофона вы сможете еще больше увеличить его чувствительность для четкой передачи голосовых команд.

### Встроенный регулятор уровня громкости



Удобный встроенный регулятор уровня громкости позволяет быстро подстраивать громкость или отключать звук.

## Характеристики

### Дизайн

- Стиль ношения: Оголовье

### Звук

- Акустическая система: Закрытая
- Тип магнита: Неодимовый
- Тип: Динамический
- Максимальная входная мощность: 100 мВт
- Диаметр излучателя: 40 мм
- Частотный отклик наушников: 20 — 20 000 Гц
- Сопротивление наушников: 32 Ом
- Чувствительность наушников: 98 дБ
- Частотный отклик микрофона: 100 — 4000 Гц
- Сопротивление микрофона: 2,2 кОм
- Чувствительность микрофона: -42 дБ
- Головка микрофона: 4 мм

### Подключения

- Длина кабеля: 2 м
- Разъем: 2 x 3,5 мм
- Тип кабеля: Медь

### Комфорт

- Регулировка громкости: Да
- Выключение звука: Да

### Габариты изделия

- Размеры продукта (Ш x В x Г): 15,6 x 18 x 6,6 см
- Вес: 0,12 кг

### Размеры упаковки

- Размеры упаковки (Ш x В x Г): 19,5 x 22,2 x 7,5 см
- Вес брутто: 0,231 кг
- Вес нетто: 0,12 кг
- Вес упаковки: 0,111 кг
- EAN: 87 12581 63203 8
- Количество изделий в упаковке: 1
- Тип упаковки: Макетная
- Тип размещения на полке: Макетная

### Внешняя упаковка

- Вес брутто: 1,752 кг
- GTIN: 1 87 12581 63203 5
- Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 48,5 x 23 x 23,5 см
- Вес нетто: 0,72 кг
- Количество потребительских упаковок: 6
- Вес упаковки: 1,032 кг



Дата выпуска 2019-10-25

Версия: 2.3.8

12 NC: 8670 000 86453  
EAN: 87 12581 63203 8

© 2019 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)