



## PC 遊戲裝置

### 超重低音

這款遊戲專屬耳機不僅具備超重低音，耳機軟墊配戴起來也更加舒適，長時間遊戲也不怕。分離式麥克風線路強化了高敏感度的麥克風性能，指示清楚不模糊。

#### 超重低音

- 40 公釐超重低音驅動器

#### 舒適遊戲

- 柔軟軟墊長時間配戴舒適

#### 清晰音質

- 高敏感度迷你麥克風讓您每天暢談
- 分離式麥克風線路，指示清楚不模糊

#### 隨時掌控

- 線控靜音及音量控制可快速調整

飛利浦  
PC 遊戲耳機

分離式麥克風  
黑色



SHG7210



# PHILIPS

## 規格

### 設計

- 配戴方式：頭帶

### 音效

- 音響系統：封閉式
- 磁鐵類型：釹
- 類型：動態
- 最大功率輸入：100 mW
- 喇叭直徑：40 公釐
- 耳機頻率反應：20 - 20,000 Hz
- 耳機阻抗：32 歐姆
- 耳機敏感度：98 分貝
- 麥克風頻率反應：100 - 4,000 Hz
- 麥克風阻抗：2.2k 歐姆
- 麥克風敏感度：-42 dB
- 麥克風匣：4 公釐

### 連線

- 纜線長度：2 公尺
- 接頭：2 x 3.5 公釐
- 纜線類型：銅

### 便利

- 音量控制：是
- 靜音開關：是

### 產品規格

- 產品尺寸 (寬 x 高 x 深)：15.6 x 18 x 6.6 cm
- 重量：0.111 kg

### 包裝尺寸

- 包裝尺寸 (寬 x 高 x 深)：19.5 x 22.2 x 7.5 cm
- 總重：0.231 kg
- 淨重：0.111 kg
- 皮重：0.12 kg
- EAN: 69 23410 71265 0
- 內含產品件數：1
- 包裝類型：展示用產品
- 貨架放置類型：展示用產品

### 內紙箱


- 總重：1.621 kg
- GTIN: 2 69 23410 71265 4
- 內紙箱 (L x 寬 x 高)：47.5 x 21.5 x 20.7 cm
- 淨重：0.666 kg
- 包裝數：6
- 皮重：0.955 kg

### 外紙箱

- 總重：7.432 kg
- GTIN: 1 69 23410 71265 7
- 外箱 (L x 寬 x 高)：49.5 x 45.5 x 45.5 cm
- 淨重：2.664 kg
- 包裝數：24
- 皮重：4.768 kg


## 焦點

### 40 公釐釹磁石驅動器




40 公釐釹磁石驅動器擁有超重低音效果，實現生動逼真的遊戲體驗。

### 超柔軟軟墊




超柔軟軟墊戴起來也更加舒適，長時間遊戲也不怕。

### 高敏感度迷你麥克風



分離式麥克風線路強化了高敏感度的麥克風性能，指示清楚不模糊。

### 線控靜音及音量控制



便利線控靜音及音量控制，調整快速。



發行日期 2015-01-22

版本：3.13.8

12 NC: 8670 000 84113  
EAN: 69 23410 71265 0

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

[www.philips.com](http://www.philips.com)