



Philips
PC-Headset für Gaming

Regelbares Mikrofon
Schwarz



SHG7980



Erweitertes Spielerlebnis

Explosive Bässe

Dieses speziell für Spiele vorgesehene Headset liefert explosive Bässe und einen intensiven, realitätsgetreuen digitalen Sound, sodass Sie sich fühlen, als wären Sie hautnah dabei. Das Over-Ear-Design mit ledernen Polstern bietet auch bei längeren Missionen hohen Tragekomfort.

Explosive Bässe

- Leistungsstarke 40 mm Neodymium-Treiber sorgen für explosive Bässe
- USB-Anschluss für intensiven, realitätsgetreuen digitalen Sound
- Digital abgestimmt für verbesserte Spielleistung

Hoher Komfort auf allen Missionen

- Leichtes Über-Ohr-Design für Komfort bei längerem Spielen
- Weiche lederne Polster für perfekten Sitz

Klare Befehle in allen Situationen

- Abnehmbares und einstellbares Mikrofon für klare Kommandos
- Das Mikrofon mit Geräuschreduzierung filtert Nebengeräusche heraus.
- Integrierte Stummschaltung und Lautstärkeregelung für schnelles Einstellen


Einfach und praktisch

- USB für schnelle und einfache Verbindung

PHILIPS

Besonderheiten

40 mm Neodymium-Treiber



Leistungsstarke 40 mm Neodymium-Treiber sorgen für explosive Bässe und faszinierenden, realistischen Sound, sodass Sie die Action spüren können.

Over-Ear-Design für Spielkomfort



Das großzügige, leichte Über-Ohr-Design dieser Philips Kopfhörer ist anpassbar und ermöglicht somit einen perfekten und komfortablen Sitz. Weiche Polster bieten längeren Tragekomfort ohne Wärmeentwicklung.

Mikrofon mit Geräuschreduzierung



Das Mikrofon mit einstellbarer Geräuschreduzierung filtert störende Hintergrundgeräusche heraus.

Integrierte Stummschaltung und Lautstärkeregelung



Die bequeme integrierte Stummschaltung und Lautstärkeregelung ermöglicht schnelle Einstellungsänderungen.

Daten

Design

- Tragemöglichkeit: Kopfbügel

Ton

- Akustiksystem: Halboffen
- Magnettyp: Neodym
- Maximale Eingangsleistung: 500 mW
- Lautsprecher-Durchm.: 40 mm
- Frequenzgang Kopfhörer: 20 bis 20.000 Hz
- Impedanz Kopfhörer: 32 Ohm
- Kopfhörerempfindlichkeit: 93 dB
- Frequenzgang Mikrofon: 100 bis 4.000 Hz
- Impedanz Mikrofon: 2.200 Ohm
- Mikrofonempfindlichkeit: -44 dB
- Mikrofon-Cartridge: 4 mm

Anschlüsse

- Kabellänge: 2 m
- Anschluss: USB
- Kabeltyp: Kupfer

Komfort

- Stummschaltung
- Lautstärkeregelung

Verpackungsmaße

- Verpackungsart: Karton
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- EAN: 87 12581 62616 7
- Abmessungen Verpackung (B x H x T): 19,7 x 26 x 10,6 cm
- Bruttogewicht: 0,383 kg
- Nettogewicht: 0,216 kg
- Eigengewicht: 0,167 kg
- Regalaufstellung: Beides

Außenkarton

- Anzahl der Verbraucherverpackungen: 3
- Außenkarton (L x B x H): 32,9 x 20,5 x 24,3 cm
- Bruttogewicht: 1,4114 kg
- Nettogewicht: 0,648 kg
- Eigengewicht: 0,7634 kg
- GTIN: 1 87 12581 62616 4

Produktabmessungen

- Abmessungen Produkt (B x H x T): 18,1 x 19 x 9,9 cm
- Gewicht: 0,216 kg



Ausstellungsdatum
2019-10-25

Version: 5.9.8

12 NC: 8670 000 84938
EAN: 87 12581 62616 7

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com