



專業級遊戲專用

殺手級音效

這款專業級遊戲專用耳機能提供身歷其境的 3D 音訊，讓您更能聽清楚敵人的來向。它能提供完美的貼合效果以及絕對的舒適感受以執行持久的遊戲任務，同時配備位於耳罩上的直覺化控制功能。

醉人的 3D 音訊，聽得到四面八方的聲音

- SRS 環繞音效，讓您完全沉醉在遊戲中
- 精密調校的 40 公釐驅動器，給您真正的清晰音質

長時間使用也享受絕對的舒適

- 覆耳式輕量設計讓您遊戲時配戴備感舒適
- 彈簧式內部頭帶能自動調整，提供極致的舒適感受
- 皮革耳墊，讓您在遊戲時配戴備感舒適

備戰極品



- 360 度麥克風能接收您所有的命令
- 伸縮式麥克風能隱藏收納至耳罩內
- 耳罩上具有靜音與音量控制功能，可供快速調整
- 隨插即用 - 無須安裝任何軟體

飛利浦
PC 遊戲耳機

伸縮式麥克風
黑色



SHG8200



PHILIPS


焦點

SRS 環繞音效



SRS 環繞音效將創造醉人的 3D 音場，並重現在播放處理中通常會消失的中高頻率部分，營造出更寬闊深沉的音訊。更自然、充滿空間感的音效，讓您能夠辨認聲音來源的方向。

精密調校的 40 公釐驅動器




置於半開放式設計中，精密調校的 40 公釐鈹磁石驅動器將給您真正的清晰音質，能讓您聽見每一個腳步聲。

自調式內部頭帶




自調式頭帶具有彈簧，提供極致的舒適感受。

皮革耳墊




飛利浦耳機的半開放覆耳式設計加上皮革耳墊，遊戲時配戴數小時依然舒適，不會讓耳朵產生灼熱感。可自動調整的輕巧內部頭帶，將確保完美舒適貼合。

360 度麥克風



不要浪費您寶貴的遊戲時間調整麥克風：360 度麥克風能接收您所有的命令，並且在不用時縮回耳罩中。

耳罩控制功能



耳罩上具有靜音與音量控制功能，提供輕鬆的直覺式控制：右耳罩提高或降低音量，左耳罩開啟或關閉麥克風。

規格

設計

- 配戴方式：頭帶

音效

- 音響系統：半開放式
- 磁鐵類型：NdFeB
- 類型：動態
- 最大功率輸入：100 mW
- 喇叭直徑：40 公釐
- 耳機頻率反應：20 - 22,000 Hz
- 耳機阻抗：28 歐姆
- 耳機敏感度：100 分貝
- 麥克風頻率反應：100 - 10,000 Hz
- 麥克風阻抗：2.2k 歐姆
- 麥克風敏感度：-40 分貝
- 麥克風風壓：6 公釐

連線

- 纜線長度：2 公尺
- 接頭：2 x 3.5 公釐 + USB
- 纜線類型：古銅色

便利

- 靜音開關 - 左耳罩：是
- 音量控制 - 右耳罩：是

包裝尺寸

- 貨架放置類型：兩用
- 包裝類型：紙箱
- 內含產品件數：1
- EAN: 69 23410 71290 2
- 包裝尺寸 (寬 x 高 x 深)：24 x 29 x 11 cm
- 總重：0.58 kg
- 淨重：0.294 kg
- 皮重：0.286 kg

外紙箱

- 包裝數：3
- GTIN: 1 69 23410 71290 9
- 外箱 (L x 寬 x 高)：35.3 x 26.3 x 30 cm
- 總重：2.32 kg
- 淨重：0.882 kg
- 皮重：1.438 kg



發行日期 2016-10-17

版本：4.10.7

12 NC: 8670 000 84935
EAN: 69 23410 71290 2

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com