



Philips
Cuffie auricolari

SHH2610



Mix & Match

L'abbinamento ideale per il tuo telefono Nokia XpressMusic

Queste cuffie auricolari sono dotate di cuscinetti intercambiabili che si adattano al tuo stile personale e al tuo telefono Nokia XpressMusic. I diffusori di bassi ottimizzano la trasmissione acustica per un audio potente.

Musica per le tue orecchie

- Il neodimio migliora le prestazioni e la sensibilità dei bassi
- Con i doppi diffusori gli alti e i bassi sono bilanciati

Progettate per te secondo il tuo stile di vita

- Il driver dell'altoparlante da 15 mm garantisce un maggiore comfort
- I cuscinetti migliorano il comfort e la risposta dei bassi
- Scegli il cuscinetto intercambiabile che più si adatta al tuo stile

Sempre pronte!

- Il resistente Flexi-Grip consente un collegamento forte e flessibile
- Per un pratico collegamento del telecomando

In linea con il tuo cellulare

- Lunghezza del cavo ideale per il microfono
- Compatibili con Nokia XpressMusic

PHILIPS

Specifiche

Audio

- Sistema acustico: Aperto
- Tipo di magnete: Neodimio
- Voice coil: Rame
- Membrana: dome in mylar
- Risposta in frequenza: 12 - 22.000 Hz
- Impedenza: 16 Ohm
- Potenza in ingresso massima: 50 mW
- Sensibilità: 100 dB
- Diametro altoparlante: 15 mm
- Tipo: Dinamico

Connettività

- Cavo di collegamento: 2 in parallelo, simmetrici
- Lunghezza cavo: 0,35 m + 1 m
- Connettore: 3,5 mm stereo
- Rifinitura connettore: Cromato
- Tipo di cavo: Rame

Accessori

- Prolunga



Cartone interno

- Scatola interna (L x L x A): 18,4 x 18 x 11,8 cm
- Peso lordo: 0,491 Kg
- Peso netto: 0,162 Kg
- Tara: 0,329 Kg

Scatola esterna

- Scatola esterna (L x L x A): 39 x 38,2 x 51,2 cm
- Peso lordo: 9,156 Kg
- Peso netto: 2,592 Kg
- Tara: 6,564 Kg

Dimensioni dell'imballo

- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 10 x 17,6 x 2,7 cm
- Peso lordo: 0,059 Kg
- Peso netto: 0,027 Kg
- Tara: 0,032 Kg

In evidenza

Magnete al neodimio

Il neodimio è il miglior materiale per la creazione di potenti campi magnetici che garantiscono un'elevata sensibilità dei voice coil, un'eccezionale risposta dei bassi e una qualità generale superiore.

Doppi diffusori

Speciali diffusori che incanalano l'aria consentono di bilanciare gli alti e i bassi e di ottenere un audio più profondo.

Driver dell'altoparlante da 15 mm

Piccolo quanto basta per poter essere indossato comodamente ma sufficientemente grande per garantire un audio chiaro e senza distorsioni. Il driver da 15 mm ha le dimensioni ideali per garantire un ascolto perfetto.

Confortevoli cuscinetti auricolari

La particolare forma e i materiali di qualità utilizzati per i cuscinetti garantiscono una perfetta adattabilità per il massimo comfort. Consentono di evitare la dispersione dell'audio migliorando anche le prestazioni dei bassi. I cuscinetti sono modellati per adattarsi perfettamente alle orecchie delle persone.

Cuscinetti intercambiabili

Una scelta di tre set di cuscinetti intercambiabili per auricolari, ognuno di stile e colore diverso per avere quello più adatto al gusto e all'umore.

Design Flexi-Grip

Una parte morbida e flessibile protegge il cavo da eventuali danni causati dal continuo piegamento.

Lunghezza del cavo delle cuffie ideale per il microfono

La lunghezza del cavo di queste cuffie è stata ideata per ottimizzare l'acquisizione audio dal microfono del connettore delle cuffie. È inoltre stata ottimizzata la lunghezza generale del cavo delle cuffie stesse combinate con il connettore. I connettori delle cuffie consentono l'utilizzo di cuffie standard (senza microfono e con un jack standard da 3,5 mm) con un telefono cellulare. Spesso le cuffie vengono fornite insieme al telefono cellulare ma possono anche essere acquistate separatamente. Per la maggior parte delle marche di telefoni cellulari sono disponibili i connettori per cuffie Philips SHH1XXX. È stata ottimizzata anche la lunghezza generale del cavo per il telefono cellulare.

Cavo diviso

Questo cavo standard dispone di una presa da 3,5 mm a un'estremità e di uno spinotto da 3,5 mm all'altra estremità per facilitare i movimenti quando si indossano le cuffie.

Compatibili con Nokia XpressMusic

Questo prodotto è stato progettato per i telefoni Nokia XpressMusic. Gli accurati test svolti con questi telefoni ti assicurano le migliori prestazioni insieme a questo prodotto Philips.



Data di rilascio
2013-09-18

Versione: 2.0.6

12 NC: 8670 000 34282
EAN: 87 12581 36669 8

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com