

Philips
Вкладыши-наушники



SHN2618



Вразброс и по шаблону

подходят к вашему мобильному телефону

В комплект поставки наушников-вкладышей входят сменные накладки для соответствия вашему стилю и мобильному телефону. Басовые клапаны оптимизируют акустический поток для усиления качества звучания.

Музыка в ваши уши

- Неодимовый магнит усиливает звучание басов и чувствительность
- Двойные отверстия осуществляют баланс высоких и низких частот

Станут неотъемлемой частью вашего образа жизни

- 15-мм электроакуст. преобразователь обеспечивает комфорт при ношении
- Удобные подушечки для уха повышают комфорт и улучшают характеристики басов
- Выберите сменные колпачки, которые наиболее соответствуют вашим потребностям

Полная готовность к действию

- Жесткий и упругий зажим создает крепкое и гибкое соединение
- Разделенный кабель обеспечивает удобное подключения пульта ДУ

Для вашего музыкального телефона

- Удобная длина кабеля для работы с микрофоном

PHILIPS

разумно и просто

Характеристики

Звук

- Акустическая система: Открытый
- Тип магнита: Неодимовый
- Голосовая катушка: Медь
- Диафрагма: Майларовый купол
- Частотный отклик: 12 - 22 000 Гц
- Полное сопротивление: 16 Ом
- Максимальная входная мощность: 50мВт
- Чувствительность: 100 дБ
- Диаметр динамика: 15 мм
- Тип: Динамический

Возможность соединения

- Подключение: Параллельные, симметричные
- Длина кабеля: 0,35 м + 1 м
- Переходник: 3,5 мм стерео
- Отделка контактов: Хромированное покрытие
- Тип кабеля: Медь

Аксессуары

- Удлинительный кабель: да

Внутренняя упаковка

- EAN: 87 12581 39197 3
- Количество потребительских упаковок: 6

- Внутренняя упаковка (Д x Ш x В): 18,4 x 18 x 11,8 см
- Вес брутто: 0,437 кг
- Вес нетто: 0,105 кг
- Вес упаковки: 0,332 кг

Внешняя упаковка

- EAN: 87 12581 39195 9
- Количество потребительских упаковок: 96
- Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 39 x 38,2 x 51,2 см
- Вес брутто: 8,292 кг
- Вес нетто: 1,68 кг
- Вес упаковки: 6,612 кг

Размеры упаковки

- EAN: 87 12581 39193 5
- Количество вложенных изделий: 1
- Тип упаковки: Блистер
- Размеры упаковки (Ш x В x Г): 10 x 17,6 x 2,7 см
- Вес брутто: 0,0495 кг
- Вес нетто: 0,0175 кг
- Вес упаковки: 0,032 кг

Основные передовые технологии

Неодимовый магнит

Неодим является наилучшим материалом для создания сильного магнитного поля в целях улучшения чувствительности в звуковой катушке, улучшения НЧ характеристики и повышения общего качества звучания.

Двойные отверстия

Специальным образом спроектированные отверстия вентилируют воздух для балансировки высоких и низких частот и более сглаженного звучания.

15-мм электроакуст. преобразователь

Достаточно небольшой для оптимальной подгонки и в то же время достаточно большой для обеспечения чистого звучания без искажений, этот 15-мм электроакустический преобразователь динамика имеет идеальный размер для прослушивания.

Сменные колпачки

Выберите из трех наборов сменных колпачков, различающихся цветом и стилем исполнения тот, который больше всех придется вам по вкусу и функциональности.

Конструкция Flexi-Grip

Наличие мягкой и гибкой части защищает соединение шнура от повреждения, которое в случае его отсутствия произойдет из-за частого сгибания.

Гарнитура с удобным микрофоном

Длина кабеля наушников специально подобрана для наилучшего приема звука с микрофона устройства handsfree. Также длина кабеля оптимальна для использования с телефоном.

Разделенный кабель

Этот стандартный кабель имеет гнездо 3,5 мм на одном конце и 3,5 мм разъем на другом для удлинения кабеля и увеличения свободы передвижения с этими наушниками.



Дата выпуска 2008-12-19

Версия: 2.0.5

12 NC: 8670 000 36651
EAN: 87 12581 39193 5

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com