


Philips
In-Ear-hörlurar



SHH2618



Mixa och matcha

matcha din mobiltelefon

In-Ear-hörlurar som levereras med utbytbara öronsnäckor för att matcha din stil och din mobiltelefon. Baskanaler optimerar det akustiska luftflödet för starka ljudprestanda.

Musik för dina öron

- Neodymiummagneten förstärker basprestanda och ökar känsligheten
- Dubbla kanaler ger balans mellan höga toner och bas

Gjord för att passa dig och ditt sätt att leva

- 15 mm högtalardrivenhet som optimerar bärkomforten
- Öronkuddarna ökar bärkomforten och basresponsen
- Välj de utbytbara kåpor som passar din stil

Alltid redo

- Tålig Flexi-Grip ger en stark och flexibel anslutning
- Delningskabel som ger enkel fjärrstyrd anslutning

Passar din musiktelefon

- Optimal kabellängd för mikrofon

PHILIPS

Specifikationer

Ljud

- Akustiskt system: Öppna
- Magnettyp: Neodymium
- Högtalarspole: Koppar
- Membran: Mylar-kon
- Frekvensåtergivning: 12 - 22 000 Hz
- Impedans: 16 ohm
- Maximal ineffekt: 50 mW
- Känslighet: 100 dB
- Högtalardiameter: 15 mm
- Typ: Dynamisk

Anslutningar

- Kabelanslutning: Två parallella, symmetriska
- Kabellängd: 0,35 m + 1 m
- Anslutning: 3,5 mm stereo
- Anslutningens legering: Krompläterad
- Kabeltyp: Koppar

Tillbehör

- Förlängningskabel

Inre kartong

- Inre kartong (L x B x H): 18,4 x 18 x 11,8 cm

- Bruttovikt: 0,437 kg
- Nettovikt: 0,105 kg
- Taravikt: 0,332 kg
- EAN: 87 12581 39197 3
- Antal konsumentförpackningar: 6

Yttre kartong

- Yttre kartong (L x B x H): 39 x 38,2 x 51,2 cm
- Bruttovikt: 8,292 kg
- Nettovikt: 1,68 kg
- Taravikt: 6,612 kg
- EAN: 87 12581 39195 9
- Antal konsumentförpackningar: 96

Förpackningens mått

- Förpackningens mått (B x H x D): 10 x 18 x 3 cm
- Bruttovikt: 0,0495 kg
- Nettovikt: 0,0175 kg
- Taravikt: 0,032 kg
- EAN: 87 12581 39193 5
- Antal produkter som medföljer: 1
- Förpackningstyp: Blister

Funktioner

Neodymiummagnet

Neodymium är det bästa materialet för att skapa ett starkt magnetfält som ökar högtalarspolens känslighet, basrespons och ljudkvalitet.

Dubbla kanaler

Särskilt utformade ventilationskanaler som balanserar höga toner och bas för en mer harmonisk ljudupplevelse.

15 mm högtalardrivenhet

Denna 15 mm högtalardrivenhet är liten nog att ge perfekt passform och stor nog att ge ett skarpt ljud utan störningar. Idealisk storlek för en skön lyssnarupplevelse.

Utbytbara kåpor

Välj den av de tre satserna med högtalarskydd, alla med olika stil och färg, som bäst passar din smak och ditt humör.

Flexi-Grip-design

En mjuk och flexibel anordning skyddar kabelanslutningen från skador som annars kan uppstå vid upprepad böjning.

Hörlurar optimala för mikrofon

Kabellängden för de här hörlurarna är designade för en optimerad ljudupptagning från hörlursanslutningen. Den totala kabellängden optimeras också för de här hörlurarna, kombinerat med en hörlursanslutning. Du kan använda standardhörlurar med hörlursanslutningen (utan mikrofon och med ett vanligt 3,5 mm hörlursuttag) med en mobiltelefon. De medföljer ofta mobiltelefoner men kan också köpas separat. För de flesta mobiltelefonmärken finns Philips SHH1XXX-hörlursanslutningar. Den totala kabellängden till mobiltelefonen optimeras också.

Delningskabel

Den här standardkabeln har en 3,5 mm honkontakt i ena änden och en 3,5 mm hankontakt i den andra, och ger dig ökad rörelsefrihet med dina hörlurar.



Publiceringsdatum
2013-09-18

Version: 3.0.7

12 NC: 8670 000 36651
EAN: 87 12581 39193 5

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com