

Philips
In-ear-hodetelefoner



SHH2660



Balansert lyd

til mobiltelefonen

Doble ventiler gir bedre balanse og harmoni til telefonens musikk, mens den integrerte mikrofonen fanger opp stemmen din på en klar måte. Og med hodesettets komfortable ørepropper kan du glede deg over mange timer med musikk og samtaler på en komfortabel måte.

Musikk i dine ører

- Neodymmagnet for bedre bassytelse og følsomhet
- Doble kanaler balanserer høye lyder og basstoner

Suveren komfort

- Øreputer som forbedrer brukskomforten og bassgjengivelsen

Utformet for deg

- Integrert mikrofon og ringeknapp
- 3,5 mm kontakt for Blackberry, HTC, iPhone, LG, Motorola, Palm
- Ekstra 3,5 mm kontakt for Nokia, Sony Ericsson, Samsung

Bruk dem lenger

- Holdbare Flexi-Grip for sterk og fleksibel tilkobling

PHILIPS

Spesifikasjoner

Lyd

- Akustisk system: Åpen
- Magnettype: Neodym
- Talespole: Kobber
- Membran: Mylar-dome
- Frekvensområde: 12–22 000 Hz
- Impedans: 16 Ohm
- Maksimal inngangseffekt: 50 mW
- Følsomhet: 103 dB
- Høytalerdiameter: 15 mm
- Type: Dynamisk

Tilkoblingsmuligheter

- Kabeltilkobling: To-parallell, symmetrisk
- Kabellengde: 1,0 m
- Kontakt: 3,5 mm stereo
- Kabeltype: Kobber
- Kontaktoverflate: Krombelagt
- Mikrofon: Innebygd mikrofon

Mål, emballasje

- Antallet produkter som følger med: 1

- Emballasjetype: Blister
- Emballasjemål (B x H x D): 9,5 x 17 x 2,5 cm
- EAN: 69 23410 70392 4
- Bruttovekt: 0,0422 kg
- Nettovekt: 0,0167 kg
- Taravekt: 0,0255 kg

Ytre eske

- EAN: 87 12581 55523 8
- Bruttovekt: 1,706 kg
- Yttereske (L x B x H): 34,8 x 22,6 x 20,9 cm
- Nettovekt: 0,4008 kg
- Antall emballasjer: 24
- Taravekt: 1,3052 kg

Innereske

- EAN: 87 12581 55524 5
- Bruttovekt: 0,1812 kg
- Innereske (L x B x H): 10,6 x 8,2 x 19,1 cm
- Nettovekt: 0,0501 kg
- Antall emballasjer: 3
- Taravekt: 0,1311 kg

Høydepunkter

Neodymmagnet

Neodym er det beste materialet for å skape et sterkt magnetfelt som gir større følsomhet i en talespole, bedre bassgjengivelse og generelt bedre lyd kvalitet.


Doble kanaler

Spesielt utformede kanaler som leder luften, balanserer høye toner og bass for en bedre lydopplevelse.

Komfortable øreputer

Den spesielle formen og de luksuriøse materialene som brukes i øreputene, sikrer en perfekt tilpasning for maksimal komfort. De forhindrer også lydlekkasje og forsterker bassytelsen. Øreputene er formet på en slik måte at de omslutter øret perfekt.

Integrert mikrofon



Med den integrerte mikrofonen og ringeknappen kan du bruke dette hodesettet til musikk og samtaler fra mobiltelefonen din. Gled deg over håndfri ringing mens du enkelt kan akseptere og avslå samtaler fra hodesettet.

3,5 mm stereokontakt

3,5 mm stereokontakt for Blackberry, HTC, iPhone, LG, Motorola og Palm

Ekstra 3,5 mm kontakt

Ekstra 3,5 mm stereokontakt for Nokia, Sony Ericsson og Samsung

Flexi-Grip-design



En myk og fleksibel del beskytter ledningstilkoblingen mot skade som ellers kunne oppstått på grunn av stadig bøying.



Utgivelsesdato
2013-09-18

Versjon: 1.0.8

12 NC: 8670 000 65862
EAN: 69 23410 70392 4

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com