




Philips
In-Ear-headset

Svarta och röda

SHH2660



Balanserat ljud

för din mobiltelefon

Med dubbla kanaler får telefonens musik bättre balans och harmoni, samtidigt som den inbyggda mikrofonen tydligt tar upp din röst. Headsetet har mjuka öronpluggar som gör att du kan njuta av många sköna musik- och samtalstimmar.

Musik för dina öron

- Neodymiummagneter förbättrar basprestanda och känslighet
- Dubbla kanaler ger balans mellan höga toner och bas

Suverän komfort

- Öronkuddarna ökar bärkomforten och basresponsen

Utformad för dig

- Inbyggd mikrofon och samtalsknapp
- 3,5 mm kontakt för Blackberry, HTC, iPhone, LG, Motorola, Palm
- Extra 3,5 mm kontakt för Nokia, Sony Ericsson, Samsung

Använd dem längre

- Tålig Flexi-Grip ger en stark och flexibel anslutning

PHILIPS

Specifikationer

Ljud

- Akustiskt system: Öppna
- Magnettyp: Neodymium
- Högtalarspole: Koppar
- Membran: Mylar-kon
- Frekvensåtergivning: 12 - 22 000 Hz
- Impedans: 16 ohm
- Maximal ineffekt: 50 mW
- Känslighet: 103 dB
- Högtalardiameter: 15 mm
- Typ: Dynamisk

Anslutningar

- Kabelanslutning: Två parallella, symmetriska
- Kabellängd: 1,0 m
- Anslutning: 3,5 mm stereo
- Kabeltyp: Koppar
- Anslutningens legering: Krompläterad
- Mikrofon: Inbyggd mikrofon

Förpackningens mått

- Antal produkter som medföljer: 1
- Förpackningstyp: Blister

- Förpackningens mått (B x H x D):
9,5 x 17 x 2,5 cm
- EAN: 69 23410 70392 4
- Bruttovikt: 0,0422 kg
- Nettovikt: 0,0167 kg
- Taravikt: 0,0255 kg

Yttre kartong

- EAN: 87 12581 55523 8
- Bruttovikt: 1,706 kg
- Yttre kartong (L x B x H): 34,8 x 22,6 x 20,9 cm
- Nettovikt: 0,4008 kg
- Antal konsumentförpackningar: 24
- Taravikt: 1,3052 kg

Inre kartong

- EAN: 87 12581 55524 5
- Bruttovikt: 0,1812 kg
- Inre kartong (L x B x H): 10,6 x 8,2 x 19,1 cm
- Nettovikt: 0,0501 kg
- Antal konsumentförpackningar: 3
- Taravikt: 0,1311 kg

Funktioner

Neodymiummagneter

Neodymium är det bästa materialet för att skapa ett starkt magnetfält som ökar högtalarspolens känslighet, basrespons och ljudkvalitet.

Dubbla kanaler

Särskilt utformade ventilationskanaler som balanserar höga toner och bas för en mer harmonisk ljudupplevelse.

Bekväma öronkuddar

Öronkuddarnas utformning i de här hörlurarna från Philips, och det lyxiga materialet ger perfekt passform och maximal komfort. De förhindrar ljudläckage och ger högre basprestanda. Öronkuddarna är utformade på ett sådant sätt att de sluter tätt runt öronen.

Inbyggd mikrofon



Inbyggd mikrofon och samtalsknapp – du kan använda det här headsetet från Philips för musik och samtal från din mobiltelefon. Ring handsfree-samtal samtidigt som du enkelt tar emot och avslutar samtal från ditt headset.


3,5 mm stereoanslutning

3,5 mm stereokontakt för BlackBerry, HTC, iPhone, LG, Motorola och Palm

Extra 3,5 mm kontakt

Extra 3,5 mm stereokontakt för Nokia, Sony Ericsson och Samsung

Flexi-Grip-design



En mjuk och flexibel anordning skyddar kabelanslutningen från skador som annars kan uppstå vid upprepad böjning.

