

Philips
Hodetelefoner med
øreboyle

SHH320I



Svært komfortabel

til Nokia XpressMusic-telefoner

Disse ergonomiske hodetelefonene med ørebøyle er ultrakomfortable for aktiv bruk og sender musikk med fantastisk kvalitet fra Nokia XpressMusic-telefonen og rett til ørene dine.

Musikk i dine ører

- Basspipe forsterker lave toner og gir klar og realistisk lyd
- Nyt den beste ytelsen i klassen og optimal lyd kvalitet

Passer til musikktelefonen

- Mikrofonvennlig kabellengde
- Laget for Nokia XpressMusic

Utformet for deg og din livsstil

- En 15 mm høyttalerdriver som optimaliserer brukskomforten
- Bøybar 3D-øreboyle som passer til alle ørestørrelser
- Ergonomisk formet hodetelefon som gir bedre brukskomfort
- Kurvet ørebøyle som øker brukskomforten og stabiliteten

Alltid klar

- Holder seg komfortabelt på plass i øret når du er på farten
- Ekstremt holdbar konstruksjon som forlenger produktlevetiden
- Delte kabler gir praktisk tilkobling av fjernkontroll

PHILIPS

sense and simplicity

Spesifikasjoner

Lyd

- Akustisk system: Åpen
- Magnettype: Neodym
- Talespole: Kobber
- Membran: Mylar-dome
- Frekvenssvar: 20–20 000 Hz Hz
- Impedans: 32 ohm
- Maksimal inngangseffekt: 15 mW
- Følsomhet: 99 dB
- Høytalerdiameter: 15 mm
- Type: Dynamisk

Tilkoblingsmuligheter

- Kabeltilkobling: To-parallell, symmetrisk
- Kabellengde: 0,35 m + 1 m
- Kontakt: 3,5 mm stereo
- Kontaktoverflate: Krombelagt
- Kabeltype: OFC

Innereske

- EAN:
- Bruttovekt:

- Innereske (L x B x H): x x cm
- Nettovekt:
- Antall emballasjer:
- Taravekt:

Ytre eske

- EAN:
- Bruttovekt:
- Yttereske (L x B x H): x x cm
- Nettovekt:
- Antall emballasjer:
- Taravekt:

Mål, emballasje

- Emballasjemål (B x H x D): x x cm
- EAN:
- Bruttovekt:
- Nettovekt:
- Antallet produkter som følger med:
- Emballasjetype:
- Taravekt:

Produkt høydepunkter

Basspipe

Takket være en avstemt akustisk luftkanal som turbolader bass-tonene, kan du nyte realistisk lyd og enda mer nyansert lydopplevelse.

Enestående lyd kvalitet

Akustisk design og høykvalitetsdrivere sørger for den beste lydtytelsen i klassen.

15 mm høytalerdriver

Liten nok for optimal brukskomfort og stor nok til å gi klar, forvrengningsfri lyd. Denne 15 mm høytalerdriveren har ideell størrelse for en god lydopplevelse.

Bøybar, myk 3D-ørebøyle

Denne 3D-ørebøylen er både myk og fleksibel slik at den sitter behagelig på plass når du er aktiv eller nyter musikk mens du er på farten.

Komfortabel form

Denne hodetelefonen er utformet etter ørets form for ekstra komfort og langvarig lydnytelse.

Kurvet ørebøyle

Ørebøylen sitter fast bak øret også når du er på farten, holder øretelefonene komfortabelt på plass og gir deg storartet lyd. Det er den delen som sitter bak ørene og holder hodesettene på plass

Utformet for aktiv bruk

Enten du er ute og jobber, sykler eller deltar i andre aktiviteter, sitter denne hodetelefonen komfortabelt på plass i øret.

Ekstremt holdbar

Du kan være sikker på at de får lang levetid fordi de er laget av sterke materialer for å tåle hardhendt bruk .

Mikrofonvennlig hodetelefon

Kabellengden til denne hodetelefonen er utformet for å optimalisere oppfangingen av lyd fra mikrofonen på lydadapteren/hodetelefonkontakten. Den optimaliserer også den generelle kabellengden til mobiltelefonen med lydadapteren/hodetelefonkontakten eller en delt kabel.

Delt kabel

Denne standardkabelen har et 3,5 mm støpsel i den ene enden og en 3,5 mm kontakt i den andre for å gi deg større bevegelsesfrihet med hodetelefoner.

Laget for Nokia XpressMusic

Dette produktet er designet for bruk med Nokia XpressMusic-telefoner. Omfattende testing med disse telefonene sikrer at du får mest mulig ut av telefonen i kombinasjon med dette Philips-produktet.



Utgivelsesdato
2008-01-24

Versjon: 4.0.10

12 NC: 8670 000 32778
EAN: 87 12581 35505 0

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com