


Philips  
Écouteurs intra-auriculaires



SHH3580



## Petits puissants

pour vos téléphones portables

Un design ergonomique ultracompact et adapté à la forme de votre oreille pour un confort optimal. Haut-parleurs de qualité pour un son puissant. Le microphone intégré capture clairement votre voix. Idéal pour de longues heures de musique ou de conversations.

### Son de qualité

- Son directionnel et précis via les canaux du caisson acoustique angulaire
- Étanchéité sonore parfaite pour éliminer les bruits extérieurs
- Petits haut-parleurs puissants pour reproduire un son précis et des basses profondes

### Confort optimal

- 3 types de caches en caoutchouc interchangeables pour un confort adapté à tous
- Écouteurs ultra-compacts pour le meilleur confort possible

### Conçu pour vous

- Microphone intégré et bouton d'appel
- Fiche 3,5 mm pour Blackberry, HTC, iPhone, LG, Motorola, Palm
- Fiche 3,5 mm supplémentaire pour Nokia, Sony Ericsson, Samsung

### Utilisation prolongée

- Une longueur de câble de 1,2 m, idéale pour utilisation en extérieur
- Protection de fil en caoutchouc pour une plus grande longévité

# PHILIPS

# Caractéristiques

## Carton interne

- EAN: 87 12581 55526 9
- Poids brut: 0,1752 kg
- Carton interne (l x l x H): 10,6 x 8,2 x 19,1 cm
- Poids net: 0,04956 kg
- Nombre d'emballages: 3
- Tare: 0,12564 kg

## Carton externe

- EAN: 87 12581 55525 2
- Poids brut: 1,65 kg
- Carton externe (l x l x H): 34,8 x 22,6 x 20,9 cm
- Poids net: 0,39648 kg
- Nombre d'emballages: 24
- Tare: 1,25352 kg

## Dimensions de l'emballage

- Nombre de produits inclus: 1
- Type d'emballage: Blister
- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 9,5 x 17 x 2,5 cm
- EAN: 69 23410 70393 1
- Poids brut: 0,04202 kg

- Poids net: 0,01652 kg
- Tare: 0,0255 kg

## Connectivité

- Connexion par câble: Deux parallèles, symétrique
- Longueur du câble: 1,2 m
- Connecteur: Stéréo 3,5 mm
- Finition du connecteur: Chromé
- Microphone: Microphone intégré
- Type de câble: Cuivre

## Son

- Système acoustique: Semi-ouvert
- Diaphragme: Dôme en mylar
- Réponse en fréquence: 12-23 500 Hz
- Impédance: 16 ohms
- Type d'aimant: Néodyme
- Puissance d'entrée maximale: 50 mW
- Sensibilité: 102 dB
- Diamètre de l'enceinte: 8 mm
- Type: Dynamique
- Bobine acoustique: CCAW

# Points forts

## Pour tout type de son directionnel

Le caisson acoustique angulaire a été conçu selon les courbes de l'oreille humaine de façon à ce que les ondes sonores provenant de l'écouteur soient diffusées précisément vers votre tympan, en haute définition.

## Étanchéité sonore parfaite

Ces haut-parleurs extrêmement discrets épousent la forme de votre oreille. Grâce à leur conception ergonomique, ils éliminent les bruits extérieurs afin de vous offrir une expérience d'écoute intense.


## Microphone intégré

Grâce au microphone intégré et au bouton d'appel, ces écouteurs vous permettent d'écouter de la musique ou de converser sur votre téléphone portable. Profitez de conversations mains libres en acceptant et en mettant également fin aux appels téléphoniques à partir de vos écouteurs.

## Pour un confort adapté à tous

Vous avez le choix entre 3 tailles de cache interchangeable différentes (petite à grande) pour un confort garanti pour tous les types d'oreilles.

## Écouteurs ultra-compactes



Ces écouteurs ultra-compactes et légers sont adaptés aux oreilles de petite taille, pour des heures d'écoute dans un confort total.

## Petits haut-parleurs puissants

Ces mini-écouteurs dotés de petits haut-parleurs puissants s'adaptent à la forme de vos oreilles et reproduisent un son précis avec des basses profondes. Idéal pour un plaisir d'écoute total.

## Connecteur stéréo 3,5 mm

Connecteur stéréo 3,5 mm pour Blackberry, HTC, iPhone, LG, Motorola et Palm

## Connecteur 3,5 mm supplémentaire

Connecteur stéréo 3,5 mm supplémentaire pour Nokia, Sony Ericsson et Samsung

## Câble de 1,2 m

Une longueur de câble idéale vous permettant d'emporter votre lecteur audio n'importe où.

## Protection de fil en caoutchouc

Pour augmenter la durée de vie de ce produit, une protection en caoutchouc souple protège la zone de connexion entre les oreillettes et le fil contre les dommages liés aux torsions répétées.



Date de publication  
2013-09-18

Version: 1.0.9

12 NC: 8670 000 65863  
EAN: 69 23410 70393 1

© 2013 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)