


Philips
In-ear-hodetelefoner



SHH3580



Lite, men likevel kraftig

for mobiltelefonene dine

Den svært lille designen tilpasser seg øret for best mulig passform. Kvalitetshøytalere gir kraftig lyd. Den integrerte mikrofonen fanger opp stemmen din på en klar måte. Det er perfekt for å snakke og lytte til musikk i flere timer.

Gled deg over kvalitetslyd

- Et vinklet akustisk rør leder retningsbestemt og nøyaktig lyd
- Forsegler øret perfekt slik at bakgrunnsstøyen stenges ute
- Små, effektive høyttalere som spiller av nøyaktig lyd med bass

Suveren komfort

- Tre gummideksler til øret for optimal tilpassing til alle ører.
- Bittesmå øretelefoner gir tettsittende og behagelig passform i øret

Utformet for deg

- Integrert mikrofon og ringeknapp
- 3,5 mm kontakt for Blackberry, HTC, iPhone, LG, Motorola, Palm
- Ekstra 3,5 mm kontakt for Nokia, Sony Ericsson, Samsung

Bruk dem lenger

- En 1,2 m lang ledning som er ideell for utendørs bruk
- Den gummierte ledningavlasteren gir økt varighet

PHILIPS

Spesifikasjoner

Inneske

- EAN: 87 12581 55526 9
- Bruttovekt: 0,1752 kg
- Inneske (L x B x H): 10,6 x 8,2 x 19,1 cm
- Nettovekt: 0,04956 kg
- Antall emballasjer: 3
- Taravekt: 0,12564 kg

Ytre eske

- EAN: 87 12581 55525 2
- Bruttovekt: 1,65 kg
- Yttereske (L x B x H): 34,8 x 22,6 x 20,9 cm
- Nettovekt: 0,39648 kg
- Antall emballasjer: 24
- Taravekt: 1,25352 kg

Mål, emballasje

- Antallet produkter som følger med: 1
- Emballasjetype: Blister
- Emballasjemål (B x H x D): 9,5 x 17 x 2,5 cm
- EAN: 69 23410 70393 1
- Bruttovekt: 0,04202 kg

- Nettovekt: 0,01652 kg
- Taravekt: 0,0255 kg

Tilkoblingsmuligheter

- Kabeltilkobling: To-parallell, symmetrisk
- Kabellengde: 1,2 m
- Kontakt: 3,5 mm stereo
- Kontaktoverflate: Krombelagt
- Mikrofon: Innebygd mikrofon
- Kabeltype: Kobber

Lyd

- Akustisk system: Halvåpen
- Membran: Mylar-dome
- Frekvensområde: 12–23 500 Hz
- Impedans: 16 Ohm
- Magnettype: Neodym
- Maksimal inngangseffekt: 50 mW
- Følsomhet: 102 dB
- Høyttalerdiameter: 8 mm
- Type: Dynamisk
- Talespole: CCAW

Høydepunkter

For mest retningsbestemt lyd

Det vinklede akustiske røret er designet med utgangspunkt i krumningene i den menneskelige øregangen slik at lydbølgene fra høyttaleren ledes direkte til trommehinnen med høyest kvalitet

Forsegner øret perfekt

Denne bittelille høyttalerdriveren sitter behagelig inne i øret. Takket være den usedvanlig gode passformen stenges bakgrunnsstøyen ute, og du kan nyte en intens lydopplevelse.


Integrert mikrofon

Med den integrerte mikrofonen og ringeknappen kan du bruke dette hodesettet til musikk og samtaler fra mobiltelefonen din. Gled deg over håndfri ringing mens du enkelt kan akseptere og avslå samtaler fra hodesettet.

For optimal tilpasning til alle ører

Du kan velge mellom tre deksler til øret, et lite, et mellomstort og et stort, så du finner et sett som passer deg perfekt.

Bittesmå øretelefoner



Bitteliten og lett i-øret-design for mange timers lytting og best mulig passform i mindre ører.

Små, effektive høyttalere

De små, effektive høyttalerne i øretelefonene sørger både for nøyaktig tilpasning og presis lyd med kraftig bass – perfekt for lytteopplevelsen.

3,5 mm stereokontakt

3,5 mm stereokontakt for BlackBerry, HTC, iPhone, LG, Motorola og Palm

Ekstra 3,5 mm kontakt

Ekstra 3,5 mm stereokontakt for Nokia, Sony Ericsson og Samsung

1,2 m kabel

En ideell ledningslengde som gir deg frihet til å ha lydenheten hvor du vil.

Gummiert ledningavlaster

Myk gummi mellom hodetelefonene og ledningstilkoblingen beskytter mot skader som lett oppstår ved stadig bøyning, og forlenger produktets levetid.



Utgivelsesdato
2013-09-18

Versjon: 1.0.9

12 NC: 8670 000 65863
EAN: 69 23410 70393 1

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com