

Philips
Sluchátka s obloukem na
krk

SHH391 I



Tvoje hudba, tvůj styl

pro telefony Nokia XpressMusic

Vychutnejte si hudbu z telefonu Nokia XpressMusic se stylem a komfortem díky těmto ergonomickým sluchátkům s obloukem na krk. Velké neodymové reproduktory přenášejí skvělé basy a široký frekvenční rozsah.

Hudba pro vaše uši

- 32mm vinutí reproduktoru poskytuje vysoce výkonný zvuk
- Otvory se systémem Bass Beat umožňují pohyb vzduchu a zlepšují zvuk
- Neodymový magnet zlepšuje výkon basů a citlivost

Vhodné pro váš hudební telefon

- Délka kabelu, snižující rušení mikrofonu
- Vyrobeno pro telefony Nokia XpressMusic

Stvořeno pro vás a váš životní styl

- Polstrování zvyšuje pohodlí a odezvu basů
- Jednostranný kabel se nezamotá a zvyšuje pohodlí

Vždy připraveno k provozu

- Rozdělený kabel umožňuje pohodlné spojení pomocí dálkového ovládání

PHILIPS
sense and simplicity

Specifikace

Zvuk

- Akustický systém: Otevřený
- Typ magnetu: Neodymový
- Vinutí reproduktoru Voice Coil: Měď
- Membrána: mylarová kopule
- Kmitočtová charakteristika: 12 - 22 000 Hz
- Impedance: 32 ohmů
- Maximální příkon: 100 mW
- Citlivost: 95 dB
- Průměr reproduktoru: 32 mm
- Typ: Dynamický

Možnosti připojení

- Kabelové propojení: Dvojitě - paralelní, asymetrické
- Délka kabelu: 0,35 m + 1 m
- Konektor: 3,5 mm stereo
- Povrchová úprava konektoru: Niklováno
- Typ kabelu: Měď

Vnitřní krabice

- Hrubá hmotnost: 1,26 kg
- Vnitřní obal (D x Š x V): 37 x 19,5 x 24,5 cm
- Čistá hmotnost: 0,3 kg
- Hmotnost obalu: 0,96 kg

Vnější obal

- Hrubá hmotnost: 11,59 kg
- Vnější obal (D x Š x V): 76 x 40 x 51,5 cm
- Čistá hmotnost: 2,4 kg
- Hmotnost obalu: 9,19 kg

Rozměry balení

- Rozměry balení (Š x V x H): 17,9 x 22,4 x 5,8 cm
- Hrubá hmotnost: 0,15 kg
- Čistá hmotnost: 0,05 kg
- Hmotnost obalu: 0,1 kg

Zvýraznění výrobku

32mm vinutí reproduktoru

32mm vinutí reproduktoru je kompaktní, ale výkonný prvek, který podává nezkraslený zvuk při libovolném vstupním výkonu.

Otvory se systémem Bass Beat

Otvory se systémem Bass Beat umožňují pohyb vzduchu a zlepšují zvuk s hlubokými basy.

Neodymový magnet

Neodym je nejlepší materiál pro vytvoření silného magnetického pole pro větší citlivost vinutí reproduktoru, lepší odezvu basů a celkově vyšší kvalitu zvuku.

Komfortní polstrování náušníků

Zvláštní tvar a luxusní polstrovací materiál náušníků zaručují dokonalé uchycení a maximální pohodlí. Zabraňují úniku zvuku a zlepšují výkon basů. Tvar náušníků dokonale odpovídá lidskému uchu.

Jednostranný kabel

Kabel je pohodlně připojen jen na jedné straně. Tím se snižuje riziko zamotání kabelu a zjednodušuje jeho uskladnění.

Sluchátka s mikrofonom, odol. v. rušení

Délka kabelu těchto sluchátek je navržena tak, aby byl zajištěn optimální příjem zvuku z mikrofону konektoru handsfree. Také optimalizuje celkovou délku kabelu k mobilnímu telefonu.

Rozdělený kabel

Tento standardní kabel s 3,5mm konektorem na jednom konci a 3,5mm zástrčkou na druhém vám zaručí větší svobodu pohybu se sluchátkem na uších.

Vyrobeno pro telefony Nokia XpressMusic

Tento produkt byl vyroben pro použití s telefony Nokia XpressMusic. Důkladné testování těchto telefonů zaručuje, že svůj telefon nejlépe využijete s tímto produktem společnosti Philips.



Datum vydání 2008-10-01

Verze: 4.0.11

12 NC: 8670 000 32779
EAN: 87 12581 35508 1

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com