

Philips
Hodetelefon med
nakkebøyle

SHH3911



Din musikk. Din stil

til Nokia XpressMusic-telefoner

Nyt musikken fra Nokia XpressMusic-telefonen med stil og komfort med disse ergonomiske hodetelefonene med nakkebøyle. Store neodym-høytalere gir flott bass og et stort frekvensområde.

Musikk i dine ører

- 32 mm-høytalerdriver med stor lydtelse
- Med Bass Beat-kanaler beveger luften seg for bedre lyd
- Neodymmagnet for bedre bassytelse og følsomhet

Passer til musikktelefonen

- Mikrofonvennlig kabellengde
- Laget for Nokia XpressMusic

Utformet for deg og din livsstil

- Øreputer som forbedrer brukskomforten og bassgjengivelsen
- Ensidig ledning reduserer ledningskrøll og gjør bruken mer praktisk

Alltid klar

- Delte kabler gir praktisk tilkobling av fjernkontroll

PHILIPS
sense and simplicity

Spesifikasjoner

Lyd

- **Akustisk system:** Åpen
- **Magnettype:** Neodym
- **Talespole:** Kobber
- **Membran:** Mylar-dome
- **Frekvenssvar:** 12–22 000 Hz
- **Impedans:** 32 ohm
- **Maksimal inngangseffekt:** 100 mW
- **Følsomhet:** 95 dB
- **Høytalerdiameter:** 32 mm
- **Type:** Dynamisk

Tilkoblingsmuligheter

- **Kabeltilkobling:** Toparallell, asymmetrisk
- **Kabellengde:** 0,35 m + 1 m
- **Kontakt:** 3,5 mm stereo
- **Kontaktoverflate:** Nikkelbelagt
- **Kabeltype:** Kobber

Innereske

- **EAN:**
- **Bruttovekt:**

- **Innereske (L x B x H):** x x cm
- **Nettovekt:**
- **Antall emballasjer:**
- **Taravekt:**

Ytre eske

- **EAN:**
- **Bruttovekt:**
- **Yttereske (L x B x H):** x x cm
- **Nettovekt:**
- **Antall emballasjer:**
- **Taravekt:**

Mål, emballasje

- **Emballasjemål (B x H x D):** x x cm
- **EAN:**
- **Bruttovekt:**
- **Nettovekt:**
- **Antallet produkter som følger med:**
- **Emballasjetype:**
- **Taravekt:**

Produkt høydepunkter

32 mm-høytaldriver

Høytaldriveren på 32 mm er et kompakt, men likevel kraftig element for levering av lyd uten forvrengning med alle typer inngangseffekter.

Bass Beat-kanaler

Bass Beat-kanaler beveger lyden for bedre lyd med en dyp og fyldig bass.

Neodymmagnet

Neodym er det beste materialet for å skape et sterkt magnetfelt som gir større følsomhet i en talespole, bedre bassgjengivelse og generelt bedre lyd kvalitet.

Komfortable øreputer

Den spesielle formen og de luksuriøse materialene som brukes i øreputene, sikrer en perfekt tilpasning for maksimal komfort. De forhindrer også lydlekkasje og forsterker bassytelsen. Øreputene er formet på en slik måte at de omslutter øret perfekt.

Ensidig ledning

Av praktiske hensyn er ledningen bare koblet til den ene siden. Du unngår ledningskrøll, og det er lettere å rulle sammen ledningen etter bruk.

Mikrofonvennlig hodetelefon

Kabellengden til denne hodetelefonen er utformet for å optimalisere oppfangingen av lyd fra mikrofonen på lydadapteren/hodetelefonkontakten. Den optimaliserer også den generelle kabellengden til mobiltelefonen med lydadapteren/hodetelefonkontakten eller en delt kabel.

Delt kabel

Denne standardkabelen har et 3,5 mm støpsel i den ene enden og en 3,5 mm kontakt i den andre for å gi deg større bevegelsesfrihet med hodetelefoner.

Laget for Nokia XpressMusic

Dette produktet er designet for bruk med Nokia XpressMusic-telefoner. Omfattende testing med disse telefonene sikrer at du får mest mulig ut av telefonen i kombinasjon med dette Philips-produktet.



Utgivelsesdato
2007-12-20

Versjon: 4.0.11

12 NC: 8670 000 32779
EAN: 87 12581 35508 1

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com