

Philips
Nappikuulokkeet



SHH7810



Tarkka äänentoisto

matkapuhelimessa

Tehokkaat kaiuttimet takaavat syvän basson ja tarkan äänen. Integroitu mikrofoni välittää äänet tarkasti. Johdossa oleva äänenvoimakkuuden säädön ja puhelujen hallinnan kauko-ohjaus helpottaa käyttöä. Voit kuunnella musiikkia ja puhua tuntikausia.

Nauti äänenlaadusta

- Kuulokkeen akustinen kulmasäätö takaa tarkan äänentoiston
- Laadukas kohinanvaimennus ja erinomainen ääni hiljaisellakin äänellä.

Ylivertainen käyttömukavuus

- Luonnollinen istuvuus ergonomisen akustisen kulmasäädön ansiosta
- Erittäin pehmeät silikonikorvatyynyt, joita on 3 eri kokoa, takaavat erinomaisen istuvuuden
- Pehmeät silikonityynyt istuvat miellyttävästi

Käytä pidempään

- 1,2 metrin johto sopii erinomaisesti ulkokäyttöön
- Kumilla suojattu kaapeli parantaa kestävyyttä

Suunniteltu sinua varten

- Herkkä ja tyylikäs mikrofoni poimii äänet selkeästi
- 3,5 mm:n liitin (Blackberry, HTC, iPhone, LG, Motorola, Palm)
- Ylimääräinen 3,5 mm:n liitin (Nokia, Sony Ericsson, Samsung)
- Äänenvoimakkuuden ja puheluiden hallinta johdossa

PHILIPS

sense and simplicity

Tekniset tiedot

Sisäpakkaus

- EAN: 87 12581 55528 3
- Kokonaispaino: 0,246 kg
- Sisäpakkaus (P x L x K): 18,5 x 10,5 x 10,4 cm
- Nettopaino: 0,054 kg
- Kuluttajapakkausten määrä: 3
- Taara: 0,192 kg

Ulompi pakkaus

- EAN: 87 12581 55527 6
- Kokonaispaino: 2,347 kg
- Ulompi pakkaus (P x L x K): 39,2 x 23,2 x 25 cm
- Nettopaino: 0,432 kg
- Kuluttajapakkausten määrä: 24
- Taara: 1,915 kg

Pakkauksen mitat

- Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
- Pakkaustyyppi: Blister-pakkaus
- Pakkauksen mitat (L x K x S): 9,5 x 17,2 x 3 cm
- EAN: 69 23410 70394 8
- Kokonaispaino: 0,065 kg
- Nettopaino: 0,018 kg
- Taara: 0,047 kg

Liitännät

- Johtoliitäntä: Symmetrinen
- Johdon pituus: 1,2 m
- Liitin: 3,5 mm stereo
- Liittimen pinnoitus: 24 karaatin kultaus
- Mikrofoni: Kiinteä mikrofoni
- Johtotyyppi: FC

Käytön mukavuus

- Äänenvoimakkuuden säätö

Ääni

- Akustinen järjestelmä: Suljettu
- Kalvo: Mylar-kalotti
- Taajuusvaste: 6 - 23 500 Hz
- Impedanssi: 16 ohmia
- Magneettityyppi: Neodyymi
- Enimmäisteho: 50 mW
- Herkkyyks: 96 dB
- Kaiuttimen halkaisija: 8,6 mm
- Tyyppi: Dynaaminen
- Puhekela: CCAW

Kohokohdat

Kohdistettua ääntä

Kuulokkeen akustisen kulmasäädön suunnittelussa on otettu huomioon ihmisen korvakanavan muoto. Kaiuttimen ääniaallot ohjautuvat suoraan tärykalvoon, ja tuloksena on paras äänentoiston taso.

Laatua pienellä äänenvoimakkuudella

Sinun ei enää tarvitse nostaa kuuluvuutta meluisassa ympäristössä. Kuulokkeen akustinen kulmasäätö ja täydellisesti istuvat nappikuulokkeet vähentävät taustahälyä merkittävästi. Äänenlaatu pysyy korkeana myös hiljaisemmalla äänenvoimakkuudella, ja akun käyttöaika pitenee.

Muoto sopii korvaan

Kuulokkeiden akustisen kulmasäädön 15 asteen kulma, joka perustuu korvakäytävän muotoihin, takaa luonnollisen istuvuuden ja äärimmäisen käyttömukavuuden.

Erittäin pehmeät silikonikorvatyyny, 3 koko

Keskenään vaihdettavissa olevia korvatyynyjä on saatavana kolmea koko (pieni, keskikoko ja suuri). Niiden ansiosta kuulokkeet mukautuvat kunkin käyttäjän mukaan. Niiden pehmeä silikonimateriaali tuntuu mukavalta pitkäaikaisessakin käytössä.

Pehmeät silikonityyny

Pehmeät silikonityyny istuvat korvaan hyvin ja ovat miellyttävät pitkäaikaisessa käytössä

1,2 m johto

Paras mahdollinen johtopituus. Soittimen voi sijoittaa vapaasti minne tahansa.

Kumilla suojattu kaapeli

Kuulokkeiden ja johdon välillä oleva pehmeä kumi pidentää kuulokkeiden käyttöikää ja suojaa johdon liitäntää toistuvulta taivuttelulta.

Herkkä ja tyylikäs mikrofoni

Herkkä ja tyylikäs mikrofoni poimii äänet selkeästi

3,5 mm:n stereoliitin

3,5 mm:n stereoliitin (Blackberry, HTC, iPhone, LG, Motorola ja Palm)

Ylimääräinen 3,5 mm:n liitin

Ylimääräinen 3,5 mm:n liitin (Nokia, Sony Ericsson, Samsung)

Äänenvoimakkuuden ja puheluiden hallinta johdossa

Haluatko muuttaa äänenvoimakkuutta? Vastata puheluun tai hylätä sen? Kaukosäätimessä on äänenvoimakkuuden ja puheluiden hallintatoiminto. Näillä kuulokkeilla se onnistuu!



Julkaisupäivä 2010-12-22

Versio: 1.0.9

12 NC: 8670 000 65864
EAN: 69 23410 70394 8

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com