


Philips  
Auriculares



SHH7810



## Som preciso

para o seu telemóvel

Altifalantes eficientes fornecem graves profundos e nítidos e um som preciso. O microfone integrado capta a sua voz com clareza. Comando no fio para controlo do volume e das chamadas para maior comodidade. Ideais para ouvir música e conversar durante longas horas.

### Desfrute de som de qualidade

- O tubo acústico curvo proporciona som direccionado e preciso
- Isolamento de ruído excepcional para qualidade de som com volume baixo

### O melhor conforto na utilização

- As características ergonómicas do design acústico em ângulo asseguram um ajuste natural
- Almofadas de silicone ultra-macias (3 tamanhos) para um ajuste ideal
- Almofadas de silicone macias para um ajuste perfeito e confortável

### Utilize por mais tempo

- Um cabo com 1,2 m de comprimento que é ideal para utilização no exterior
- Compensador de cabo revestido a borracha aumenta a durabilidade

### Concebido a pensar em si

- Microfone sensível e fino para captar a sua voz com clareza
- Ficha de 3,5 mm para Blackberry, HTC, iPhone, LG, Motorola, Palm
- Ficha de 3,5 mm extra para Nokia, Sony Ericsson, Samsung
- Comando no fio para controlo do volume e das chamadas

# PHILIPS

sense and simplicity

## Destques

### Para som direccionado

O tubo acústico curvo foi desenhado de acordo com a curvatura do canal auditivo humano para que as ondas de som do altifalante sejam precisamente direccionadas para o tímpano com a definição mais elevada.

### Para o melhor som com volume baixo

Já não tem de aumentar o volume em locais ruidosos. O tubo acústico curvo e os auscultadores de isolamento perfeito cortam significativamente o ruído de fundo, proporcionando a mesma qualidade de som em definições de volume mais baixo e uma vida da bateria alargada.

### Design de ajuste perfeito

A superioridade do design do modelo de acústica em ângulo (ligeira inclinação de 15 graus inspirada na anatomia do ouvido humano) permite um ajuste natural e o máximo conforto.

### Almofadas de silicone ultra-macias (3 tamanhos)

Disponíveis em 3 tamanhos diferentes (pequeno, médio e grande), as almofadas intercambiáveis garantem um ajuste personalizado. Fabricadas em silicone ultra-macia para o máximo conforto durante mais tempo.

### Almofadas de silicone macias

Graças às almofadas de silicone macias, poderá desfrutar de um ajuste perfeito e confortável.

### Cabo com 1,2 metros

O comprimento ideal de cabo para colocar o equipamento áudio onde se quiser.

### Compensador de cabo revestido a borracha

Para aumentar a vida útil do produto, uma borrachamacia entre os auscultadores e o cabo protegem a ligação do cabo contra danos devido a torções repetidas.

### Microfone sensível e fino

Microfone sensível e fino para captar a sua voz com clareza.


### Conector estéreo de 3,5 mm

Conector estéreo de 3,5 mm para BlackBerry, HTC, iPhone, LG, Motorola e Palm.

### Conector de 3,5 mm extra

Conector estéreo de 3,5 mm extra para Nokia, Sony Ericsson e Samsung.

### Controlo do volume e das chamadas integrado no fio



Quer alterar o volume? Aceitar ou rejeitar uma chamada? O telecomando dispõe de controlos do volume e das chamadas. Com estes auscultadores, o controlo está na ponta dos seus dedos!

## Especificações

### Embalagem Interior

- EAN: 87 12581 55528 3
- Peso bruto: 0,246 kg
- Embalagem interior (C x L x A): 18,5 x 10,5 x 10,4 cm
- Peso líquido: 0,054 kg
- Número de embalagens para o consumidor: 3
- Tara: 0,192 kg

### Embalagem exterior

- EAN: 87 12581 55527 6
- Peso bruto: 2,347 kg
- Embalagem exterior (C x L x A): 39,2 x 23,2 x 25 cm
- Peso líquido: 0,432 kg
- Número de embalagens para o consumidor: 24
- Tara: 1,915 kg

### Dimensões da embalagem

- Número de produtos incluídos: 1
- Tipo de embalagem: Blister
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 9,5 x 17,2 x 3 cm
- EAN: 69 23410 70394 8
- Peso bruto: 0,065 kg
- Peso líquido: 0,018 kg
- Tara: 0,047 kg

### Conectividade

- Ligação de Cabo: Simétrico
- Comprimento do cabo: 1,2 m
- Conector: 3,5 mm estéreo
- Acabamento do conector: Banhado a ouro de 24k
- Microfone: Microfone incorporado
- Tipo de cabo: FC

### Comodidade

- Controlo do volume

### Som

- Sistema acústico: Fechado
- Diafragma: topo Mylar
- Frequência de resposta: 6 - 23 500 Hz
- Impedância: 16 ohm
- Tipo de magneto: Neodímio
- Entrada máxima de corrente: 50 mW
- Sensibilidade: 96 dB
- Diâmetro do altifalante: 8,6 mm
- Tipo: Dinâmica
- Bobina de voz: CCAW



Data de publicação  
2012-07-08

Versão: 1.0.9

12 NC: 8670 000 65864  
EAN: 69 23410 70394 8

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos detentores.

[www.philips.com](http://www.philips.com)