


Philips
In-Ear-headset



SHH7810



Exakt ljud

för din mobiltelefon

Ett headset som ger djup, ren bas och exakt ljud. Den inbyggda mikrofonen tar upp din röst mycket tydligt. Inbyggd fjärrkontroll för volym och samtalskontroll ger extra bekvämlighet. Idealisk för många timmars musik och samtal.

Njut av kvalitetsljud

- Vinklad ljudkanal för riktat och tydligt ljud
- Exceptionell brusreducering för kvalitetsljud vid låg volym

Enastående bärkomfort

- Ergonomisk design med vinklad ljudkanal för en naturlig passform
- Extramjuka silikonsäckor i tre storlekar ger en perfekt passform
- De mjuka silikonkuddarna sitter skönt i öronen

Använd dem längre

- Den 1,2 m långa kabeln är perfekt för användning utomhus
- Gummerad kabelavlastning förbättrar varaktigheten

Utformad för dig

- Känslig och tunn mikrofon som tydligt tar upp din röst
- 3,5 mm kontakt för Blackberry, HTC, iPhone, LG, Motorola, Palm
- Extra 3,5 mm kontakt för Nokia, Sony Ericsson, Samsung
- Inbyggd fjärrkontroll för volym och samtal

PHILIPS

Specifikationer

Produktstorlek

- Produktens mått (B x H x D): 6,5 x 6,5 x 5 cm
- Vikt: 0,045 kg

Inre kartong

- EAN: 87 12581 55528 3
- Bruttovikt: 0,277 kg
- Inre kartong (L x B x H): 18,5 x 10,5 x 10,4 cm
- Nettovikt: 0,135 kg
- Antal konsumentförpackningar: 3
- Taravikt: 0,142 kg

Yttre kartong

- EAN: 87 12581 55527 6
- Bruttovikt: 2,563 kg
- Yttre kartong (L x B x H): 39,2 x 23,2 x 25 cm
- Nettovikt: 1,080 kg
- Antal konsumentförpackningar: 24
- Taravikt: 1,483 kg

Förpackningens mått

- Typ av hyllplacering: Dummy
- Antal produkter som medföljer: 1
- Förpackningstyp: Dummy
- Förpackningens mått (B x H x D): 9,5 x 17,5 x 3 cm
- EAN: 69 23410 70394 8

- Bruttovikt: 0,074 kg
- Nettovikt: 0,045 kg
- Taravikt: 0,029 kg

Anslutningar

- Kabelanslutning: Symmetrisk
- Kabellängd: 1,2 m
- Anslutning: 3,5 mm stereo
- Anslutningens legering: 24 k guldpläterad
- Mikrofon: Inbyggd mikrofon
- Kabeltyp: FC

Bekvämlighet

- Volymkontroll

Ljud

- Akustiskt system: Stängd
- Membran: Mylar-kon
- Frekvensåtergivning: 6–23 500 Hz
- Impedans: 16 ohm
- Magnettyp: Neodymium
- Maximal ineffekt: 50 mW
- Känslighet: 96 dB
- Högtalardiameter: 8,6 mm
- Typ: Dynamisk
- Högtalarpole: CCAW

Funktioner

För ljud från de flesta riktningar

Den vinklade ljudkanalen är utformad efter hörselgången så att ljudvågor från högtalarna riktas direkt till trumman med högsta kvalitet

För bästa ljud vid låg volym

Du behöver inte längre skruva upp volymen på bullriga platser. Den vinklade ljudkanalen och de perfekt tätande öronsnäckorna utestänger en stor del av bakgrundsbruset, vilket ger samma ljudkvalitet vid lägre volym och längre batterilivslängd.

Sitter säkert och bekvämt

Den överlägsna designen med en liten lutning på 15 grader i modellen med vinklad ljudkanal är baserad på hörselgångens anatomi, vilket ger en naturlig passform och suverän komfort.

Extramjuka silikonsnäckor i tre storlekar

De utbytbara öronsnäckorna finns i tre storlekar (små, medelstora och stora) så att du kan få en individuellt anpassad passform. De är dessutom tillverkade i extremt mjukt silikon för största möjliga komfort när du lyssnar under längre perioder.

Mjuka silikonkuddar

Med de mjuka silikonkuddarna sitter de skönt i öronen och kan bäras bekvämt i timmar

1,2 m sladd

Perfekt kabellängd som ger dig frihet att ställa ljudenheten var du vill.

Gummerad kabelavlastning

Produktens livslängd förlängs genom att mjukt gummi mellan hörlurarna och kabeln skyddar kabelanslutningen mot skador till följd av att kabeln ständigt böjs.

Känslig och tunn mikrofon

Känslig och tunn mikrofon som tydligt tar upp din röst

3,5 mm stereoanslutning

3,5 mm stereokontakt för BlackBerry, HTC, iPhone, LG, Motorola och Palm

Extra 3,5 mm kontakt

Extra 3,5 mm stereokontakt för Nokia, Sony Ericsson och Samsung

Inbyggd kontroll för volym och samtal



Vill du ändra volymen? Ta emot eller avvisa ett samtal? Fjärrkontroll av volym och samtal. Med detta headset är kontrollen nära till hands!



Publiceringsdatum
2013-06-18

Version: 1.0.12

12 NC: 8670 000 65864
EAN: 69 23410 70394 8

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com