



Philips
InEar-Kopfhörer



SHH8008



Hervorragender Komfort und Sitz

für Mobiltelefone

Genießen Sie ganz bequem die Musik von Ihrem Mobiltelefon. Dieser Ohrbügel-Kopfhörer gewährleistet einen sanften, aber sicheren Sitz. Eine Auswahl von drei Kappengrößen sorgt für eine perfekte Isolierung und ein hervorragendes Sounderlebnis.

Für besten Musikgenuss

- Besonders kleiner und effizienter Treiber für perfekten Halt und Sound
- Passive Geräuschdämmung für besseren Klang bei niedrigeren Lautstärken
- Turbo Bass bietet perfekte Tiefen und volle Dynamic Bass-Töne
- Neodym-Magnet steigert Bassleistung und Empfindlichkeit
- Goldbeschichteter Stecker (24-Karat) für zuverlässige Verbindung

Speziell für Sie und Ihren Lifestyle entwickelt

- Flexible gummierte Ohrbügel für einen bequemen, sicheren Sitz
- 3 austauschbare Gummikappen für optimalen Halt in jedem Ohr

Passend zu Ihrem Musik-Telefon

- Mikrofon-geeignete Kabellänge

Jederzeit startklar

- Spezielles Design für einen besonders sicheren Sitz
- Geteiltes Kabel ermöglicht praktischen Anschluss

PHILIPS

Daten

Ton

- Akustiksystem: Offen
- Magnettyp: Neodym
- Membran: Mylar Dome
- Schwingspule: CCAV
- Frequenzgang: 6 bis 23.500 Hz
- Impedanz: 16 Ohm
- Maximale Eingangsleistung: 50 mW
- Empfindlichkeit: 100 dB
- Lautspr.-Durchmesser: 9 mm
- Typ: Dynamisch

Anschlüsse

- Kabelverbindung: Zwei parallele Anschlüsse, symmetr.
- Kabellänge: 0,35 m + 1 m
- Anschluss: 3,5 mm Stereo
- Anschlussausführung: vergoldet, 24 kt.
- Kabeltyp: OFC

Zubehör

- Verlängerungskabel

Innenkarton

- Innenkarton (L x B x H): 19,8 x 11,3 x 18,2 cm

- Bruttogewicht: 0,519 kg
- Nettogewicht: 0,099 kg
- Eigengewicht: 0,42 kg
- EAN: 87 12581 39203 1
- Anzahl der Verbraucherverpackungen: 6

Außenkarton

- Außenkarton (L x B x H): 42 x 25 x 40 cm
- Nettogewicht: 0,792 kg
- Eigengewicht: 3,968 kg
- Bruttogewicht: 4,76 kg
- EAN: 87 12581 39201 7
- Anzahl der Verbraucherverpackungen: 48

Verpackungsmaße

- Abmessungen Verpackung (B x H x T): 10 x 18 x 3 cm
- Bruttogewicht: 0,064 kg
- Nettogewicht: 0,0165 kg
- Eigengewicht: 0,0475 kg
- EAN: 87 12581 39199 7
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- Verpackungsart: Blister

Besonderheiten

Sehr kleiner, leistungsfähiger Treiber

Auf diese Weise können Sie die hervorragende Klangqualität der Kopfhörer genießen und gleichzeitig von einer längeren Akkulebensdauer profitieren.

Passive Geräuschdämmung

Dank des perfekten Sitzes in Ihrem Ohr werden unerwünschte Hintergrundgeräusche eliminiert, die von dem unverfälschten Musikgenuss ablenken. Somit können Sie auch bei geringerer Lautstärke von der hervorragenden Klangqualität des Kopfhörers und darüber hinaus auch von einer längeren Lebensdauer des Akkus profitieren.

Turbo Bass

Durch das einzigartige Bass Wave Design werden die niedrigen Töne direkt in Richtung Ihrer Ohren "turbogeladen". Daraus resultiert ein absolut realistisches und einzigartiges Hörerlebnis.

Flexible gummierte Ohrbügel

Dank rutschfester Passeigenschaften bieten die gummierten Ohrbügel einen besonders sicheren und bequemen Sitz, sodass die Kopfhörer auch nach längerer Nutzung ihren rutschfesten Tragekomfort beibehalten. Ideal für den aktiven Lifestyle.

Mikrofon-geeignete Kopfhörer

Die Kabellänge dieser Kopfhörer optimiert die Klangaufnahme über das Mikrofon Ihres Headset-Anschlusses. Außerdem wird die Gesamtkabellänge dieser Kopfhörer optimiert, wenn sie mit einem Headset-Anschluss kombiniert werden. Mit Headset-Anschlüssen können Standardkopfhörer (ohne Mikrofon und mit einem standardmäßigen 3,5 mm-Kopfhörerstecker) mit Mobiltelefonen verwendet werden. Sie sind häufig im Lieferumfang von Mobiltelefonen enthalten, sind aber auch separat erhältlich. Philips SHH1XXX Headset-Anschlüsse sind für die meisten Mobilfunkmarken erhältlich. Außerdem wird die Gesamtkabellänge des Mobiltelefons optimiert.

Neodym-Magnet

Neodym eignet sich hervorragend für die Erzeugung eines starken Magnetfeldes, was zu einer höheren Empfindlichkeit der Schwingspule führt und somit die Basswiedergabe und Klangqualität verbessert.

Goldbeschichteter Stecker, 24-Karat

Die Beschichtung des Steckers mit dem Edelmetall bietet Ihnen eine zuverlässigere Verbindung für eine bessere Audioqualität.

Für optimale Passform in jedem Ohr

Da es die drei austauschbaren Gummikappen in den Größen klein bis groß gibt, werden auch Sie ein Paar finden, das perfekt in Ihre Ohren passt.

Sicherer Sitz

Dank ihres einzigartigen Designs bleiben diese Kopfhörer fest und bequem in Ihren Ohren stecken, ganz gleich, was Sie gerade tun. Ein Zug am Kabel und sie sitzen noch fester.

Geteiltes Kabel

Genießen Sie dank eines Verlängerungskabels mit einer Standard-3,5 mm-Buchse an einem Ende und einem Standard-3,5 mm-Stecker am anderen Ende mehr Bewegungsfreiheit mit den Kopfhörern.



Ausstellungsdatum
2013-09-19

Version: 3.0.4

12 NC: 8670 000 36653
EAN: 87 12581 39199 7

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com