




Philips  
Hörlurar med huvudband



SHH8608



## Tydligt ljud

för din mobiltelefon

Njut av tydligt ljud med tydliga höga toner, djup bas och brusreducering. Polymerhuvudbandet av industriklass är mycket flexibelt och tåligt. Dess vadderade och självjusterande innerband smiter bekvämt åt om huvudet.

### Musik för dina öron

- Baskanalerna släpper in luftrörelser för ett bättre ljud

### Utformad för dig

- Självjusterande inre huvudband
- Flexibelt, tåligt huvudband

### Passar din musiktelefon

- Optimal kabellängd för mikrofon

### Njut av kvalitetsljud

- Exceptionell brusreducering för kvalitetsljud vid låg volym

### Alltid redo

- Kabeln för anslutning till ena sidan minskar kabeltrasslet och ökar komforten

# PHILIPS

sense and simplicity

## Specifikationer

### Ljud

- Högtalardiameter: 40 mm
- Frekvensåtergivning: 8–23 500 Hz
- Akustiskt system: stängd
- Magnettyp: Neodymium
- Maximal ineffekt: 40 mW
- Känslighet: 103 dB

### Anslutningar

- Kabellängd: 0,3 m + 1 m
- Anslutning: 3,5 mm
- Anslutningens legering: guldpläterad
- Kabeltyp: OFC
- Kabelanslutning: enkelsidig

### Tillbehör

- Förlängningskabel: 1 m
- Medföljer: skyddsodral

### Förpackningens mått

- Förpackningens mått (B x H x D):  
20 x 21,5 x 8,5 cm
- Nettovikt: 0,158 kg
- Bruttovikt: 0,31 kg

- Taravikt: 0,152 kg
- EAN: 87 12581 48150 6
- Antal produkter som medföljer: 1
- Förpackningstyp: Blister

### Yttre kartong

- Yttre kartong (L x B x H): 56,6 x 44 x 24,2 cm
- Nettovikt: 1,896 kg
- Bruttovikt: 5,98 kg
- Taravikt: 4,084 kg
- EAN: 87 12581 48151 3
- Antal konsumentförpackningar: 12

### Inre kartong

- Inre kartong (L x B x H): 27,5 x 21,2 x 22,5 cm
- Nettovikt: 0,474 kg
- Bruttovikt: 1,23 kg
- Taravikt: 0,756 kg
- EAN: 87 12581 48150 0
- Antal konsumentförpackningar: 3

### Produktstorlek

- Produktens mått (B x H x D): 18 x 19,5 x 7,5 cm
- Vikt: 0,15 kg

## Funktioner

### Baskanaler

Baskanalerna släpper in luft rörelser för ett bättre ljud med djup och fyllig bas.

### Självjusterande inre huvudband

Vanligtvis justeras hörlurar för utomhusbruk genom att ett förlängningsbart huvudband sätts på plats. Det här kan vara väldigt opraktiskt eftersom det oftast måste göras varje gång du använder dem. Med de här hörlurarna får du igång musiken snabbare och enklare tack vare det flexibla, självjusterande huvudbandet. Det anpassar sig automatiskt till huvudets form och storlek.

### Flexibelt, tåligt huvudband

Utomhushörlurar måste vara tåliga för att klara allmänt utomhusslitage. Men hårda material är knappast bekväma att ha på sig. Det här huvudbandet är tillverkat av polymer av industriklass som är tåligt men ändå tillräckligt flexibelt för att ge hög bärkomfort. Du kan till och med vrida dem utan att de går sönder eller förlorar sin form.

### Hörlurar optimala för mikrofon

Kabellängden för de här hörlurarna är designade för en optimerad ljudupptagning från hörlursanslutningen. Den totala kabellängden optimeras också för de här hörlurarna, kombinerat med en hörlursanslutning. Du kan använda standardhörlurar med hörlursanslutningen (utan mikrofon och med ett vanligt 3,5 mm hörlursuttag) med en mobiltelefon. De medföljer ofta mobiltelefoner men kan också köpas separat. För de flesta mobiltelefonmärken finns Philips SHH1XXX-hörlursanslutningar. Den totala kabellängden till mobiltelefonen optimeras också.

### Kabel för anslutning till ena sidan

Kabeln är ansluten till en enda sida, vilket minskar risken för kabeltrassel avsevärt och gör det enklare att linda ihop kabeln vid förvaring.



Publiceringsdatum  
2010-12-17

Version: 2.0.4

12 NC: 8670 000 52379  
EAN: 87 12581 48150 6

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)