




Philips  
Mini-écouteurs

SHH920I



## Son exceptionnel

pour les téléphones Nokia XpressMusic

Profitez des performances sonores exceptionnelles du SHH 920I. Avec ces mini-écouteurs ergonomiques dotés de haut-parleurs puissants en néodyme, vous bénéficiez d'un son à couper le souffle avec votre téléphone Nokia XpressMusic.

### Le son dont vous rêviez

- Réduction passive du bruit pour un son optimal à bas volume
- Améliore la qualité des basses et la sensibilité
- Le fil CCAW améliore la qualité du son.
- Connecteur plaqué or 24k pour connexion ultra fiable

### Pour la musique de votre téléphone

- Microphone avec longueur de câble adaptable
- Pour Nokia XpressMusic

### Adapté à votre personnalité et votre style de vie

- 3 types de caches en caoutchouc interchangeables pour un confort adapté à tous
- Confort du cordon asymétrique
- Caches en caoutchouc ultrasouple pour un confort exceptionnel

### Une disponibilité totale

- Protège le casque lorsque celui-ci n'est pas utilisé
- Câble divisé permettant une connexion pratique à distance

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Caractéristiques

### Son

- **Système acoustique:** Ouvert
- **Type d'aimant:** Néodyme
- **Bobine acoustique:** CCAW
- **Diaphragme:** Dôme en mylar
- **Réponse en fréquence:** 6 - 23 500 Hz
- **Impédance:** 32 ohms
- **Puissance d'entrée maximale:** 50 mW
- **Sensibilité:** 99 dB
- **Diamètre de l'enceinte:** 10 mm
- **Type:** Dynamique

### Connectivité

- **Connexion par câble:** Deux parallèles, asymétrique
- **Longueur du câble:** 0,35 m + 1 m
- **Connecteur:** 3,5 mm stéréo
- **Finition du connecteur:** Plaqué or 24 carats
- **Type de câble:** OFC

### Accessoires

- Étui de transport
- Câble d'extension

### Carton interne

- **Poids brut:** 0,531 kg
- **Carton interne (l x l x H):** 23,3 x 18,5 x 11,3 cm
- **Poids net:** 0,096 kg
- **Tare:** 0,435 kg

### Carton externe

- **Poids brut:** 10,016 kg
- **Carton externe (l x l x H):** 48,8 x 39,8 x 49,2 cm
- **Poids net:** 1,536 kg
- **Tare:** 8,48 kg

### Dimensions de l'emballage

- **Dimensions de l'emballage (l x H x P):** 9,9 x 21,9 x 2,6 cm
- **Poids brut:** 0,064 kg
- **Poids net:** 0,016 kg
- **Tare:** 0,048 kg

## Points forts du produit

### Réduction passive du bruit

Le design de ce casque empêche le bruit de fond de vous perturber lorsque vous écoutez votre musique préférée. Vous bénéficiez d'une qualité sonore exceptionnelle à bas volume, ainsi que d'une plus grande autonomie sur piles.

### Système magnétique en néodyme

Le néodyme est le meilleur matériau qui soit pour obtenir un champ magnétique puissant. Il rend les bobines acoustiques plus sensibles, améliore le rendu des basses et garantit une meilleure qualité sonore globale.

### bobine acoustique CCAW

En utilisant un fil d'aluminium avec revêtement en cuivre (CCA W) de qualité supérieure pour la bobine acoustique du pilote du casque, la qualité du son est considérablement améliorée.

### Fiche plaquée or 24 carats

L'assurance d'une connexion plus fiable délivrant une meilleure qualité audio avec ce connecteur à finition plaqué or.

### Pour un confort adapté à tous

Vous avez le choix entre 3 tailles de cache interchangeable différentes (petite à grande) pour un confort garanti pour tous les types d'oreilles.

### Cordon à connexion asymétrique

Une solution toute simple, mais efficace ! Le cordon ne passe plus sous votre menton, mais derrière votre cou.

### Caches en caoutchouc ultrasouple

Les caches en caoutchouc ultrasouple offrent un grand confort d'utilisation aussi bien au toucher qu'à l'écoute. Jamais des écouteurs n'avaient été si confortables.

### Étui de transport

Le meilleur moyen de protéger votre casque et d'éviter que son cordon ne s'emmêle lorsqu'il n'est pas utilisé.

### Câble divisé

Ce câble standard présente une prise 3,5 mm et une fiche 3,5 mm à chaque extrémité. Il permet d'étendre votre liberté de mouvement lorsque vous portez votre casque.

### Casque avec microphone convivial

La longueur du câble de ce casque permet de capter le moindre son provenant du microphone de votre connecteur mains libres. La longueur du câble reliant le casque et le téléphone portable est également optimisée.

### Pour Nokia XpressMusic

Ce produit a été conçu pour être utilisé avec les téléphones Nokia XpressMusic qui ont passé de nombreux tests afin de vous garantir une utilisation optimale entre votre téléphone et ce produit Philips.



Date de publication  
2008-10-29

Version: 4.0.10

12 NC: 8670 000 32739  
EAN: 87 12581 35459 6

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)