




Philips  
頭帶式耳筒

SHH9500



## 超凡音效

適用於諾基亞 XpressMusic 手機

超輕巧的摺疊式頭帶耳筒，可為你呈現音樂手機的頂級高品質音效。特大的 40 mm 錄音室級喇叭可製造出非同凡響的細緻音質，而密封式耳蓋則可阻隔外界噪音。

### 音樂直達耳朵

- 40 毫米喇叭驅動器不失真的音效
- 封閉式設計可阻隔環境噪音
- 享受一流的表現和最佳的音質
- 鈹磁石可增強低音及靈敏度
- 24k 鍍金插頭確保最穩定的連接

### 適用於你的音樂手機

- 針對咪高風而設計的電線長度
- 為 Nokia XpressMusic 量身打造

### 切合你和你的生活

- 頭帶墊設計可提供軟墊的舒適貼合感覺。
- 耳墊使配戴更舒適，低音更出色。

### 隨時侯命

- 分線令遙距控制連接變得更方便
- 可摺疊設計體積輕巧，可輕鬆放入口袋中

# PHILIPS

sense and simplicity

## 規格

## 音效

- 音響系統：開啓
- 磁鐵類型：Neodymium 磁石
- 音圈：CCAW
- 振動膜：Mylar dome
- 頻率響應：10 - 28 000 Hz
- 阻抗：32 Ohm
- 最大電量輸入：50 mW
- 靈敏度：96 分貝
- 喇叭直徑：40 毫米
- 類型：動態

## 連線

- 接線方式：平行對稱設計
- 纜線長度：0.35 m + 1 m
- 連接器：3.5 毫米立體聲
- 連接器設備：24k 鍍金
- 纜線類型：OFC

## 配件

- 擴充機座線：是

## 內紙箱

- EAN: 87 12581 36681 0

- 內紙箱 (L x 闊 x 高)：21 x 18.5 x 27 厘米
- 總重量：1.03 千克
- 淨重：0.3 千克
- 淨機身重量：0.73 千克
- 產品包裝數目：3

## 外箱

- EAN: 87 12581 36680 3
- 外箱 (L x 闊 x 高)：39 x 22.5 x 29 厘米
- 總重量：2.52 千克
- 淨重：0.6 千克
- 淨機身重量：1.92 千克
- 產品包裝數目：6

## 包裝尺寸

- EAN: 87 12581 36679 7
- 包裝尺寸 (闊 x 高 x 深)：19.7 x 24.8 x 5.6 厘米
- 總重量：0.25 千克
- 淨重：0.1 千克
- 淨機身重量：0.15 千克
- 包裝類型：塑膠盒
- 包括的產品數目：1

## 產品特點

## 40 毫米喇叭驅動器

40 毫米喇叭驅動器是由合成的聚酯薄膜製成，敏感度高，能釋放強大卻不失真的音效。

## 密封式設計

在完全隔絕環境噪音的同時，來自耳筒的聲音會留於密封盒中，確保音質完美。採用這一設計的耳筒是監控現場音樂會或錄音的理想之選。

## 極佳音質

以聽覺為本的設計及高質驅動器，確保音質一流。

## 鈹磁石

鈹是製造強大磁場的最佳原料，它使語音線圈有更高靈敏度、更佳低音反應及更高整體音質。

## 24k 鍍金插頭

插頭上珍貴的鍍金外殼確保最穩定的連接，帶來更佳音質。

## 頭帶墊設計

頭帶墊所使用的柔軟物料，讓你長時間使用亦可確保舒適。

## 舒適耳墊

造型特別、用料名貴的耳墊可為你帶來最舒適的完美貼合感覺。而且，它們還可防止漏音並增強重低音表現，專為緊貼人體耳部輪廓而設計。

## 針對咪高風而設計的耳筒

這款耳筒的電線長度經過特別設計，可最好地接收來自聲音配接器 | 耳筒連接器之咪高風的聲音。它還可調節配聲音配接器 | 耳筒連接器或分線之手機的電線總長度。

## 分線

這款標準的纜線一頭是 3.5 毫米插座，另一頭是 3.5 毫米的插頭，讓你戴著耳筒時享有更大的自由移動範圍。

## 可摺疊設計體積輕巧

這款耳筒專為摺疊成極細體積而設，可輕鬆放入口袋中。

## 為 Nokia XpressMusic 量身打造

本產品乃設計搭配 Nokia XpressMusic 手機使用。與這些手機經過全面的測試，確保此飛利浦產品與您的手機完美搭配，為您提供最佳音效。



出版日期 2007-12-08

版本：2.0.5

12 NC: 8670 000 34286  
EAN: 87 12581 36679 7

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

[www.philips.com](http://www.philips.com)