



Philips
Casque à arceau

SHH950I



Son de grande qualité

pour les téléphones Nokia XpressMusic

Ce casque à arceau pliable ultraléger garantit un son de qualité depuis votre téléphone portable. Il est en effet doté de haut-parleurs de 40 mm de qualité studio produisant un son d'une netteté exceptionnelle et de coques étanches qui bloquent les bruits environnants.

Le son dont vous rêviez

- L'enceinte 40 mm diffuse un son sans distorsion
- La conception fermée permet d'éliminer les bruits ambiants
- Meilleures performances dans sa catégorie et qualité de son optimale
- Améliore la qualité des basses et la sensibilité
- Connecteur plaqué or 24k pour connexion ultra fiable

Pour la musique de votre téléphone

- Microphone avec longueur de câble adaptable
- Pour Nokia XpressMusic

Adapté à votre personnalité et votre style de vie

- Arceau ergonomique pour un confort accru.
- Le confort d'utilisation, la qualité des basses

Une disponibilité totale

- Câble divisé permettant une connexion pratique à distance
- Repliable pour un rangement aisé dans la poche

PHILIPS
sense and simplicity

Caractéristiques

Son

- **Système acoustique:** Ouvert
- **Type d'aimant:** Néodyme
- **Bobine acoustique:** CCAW
- **Diaphragme:** Dôme en mylar
- **Réponse en fréquence:** 10 - 28 000 Hz
- **Impédance:** 32 ohms
- **Puissance d'entrée maximale:** 50 mW
- **Sensibilité:** 96 dB
- **Diamètre de l'enceinte:** 40 mm
- **Type:** Dynamique

Connectivité

- **Connexion par câble:** Deux parallèles, symétrique
- **Longueur du câble:** 0,35 m + 1 m
- **Connecteur:** 3,5 mm stéréo
- **Finition du connecteur:** Plaqué or 24 carats
- **Type de câble:** OFC

Accessoires

- Câble d'extension

Dimensions de l'emballage

- **Dimensions de l'emballage (l x H x P):** 19,7 x 24,7 x 5,5 cm
- **Poids brut:** 0,25 kg
- **Poids net:** 0,1 kg
- **Tare:** 0,15 kg

Carton externe

- **Poids brut:** 2,52 kg
- **Carton externe (l x l x H):** 39 x 22,5 x 29 cm
- **Poids net:** 0,6 kg
- **Tare:** 1,92 kg

Carton interne

- **Poids brut:** 1,03 kg
- **Carton interne (l x l x H):** 21 x 18,5 x 27 cm
- **Poids net:** 0,3 kg
- **Tare:** 0,73 kg

Points forts du produit

Enceinte 40 mm

L'enceinte 40 mm est fabriquée en mylar composite. À la fois puissante et très sensible, elle propage un son entièrement dépourvu de distorsion audible.

Conception fermée

Le système acoustique fermé empêche tous les sons ambiants de passer au travers de votre casque pour bénéficier d'une qualité d'écoute parfaite. Cela en fait un instrument de contrôle idéal au cours de performances musicales en direct ou lors de sessions d'enregistrement.

Qualité de son excellente

Un design acoustique et des pilotes de haute qualité assurent des performances audio inégalées.

Système magnétique en néodyme

Le néodyme est le meilleur matériau qui soit pour obtenir un champ magnétique puissant. Il rend les bobines acoustiques plus sensibles, améliore le rendu des basses et garantit une meilleure qualité sonore globale.

Fiche plaquée or 24 carats

L'assurance d'une connexion plus fiable délivrant une meilleure qualité audio avec ce connecteur à finition plaqué or.

Arceau ergonomique

Le matériau des coussinets utilisés pour l'arceau assure une utilisation prolongée et confortable.

Coussinets tout confort

La forme spéciale des coussinets et les matériaux raffinés dont ils se composent garantissent un maintien parfait pour un confort maximal. En outre, ils permettent d'éviter toute perte audio, mais également d'optimiser les tonalités basses. Ces coussinets ont été conçus pour épouser parfaitement la forme de l'oreille.

Casque avec microphone convivial

La longueur du câble de ce casque permet de capter le moindre son provenant du microphone de votre connecteur mains libres. La longueur du câble reliant le casque et le téléphone portable est également optimisée.

Câble divisé

Ce câble standard présente une prise 3,5 mm et une fiche 3,5 mm à chaque extrémité. Il permet d'étendre votre liberté de mouvement lorsque vous portez votre casque.

Repliable pour un rangement aisé

Une fois plié, le casque est compact et tient dans la poche.

Pour Nokia XpressMusic

Ce produit a été conçu pour être utilisé avec les téléphones Nokia XpressMusic qui ont passé de nombreux tests afin de vous garantir une utilisation optimale entre votre téléphone et ce produit Philips.



Date de publication
2008-10-27

Version: 4.0.11

12 NC: 8670 000 32777
EAN: 87 12581 35502 9

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com