

Philips
頭帶式耳筒

SHH9508



超凡音效

適用於流動電話

超輕巧的摺疊式頭帶耳筒，可為你呈現音樂手機的頂級高品質音效。特大的 40 mm 錄音室級喇叭可製造出非同凡響的細緻音質，而密封式耳蓋則可阻隔外界噪音。

音樂直達耳朵

- 40 毫米喇叭驅動器不失真的音效
- 封閉式設計可阻隔環境噪音
- 享受一流的表現和最佳的音質
- 釹磁石可增強低音及靈敏度
- 24k 鍍金插頭確保最穩定的連接

適用於你的音樂手機

- 針對咪高風而設計的電線長度

切合你和你的生活

- 超輕巧頭帶，另舒適感倍增
- 頭帶墊設計可提供軟墊的舒適貼合感覺。
- 耳墊使配戴更舒適，低音更出色。

隨時侯命

- 分線令遙距控制連接變得更方便
- 可摺疊設計體積輕巧，可輕鬆放入口袋中

PHILIPS

sense and simplicity

規格

音效

- 音響系統：開啓
- 磁鐵類型：Neodymium 磁石
- 音圈：CCAW
- 振動膜：Mylar dome
- 頻率響應：10 - 28 000 赫
- 阻抗：32 Ohm
- 最大電量輸入：50 mW
- 靈敏度：96 分貝
- 喇叭直徑：40 毫米
- 類型：動態

連線

- 接線方式：平行對稱設計
- 纜線長度：0.35 m + 1 m
- 連接器：3.5 毫米立體聲
- 連接器設備：24k 鍍金
- 纜線類型：OFC

配件

- 擴充機座線：是

內紙箱

- 內紙箱 (L x 闊 x 高)：21 x 18.5 x 27 厘米
- 總重量：0.96 千克
- 淨重：0.3 千克
- 淨機身重量：0.66 千克

外箱

- 外箱 (L x 闊 x 高)：39 x 22.5 x 29 厘米
- 總重量：2.37 千克
- 淨重：0.6 千克
- 淨機身重量：1.77 千克

包裝尺寸

- 包裝尺寸 (闊 x 高 x 深)：19.7 x 24.8 x 5.6 厘米
- 總重量：0.24 千克
- 淨重：0.1 千克
- 淨機身重量：0.14 千克

產品特點

40 毫米喇叭驅動器

40 毫米喇叭驅動器是由合成的聚酯薄膜製成，敏感度高，能釋放強大卻不失真的音效。

密封式設計

在完全隔絕環境噪音的同時，來自耳筒的聲音會留於密封盒中，確保音質完美。採用這一設計的耳筒是監控現場音樂會或錄音的理想之選。

極佳音質

以聽覺為本的設計及高質驅動器，確保音質一流。

鈹磁石

鈹是製造強大磁場的最佳原料，它使語音線圈有更高靈敏度、更佳低音反應及更高整體音質。

24k 鍍金插頭

插頭上珍貴的鍍金外殼確保最穩定的連接，帶來更佳音質。

超輕巧設計

輕巧流線型不銹鋼頭帶如此輕盈，讓你幾乎察覺不到它的存在。

頭帶墊設計

頭帶墊所使用的柔軟物料，讓你長時間使用亦可確保舒適。

舒適耳墊

造型特別、用料名貴的耳墊可為你帶來最舒適的完美貼合感覺。而且，它們還可防止漏音並增強重低音表現，專為緊貼人體耳部輪廓而設計。

針對咪高風而設計的耳筒

這款耳筒線的長度經過特別設計，適合接收來自免提連接器之咪高風的聲音。它還可調節手機與耳筒間纜線的長度。

分線

這款標準的纜線一頭是 3.5 毫米插座，另一頭是 3.5 毫米的插頭，讓你戴著耳筒時享有更大的自由移動範圍。

可摺疊設計體積輕巧

這款耳筒專為摺疊成極細體積而設，可輕鬆放入口袋中。



出版日期 2008-12-19

版本：3.0.5

12 NC: 8670 000 36656
EAN: 87 12581 39206 2

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com