




Philips
Casque avec micro

Circum-aural
Blanc



SHH9560



Un son puissant pour vos téléphones portables

Il vous offre une reproduction sonore dans les moindres détails et une isolation phonique exceptionnelle. Son arceau interne souple et réglable épouse la forme de votre tête pour une tenue parfaite. Le microphone intégré capture clairement votre voix et la télécommande permet de régler le volume et de contrôler les appels pour plus de simplicité.

Profitez d'un son de qualité

- La conception fermée permet d'éliminer les bruits ambiants
- L'enceinte 40 mm diffuse un son sans distorsion

Conçue pour s'adapter à vos besoins

- Microphone sensible et discret capturant parfaitement votre voix
- Télécommande intégrée pour le volume et les appels
- Fiche 3,5 mm pour Blackberry, HTC, iPhone, LG, Motorola, Palm
- Fiche 3,5 mm supplémentaire pour Nokia, Sony Ericsson, Samsung

Confort optimal

- Coussinets ultradoux isolant du bruit
- Arceau intérieur réglable
- Un connecteur souple qui dure plus longtemps

Une disponibilité totale

- Protège le casque lorsque celui-ci n'est pas utilisé.

PHILIPS

Casque avec micro
Circum-aural Blanc

Points forts

Conception fermée

Le système acoustique fermé empêche tous les sons ambiants de passer au travers de votre casque pour bénéficier d'une qualité d'écoute parfaite. Cela en fait un instrument de contrôle idéal au cours de performances musicales en direct ou lors de sessions d'enregistrement.

Enceinte 40 mm

L'enceinte 40 mm est fabriquée en mylar composite. À la fois puissante et très sensible, elle propage un son entièrement dépourvu de distorsion.

Microphone sensible et discret

Microphone sensible et discret capturant parfaitement votre voix

Régl. vol et contrôle d'appels intégrés



Vous souhaitez changer le volume ou encore accepter ou refuser un appel ? La télécommande vous permet de régler le volume et de contrôler les appels. Avec ces écouteurs, la maîtrise est au bout de vos doigts !

Connecteur stéréo 3,5 mm

Connecteur stéréo 3,5 mm pour Blackberry, HTC, iPhone, LG, Motorola et Palm

Connecteur 3,5 mm supplémentaire

Connecteur stéréo 3,5 mm supplémentaire pour Nokia, Sony Ericsson et Samsung

Confort longue durée

Grâce aux coussinets ultradoux de luxe, vous pourrez porter ce casque aussi longtemps que vous le voulez, sans qu'il ne devienne inconfortable.

Arceau intérieur réglable

En général, les casques d'extérieur s'ajustent en faisant glisser un arceau réglable. Cette manœuvre, devant être effectuée à chaque utilisation, peut se révéler gênante. Profitez de votre musique aisément et rapidement grâce à ce casque avec arceau intérieur souple réglable. Celui-ci s'ajuste automatiquement à la forme et à la taille de votre tête.

conception Flexi-Grip



Protection flexible du raccordement du cordon au casque contre les torsions répétées.

Sacoche

Cette housse protège le casque et évite que son cordon ne s'emmêle lorsqu'il n'est pas utilisé.

Câble de 1,2 m

Une longueur de câble idéale vous permettant d'emporter votre lecteur audio n'importe où.

SHH9560/10

Caractéristiques

Dimensions du produit

- Dimensions du produit (l x H x P): 17 x 19,5 x 7,5 cm
- Poids: 0,15 kg

Connectivité

- Connexion par câble: Câble unilatéral
- Longueur du câble: 1,2 m
- Connecteur: Stéréo 3,5 mm
- Finition du connecteur: Plaqué or 24 carats
- Microphone: Microphone intégré
- Type de câble: OFC

Praticité

- Réglage du volume

Son

- Système acoustique: Semi-ouvert
- Diaphragme: Dôme en mylar
- Réponse en fréquence: 12 - 24 000 Hz
- Impédance: 32 ohms
- Type d'aimant: Néodyme
- Puissance d'entrée maximale: 50 mW
- Sensibilité: 105 dB
- Diamètre du haut-parleur: 40 mm
- Type: Dynamique
- Bobine acoustique: CCAW

Carton externe

- Carton externe (l x l x H): 29 x 21,8 x 25 cm
- Poids net: 0,45 kg
- Poids brut: 1,72 kg
- Tare: 1,27 kg
- EAN: 87 12581 55529 0
- Nombre d'emballages: 3

Dimensions de l'emballage

- Type d'installation sur étagère: Exemple
- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 19,5 x 21,5 x 8,5 cm
- Poids net: 0,15 kg
- Poids brut: 0,47 kg
- Tare: 0,32 kg
- EAN: 69 23410 70395 5
- Nombre de produits inclus: 1
- Type d'emballage: Exemple



Date de publication
2013-09-18

Version: 1.0.11

12 NC: 8670 000 65865
EAN: 69 23410 70395 5

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com