

飞利浦  
头戴式耳机

SHH9560



## 震撼的音效

专为您的手机打造

它提供细腻的音效和完美的隔音效果。其衬垫和自调节式内置头带舒适地抱住您的头部。麦克风让您的话音清晰再现。用于控制音量和通话的线控遥控器，为您带来更多便利。

### 享受优质声音

- 贴合型设计可以将环境噪音阻挡在外
- 40 毫米喇叭驱动器可确保传输的声音不会失真

### 量身定制

- 灵敏而圆润的麦克风，让您的话音清晰呈现
- 用于音量和通话控制的线控装置
- 3.5 毫米插头，适用于 Blackberry、HTC、iPhone、LG、Motorola 和 Palm
- 其他 3.5 毫米接口，适用于 Nokia、Sony Ericsson 和 Samsung

### 无比舒适

- 隔音超柔耳垫
- 自调节内部头带
- 耐用的软质耳挂使得连接非常灵活

### 随时准备好

- 在不使用耳机时可用便携袋来保护耳机
- 1.2 米长的线缆是户外使用的理想长度

**PHILIPS**  
sense and simplicity\*

\* 精于心 简于形

# 规格

## 连接

- 线缆接口：单边线缆
- 线缆长度：1.2 米
- 连接器：3.5 毫米立体声耳机
- 接头末端：24k 镀金
- 麦克风：内置麦克风
- 线缆类型：OFC

## 便利性

- 音量控制

## 声音

- 原声系统：半开式
- 隔音膜：Mylar 聚酯锥形
- 频率响应：12 - 24 000 赫兹
- 阻抗：32 欧姆
- 磁铁型：钕制
- 最大输入功率：50 毫瓦
- 灵敏度：105 分贝
- 扬声器直径：40 毫米

- 类型：动态
- 音圈：CCA W

## 外箱

- 外箱 (L x (宽 x 高) ): 29 x 21.8 x 25 厘米
- 净重：0.465 千克
- 净重：1.66 千克
- 自重：1.195 千克
- EAN: 87 12581 55529 0
- 用户包装数量：3

## 包装尺寸

- 包装尺寸 (宽 x 高 x 厚) ( (宽 x 高 x 厚) ): 19.5 x 23.5 x 8.5 厘米
- 净重：0.155 千克
- 净重：0.45 千克
- 自重：0.295 千克
- EAN: 69 23410 70395 5
- 随附产品数量：1
- 包装类型：塑封包装

# 产品亮点

## 贴合型设计

您周围的声音将被完全阻隔在外，同时，耳机发出的声音被保留在密封仓内，保证了完美的音质。这使耳机极为适合在现场音乐会或录音期间用于监听。

## 40 毫米喇叭驱动器

40 毫米喇叭驱动器由合成的聚脂薄膜材料构成，具有高度的敏感性，可确保输出的声音不会失真。

## 灵敏而圆润的麦克风

灵敏而圆润的麦克风，让您的语音清晰呈现

## 音量和通话线控装置

需要调整音量？接听或拒绝来电？线控装置具有音量和通话控制功能，通过此耳机控件，一切唾手可得！

## 3.5 毫米立体声接口

3.5 毫米立体声接口，适用于 Blackberry、HTC、iPhone、LG、Motorola 和 Palm

## 其他 3.5 毫米接口

其他 3.5 毫米立体声接口，适用于 Nokia、Sony Ericsson 和 Samsung

## 持久配戴更舒适

豪华的超柔耳垫，让您持久配戴耳机也不会有任何不适。

## 自调节内部头带

通常，户外佩戴的耳机要通过滑动伸缩式头带来调节定位。由于每次佩戴都必须重新调节，您可能会觉得很麻烦。凭借灵活的自调节内部头带，该系列耳机让您可以更轻松、更便捷地欣赏音乐。佩戴时，它将根据您的头部形状和大小进行自我调节。

## Flexi-Grip 线夹

柔软、灵活的部分可保护电线连接不受损坏，否则经过多次扭曲后，电线的损伤将不可避免。

## 随附便携袋

使用此柔软的便携袋不仅可以存放您的耳机，而且可以避免存放时缆线缠绕。

## 1.2 米线缆

这样的理想长度让您能够将音频设备放在需要的位置。



发行日期 2010-12-10

版本：1.0.8

12 NC: 8670 000 65865  
EAN: 69 23410 70395 5

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的财产。

[www.philips.com](http://www.philips.com)