



Kraftfullt ljud

för iPhone, iPod och iPad

Ger ett detaljrikt ljud och perfekt brusreducering. Det vadderade och självjusterande inre huvudbandet sitter bekvämt på ditt huvud. Inbyggd mikrofon, volym- och spårkontroll för din iPhone, iPod eller iPad.

Tillbehöret för iPod

- Inbyggd fjärrkontroll med mikrofon, volym och kontroll

Njut av kvalitetsljud

- Sluten modell blockerar omgivande ljud
- 40 mm högtalarelement ger ljud utan distorsion

Suverän komfort

- Ljudisolerande supermjuka öronkuddar
- Tålig Flexi-Grip ger en stark och flexibel anslutning
- Självjusterande inre huvudband

Alltid redo

- Fodralet skyddar hörlurarna när du inte använder dem
- Den 1,2 m långa kabeln är perfekt för användning utomhus

Philips
iPhone-headset m. fjärrk.
och mikrofon



SHH9567



PHILIPS

Specifikationer

Anslutningar

- Kabelanslutning: Kabel för anslutning till ena sidan
- Kabellängd: 1,2 m
- Kompatibel med:: iPad, iPhone 3GS, iPod nano (4:e och 5:e generationen), iPod shuffle (3:e generationen), iPod touch (2:a generationen), iPod classic 120 GB/160 GB (Din enhet kan kräva den senaste programvaran)
- Anslutning: 3,5 mm stereo-plugg
- Anslutningens legering: 24 k guldpläterad
- Mikrofon: Inbyggd mikrofon
- Kabeltyp: OFC

Bekvämlighet

- Volymkontroll

Ljud

- Akustiskt system: Halv-öppen
- Membran: Mylar-kon
- Frekvensåtergivning: 12–24 000 Hz
- Impedans: 32 ohm
- Magnettyp: Neodymium
- Maximal ineffekt: 50 mW

- Känslighet: 105 dB
- Högtalardiameter: 40 mm
- Typ: Dynamisk
- Högtalarspole: CCAW

Yttre kartong

- EAN: 87 12581 55707 2
- Bruttovikt: 1,645 kg
- Yttre kartong (L x B x H): 29 x 21,8 x 25 cm
- Nettovikt: 0,45 kg
- Antal konsumentförpackningar: 3
- Taravikt: 1,195 kg

Förpackningens mått

- Förpackningens mått (B x H x D): 19,5 x 23,5 x 8,5 cm
- EAN: 69 23410 70473 0
- Bruttovikt: 0,445 kg
- Nettovikt: 0,15 kg
- Antal produkter som medföljer: 1
- Förpackningstyp: Blister
- Taravikt: 0,295 kg

Funktioner

1,2 m sladd

Perfekt kabellängd som ger dig frihet att ställa ljudenheten var du vill.

40 mm högtalarelement

Högtalarelementet på 40 mm är tillverkat av en mylarkomposit som ger hög känslighet och styrka och ett ljud utan hörbar distorsion.

Fodral medföljer

Sköt om dina hörlurar och undvik kabeltrassel genom att förvara dem i det praktiska mjuka fodralet.

Sluten modell

Ljuden runt dig blockeras medan ljudet från hörlurarna hålls i en sluten kammare för perfekt kvalitet. Det gör hörlurarna perfekta för medhörning vid liveframträdanden och inspelningar.

Bekväm även under lång användning



Tack vare de lyxiga supermjuka öronkuddarna kan du bära ditt headset så länge du vill utan obehag.

Flexi-Grip-design



En mjuk och flexibel anordning skyddar kabelanslutningen från skador som annars kan uppstå vid upprepad böjning.

Självjusterande inre huvudband

Vanligtvis justeras hörlurar för utomhusbruk genom att ett förlängningsbart huvudband sätts på plats. Det här kan vara väldigt opraktiskt eftersom det oftast måste göras varje gång du använder dem. Med de här hörlurarna får du igång musiken snabbare och enklare tack vare det flexibla, självjusterande huvudbandet. Det anpassar sig automatiskt till huvudets form och storlek.

Inbyggd fjärrkontroll med mikrofon

Vill du hoppa över ett spår? Ändra volymen? Ta emot eller avvisa ett samtal? Spela in ett röstmeddelande? Fjärrkontrollen har en känslig mikrofon och volymkontroller, funktioner för samtal och att hoppa över. Den kan också sätta igång röstkontrollen. Med headsetkontrollen nära till hands behöver du inte förvara din iPhone eller iPod åtkomlig eller låsa upp skärmen.



Publiceringsdatum
2013-09-18

Version: 1.0.6

12 NC: 8670 000 66332
EAN: 69 23410 70473 0

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com