



飞利浦  
带线控和麦克风的  
iPhone 耳机

SHH9567



## 震撼的音效

适用于 iPhone、iPod 和 iPad

它提供细腻的音效和完美的隔音效果。其衬垫和自调节式内置头带舒适地抱住您的头部。另有集成的麦克风、音量和音轨控制装置，让您轻松操控您的 iPhone、iPod 和 iPad。

### 您的 iPod 好伙伴

- 带麦克风、音量和控件的线控装置

### 享受优质声音

- 贴合型设计可以将环境噪音阻挡在外
- 40 毫米喇叭驱动器可确保传输的声音不会失真

### 无比舒适

- 隔音超柔耳垫
- 耐用的软质耳挂使得连接非常灵活
- 自调节内部头带

### 随时准备好

- 在不使用耳机时可用便携袋来保护耳机
- 1.2 米长的线缆是户外使用的理想长度

**PHILIPS**  
sense and simplicity\*

\* 精于心 简于形

## 规格

### 连接

- 线缆接口：单边线缆
- 线缆长度：1.2 米
- 兼容于：iPad、iPhone 3GS、iPod nano（第 4 和第 5 代）、iPod shuffle（第 3 代）、iPod touch（第 2 代）、iPod classic 120GB/160 GB（您的设备可能需要最新的软件支持）
- 连接器：3.5 毫米立体声耳机
- 接头末端：24k 镀金
- 麦克风：内置麦克风
- 线缆类型：OFC

### 便利性

- 音量控制

### 声音

- 原声系统：半开式
- 隔音膜：Mylar 聚酯锥形
- 频率响应：12 - 24 000 赫兹
- 阻抗：32 欧姆
- 磁铁型：钕制
- 最大输入功率：50 毫瓦

- 灵敏度：105 分贝
- 扬声器直径：40 毫米
- 类型：动态
- 音圈：CCAW

### 外箱

- EAN: 87 12581 55707 2
- 净重：1.645 千克
- 外箱 (L x (宽 x 高) ): 29 x 21.8 x 25 厘米
- 净重：0.45 千克
- 用户包装数量：3
- 自重：1.195 千克

### 包装尺寸

- 包装尺寸 (宽 x 高 x 厚) ( (宽 x 高 x 厚) ): 19.5 x 23.5 x 8.5 厘米
- EAN: 69 23410 70473 0
- 净重：0.445 千克
- 净重：0.15 千克
- 随附产品数量：1
- 包装类型：塑封包装
- 自重：0.295 千克

## 产品亮点

### 1.2 米线缆

这样的理想长度让您能够将音频设备放在需要的位置。

### 40 毫米喇叭驱动器

40 毫米喇叭驱动器由合成的聚脂薄膜材料构成，具有高度的敏感性，可确保输出的声音不会失真。

### 随附便携袋

使用此柔软的便携袋不仅可以存放您的耳机，而且可以避免存放时线缆缠绕。

### 贴合型设计

您周围的声音将被完全阻隔在外，同时，耳机发出的声音被保留在密封仓内，保证了完美的音质。这使耳机极为适合在现场音乐会或录音期间用于监听。

### 持久配戴更舒适

豪华的超柔耳垫，让您持久配戴耳机也不会有任何不适。

### Flexi-Grip 线夹

柔软、灵活的部分可保护电线连接不受损坏，否则经过多次扭曲后，电线的损伤将不可避免。

### 自调节内部头带

通常，户外佩戴的耳机要通过滑动伸缩式头带来调节定位。由于每次佩戴都必须重新调节，您可能会觉得很麻烦。凭借灵活的自调节内部头带，该系列耳机让您可以更轻松、更便捷地欣赏音乐。佩戴时，它将根据您的头部形状和大小进行自我调节。

### 带麦克风的线控装置

想要跳过一个曲目？更改音量？接听或拒绝来电？还是录制语音？线控装置具有灵敏的麦克风和音量控件，以及呼叫和跳跃功能。它还能激活语音控制。使用这款耳机，一切控制都变得简单便捷，无需将 iPhone 或 iPod 保持在方便操控的位置，更无解锁屏幕之麻烦。



发行日期 2010-12-10

版本：1.0.6

12 NC: 8670 000 66332  
EAN: 69 23410 70473 0

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的财产。

[www.philips.com](http://www.philips.com)