


Philips
Mini-écouteurs



SHH9708



Son directionnel précis

Pour téléphones portables

Ce casque ergonomique avec caisson acoustique angulaire exclusif a été élaboré suite à des recherches approfondies. Il s'adapte à toutes les oreilles et dirige le son de façon précise et sans distorsion vers le tympan.

Une disponibilité totale

- Câble divisé permettant une connexion pratique à distance
- Ce cordon extensible s'adapte en fonction de vos préférences.
- Housse à fermeture éclair pour le rangement du casque et du câble.

Son de qualité

- Son directionnel et précis via les canaux du caisson acoustique angulaire
- Réduction exceptionnelle du bruit pour une meilleure qualité de son à faible volume
- Les enceintes finement réglées reproduisent une vaste gamme de fréquences.
- Événements Turbo Bass pour des basses plus riches et profondes

Utilisation prolongée

- Caches en caoutchouc ultra-souple pour un confort exceptionnel
- Caches en silicone pour un confort longue durée
- Conception ergonomique des mini-écouteurs pour le meilleur confort possible

Pour la musique de votre téléphone

- Microphone avec longueur de câble adaptable

PHILIPS

Caractéristiques

Son

- Système acoustique: Ouvert
- Type d'aimant: Néodyme
- Bobine acoustique: CCAW
- Diaphragme: Dôme en mylar
- Réponse en fréquence: 6 - 23 500 Hz
- Impédance: 24 ohms
- Puissance d'entrée maximale: 50 mW
- Sensibilité: 100 dB
- Diamètre de l'enceinte: 8,6 mm
- Type: Dynamique

Connectivité

- Connexion par câble: Deux parallèles, asymétrique
- Longueur du câble: 0,35 m + 1 m
- Connecteur: 3,5 mm stéréo
- Finition du connecteur: Plaqué or 24 carats
- Type de câble: OFC

Accessoires

- Étui de transport
- Câble d'extension

Carton interne

- Poids brut: 1,022 kg
- Carton interne (l x l x H): 27,6 x 24,3 x 14 cm
- Poids net: 0,054 kg
- Tare: 0,968 kg

Carton externe

- Poids brut: 15,5 kg
- Carton externe (l x l x H): 56 x 50,5 x 57,5 cm
- Poids net: 0,864 kg
- Tare: 14,636 kg

Dimensions de l'emballage

- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 10,2 x 22 x 3,9 cm
- Poids brut: 0,119 kg
- Poids net: 0,009 kg
- Tare: 0,11 kg

Points forts

Caches en caoutchouc ultra-souple

Les caches en caoutchouc ultra-souple offrent un grand confort d'utilisation aussi bien au toucher qu'à l'écoute. Jamais des écouteurs n'avaient été si confortables.

Câble divisé

Ce câble standard présente une prise 3,5 mm et une fiche 3,5 mm à chaque extrémité. Il permet d'étendre votre liberté de mouvement lorsque vous portez votre casque.

Pour tout type de son directionnel

Le caisson acoustique angulaire a été conçu selon les courbes de l'oreille humaine de façon à ce que les ondes sonores provenant de l'écouteur soient diffusées précisément vers votre tympan, en haute définition.

Pour un confort longue durée

Ces caches sont fabriqués dans un silicone extra-souple très doux au toucher et s'adaptent parfaitement à vos oreilles. Ils sont tellement confortables que vous ne voudrez plus les retirer !

Ergonomie optimale

La conception ergonomique du caisson acoustique angulaire lui permet de s'adapter à l'anatomie du canal auditif. Son port est si confortable que vous l'oublierez très vite.

Un son exceptionnel à faible volume

N'augmentez plus le volume dans des endroits bruyants. Le caisson acoustique angulaire et les mini-écouteurs parfaitement hermétiques réduisent considérablement le bruit et permettent ainsi d'obtenir un son de qualité équivalente avec un volume plus faible. La durée de vie des piles est par conséquent accrue.

Rangement facile de votre casque

Ce superbe étui à fermeture éclair est non seulement élégant, mais également pratique pour ranger votre casque et votre câble.

Large gamme de fréquences

Les enceintes acoustiques ont été conçues pour reproduire la plus large gamme de fréquences possible, en offrant des basses profondes et des aigus clairs quelle que soit la pièce.

Des basses plus riches et profondes

Les événements Turbo Bass permettent de faire circuler l'air pour assurer une reproduction haute fidélité des basses plus riches et puissantes.

Casque avec microphone simple d'utilisation

La longueur du câble de ce casque permet de capter le moindre son provenant du microphone situé sur le connecteur du casque. La longueur du câble est également optimisée grâce au connecteur casque. Les connecteurs du casque permettent d'utiliser un casque standard (sans microphone, avec une fiche casque standard de 3,5 mm) avec un téléphone portable. Ils sont souvent fournis avec les téléphones portables mais peuvent être également achetés séparément. Des connecteurs de casque Philips SHH1XXX sont disponibles pour la plupart des marques de téléphone portable. La longueur du câble reliant le casque et le téléphone portable est également optimisée.



Date de publication
2013-09-19

Version: 2.0.5

12 NC: 8670 000 36657
EAN: 87 12581 39211 6

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com