



Philips  
儿童耳机

30 毫米驱动器 / 封闭式后盖

贴耳式  
粉红色和紫色  
音量限制为 <math>85</math> 分贝

SHK2000PK

## 儿童的更优伴侣

尺寸专为儿童定制，可限制最大音量

适合为小小音乐爱好者开拓声音世界的耳机。清晰的低音和活泼有趣的设计，专为成长中的儿童定制，其构造坚固，适合所有场合。85dB 音量限制，让儿童可以安全享受音乐乐趣。

### 完全适合儿童佩戴

- 人体工程学可调节头带，伴随儿童一起成长
- 柔软耳垫，佩戴舒适稳固
- 轻盈头带，非凡舒适贴合

### 为儿童提供额外保护

- 持久耐用的无螺钉设计，可承受剧烈运动
- 大耳罩设计，无论音量如何，均可实现清晰音效。

### 享受优质声音

- 32 毫米钹制扬声器驱动器，提供纯净均衡的音质


PHILIPS

## 儿童耳机

30 毫米驱动器 / 封闭式后盖 贴耳式, 粉红色和紫色, 音量限制为 <math>85</math> 分贝


# 产品亮点

### 人体工程学头带




简约的人体工程学头带可随意调节, 舒适贴合所有儿童头形, 伴随他们一起成长。

### 钹制扬声器驱动器




钹是产生强磁场的最佳材料, 它能使音圈获得更高的敏感度、更加震撼的低音效果以及纯平衡音质。

### 无螺钉设计




持久耐用的无螺钉设计, 让耳机部件可以轻松弹出和复位。

### 柔软耳垫



耳罩采用软质泡沫塑料全面加垫, 极致舒适稳固。

### 轻盈头带



纤薄头带采用轻盈设计, 佩戴极为舒适, 连续几小时佩戴仍感轻松愉悦。儿童甚至可能都会忘记正戴着耳机。

### 大耳罩设计

大耳罩设计, 无论音量如何, 均可实现清晰音效。

SHK2000PK/00

# 规格

### 声音

- 波段: 12 - 22 000 Hz
- 单元直径: 32 毫米
- 阻抗: 32 欧姆
- 最大输入功率: 40 毫瓦
- 灵敏度: 99 dB (1k Hz)
- 驱动器类型: 动态

### 连接

- 线缆长度: 1.2 米
- 连接口: 3.5 毫米

### 外箱

- 长度: 24 厘米
- 用户包装数量: 3
- 宽度: 21.5 厘米
- 总重: 0.71 千克
- 高度: 26.2 厘米
- GTIN: 1 69 23410 73063 7
- 净重: 0.3006 千克
- 自重: 0.4094 千克

### 便利性

- 音量限制 (最高 85 分贝)

### 包装尺寸

- 高度: 22.1 厘米
- 包装类型: 包装盒
- 货架摆放类型: 悬挂
- 宽度: 19.8 厘米
- 厚度: 7.5 厘米
- 随附产品数量: 1
- EAN: 69 23410 73063 0
- 总重: 0.154 千克
- 净重: 0.1002 千克
- 自重: 0.0538 千克

### 设计

- 颜色: 粉紫色
- 配戴方式: 头带
- 贴耳材料: 泡沫
- 耳塞配件: 贴耳式
- 耳罩类型: 封闭式后盖

### 尺寸

- 产品尺寸 (宽 x 厚 x 高): 13 x 7 x 15.5 厘米
- 产品重量: 0.1002 千克
- 头带弧长: 320 - 360 毫米

### UPC

- UPC: 8 89446 00084 9



发行日期 2024-03-12

版本: 10.2.9

EAN: 69 23410 73063 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是  
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

[www.philips.com](http://www.philips.com)