



Philips
Легкие наушники

SHL1700



Легкость и удобство, мощный звук

Прочная и легкая конструкция

Сверхлегкая конструкция головной стяжки, а также мягкие амбушюры совершенно неощутимы при ношении и делают использование наушников максимально комфортным даже во время длительного прослушивания. Также чашки наушников имеют поворотную конструкцию для компактного хранения.

Непревзойденное удовольствие от музыки

- 30-мм излучатель обеспечивает отличные звуковые характеристики

Станут неотъемлемой частью вашего образа жизни

- Сверхлегкий ободок наушников повышает комфорт и улучшает посадку
- Простая конструкция головной стяжки позволяет легко регулировать ее размер для максимального удобства
- Чашки наушников с мягкими накладками обеспечивают дополнительный комфорт

Полная готовность к действию

- Складная головная стяжка облегчает процесс их переноски

PHILIPS

разумно и просто

Характеристики

Звук

- Акустическая система: Открытая
- Тип магнита: Неодимовый
- Диафрагма: Майларовый купол
- Звуковая катушка: Медь
- Диапазон частот: 20 - 20 000 Гц
- Сопротивление: 32 Ом
- Максимальная входная мощность: 30 мВт
- Чувствительность: 103 дБ
- Диаметр излучателя: 32 мм
- Тип: Динамический

Подключения

- Подключение кабеля: Параллельное, симметричное
- Длина кабеля: 1,2 м
- Разъем: 3,5 мм стерео
- Покрытие разъема: хромированное
- Тип кабеля: Медь

Внешняя упаковка

- Вес брутто: 0,6405 кг

- Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 24 x 11 x 21 см
- Вес нетто: 0,204 кг
- Вес упаковки: 0,4365 кг
- EAN: 87 12581 59557 9
- Количество потребительских упаковок: 3

Размеры упаковки

- Размеры упаковки (Ш x В x Г): 19,5 x 22,2 x 3,5 см
- Вес брутто: 0,164 кг
- Вес нетто: 0,068 кг
- Вес упаковки: 0,096 кг
- EAN: 69 23410 70901 8
- Количество изделий в упаковке: 3
- Тип упаковки: Картон
- Тип размещения на полке: Оба

Габариты изделия

- Размеры продукта (Ш x В x Г): 14 x 16,5 x 5,5 см
- Вес: 0,0679 кг

Основные

Излучатель диаметром 30 мм

Компактный для удобства ношения, но в то же время достаточно большой для обеспечения четкого и мощного звука, 30-мм излучатель — это идеальный размер для получения наслаждения от звучания без искажений.

Сверхлегкое оголовье

Плоский и легкий ободок наушников из нержавеющей стали - настолько легкий, что вряд ли удастся ощутить его у себя на голове.

простая конструкция головной стяжки

Несмотря на простоту конструкции головной стяжки, ее размер легко регулировать в соответствии с вашими индивидуальными особенностями.

Чашки наушников с мягкими накладками

Чашки наушников имеют мягкие накладки из вспененного материала. Носить эти наушники настолько комфортно, что вы даже не заметите их.

Складная головная стяжка

Когда наушники не используются, их можно сложить для удобства хранения



Дата выпуска 2012-02-15

Версия: 7.3.7

12 NC: 8670 000 74705
EAN: 69 23410 70901 8

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com