



Kraftvoller Sound

mit DJ Monitoring

Dieser Philips Kopfhörer SHL3000 bietet Ihnen kraftvollen Sound und Bass. Durch das Design mit drehbaren weichen Ohrmuscheln genießen Sie unterwegs ein perfektes Hörerlebnis.

Perfektes Hörerlebnis

- Geschlossene Akustik für hervorragende Geräuschisolation
- 32 mm Lautsprechertreiber garantiert leistungsstarken und dynamischen Sound

Komfortabel für lange Verwendung

- Verstellbare Ohrmuscheln und der Bügel passen sich jeder Kopfform an
- Weiche Ohrpolster für ein komfortables Hörerlebnis bei längerem Musikgenuss

Komfort

- Ein 1,2 m langes Kabel, ideal für den Gebrauch im Freien
- Flach zusammenklappbar für leichten Transport

Philips
Kopfhörer mit Bügel

DJ Monitoring
Lilafarben



SHL3000PP



PHILIPS

Daten

Ton

- Akustiksystem: geschlossen
- Frequenzgang: 20 – 20.000 Hz
- Impedanz: 24 Ohm
- Magnettyp: Neodym
- Maximale Eingangsleistung: 1000 mW
- Empfindlichkeit: 106 dB
- Lautsprecher-Durchm.: 32 mm

Anschlüsse

- Kabellänge: 1,2 m
- Kabelverbindung: zweiseitig
- Anschluss: 3,5 mm

Verpackungsmaße

- EAN: 69 23410 71606 1
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- Verpackungsart: Karton
- Abmessungen Verpackung (B x H x T): 19,95 x 25,7 x 4,5 cm
- Abmessungen Verpackung (B x H x T): 7,9 x 10,1 x 1,8 Zoll
- Bruttogewicht: 0,2285 kg
- Bruttogewicht: 0,504 lb
- Nettogewicht: 0,1405 kg

- Nettogewicht: 0,31 lb
- Eigengewicht: 0,194 lb
- Eigengewicht: 0,088 kg
- Regalaufstellung: Hängend

Außenkarton

- GTIN: 1 69 23410 71606 8
- Anzahl der Verbraucherverpackungen: 6
- Bruttogewicht: 1,7154 kg
- Bruttogewicht: 3,781 lb
- Außenkarton (L x B x H): 12,1 x 8,4 x 11,3 Zoll
- Außenkarton (L x B x H): 30,7 x 21,4 x 28,8 cm
- Nettogewicht: 0,843 kg
- Nettogewicht: 1,858 lb
- Eigengewicht: 1,923 lb
- Eigengewicht: 0,8724 kg

Produktabmessungen

- Abmessungen Produkt (B x H x T): 6,0 x 7,3 x 1,6 Zoll
- Abmessungen Produkt (B x H x T): 15,2 x 18,5 x 4 cm
- Gewicht: 0,1405 kg
- Gewicht: 0,310 lb

Besonderheiten

1,2 m Kabel

Die ideale Kabellänge ermöglicht den einfachen Transport des Geräts.

Geschlossene Akustik

Die geschlossene Akustik dieser Philips Kopfhörer sorgt für eine hervorragende Geräuschisolation.

Flach faltbar

Flach zusammenklappbar für leichten Transport

32-mm-Lautsprechertreiber



32 mm Lautsprechertreiber garantiert leistungsstarken und dynamischen Sound

Verstellbare Ohrmuscheln und Bügel



Verstellbare Ohrmuscheln und der Bügel passen sich jeder Kopfform an

Weiche Ohrpolster für mehr Komfort



Weiche Ohrpolster für ein komfortables Hörerlebnis bei längerem Musikgenuss



Ausstellungsdatum
2014-02-14

Version: 4.2.5

12 NC: 8670 000 91453
EAN: 69 23410 71606 1

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com